

PHILIPS

Diamond Cut iebūvēts
gaismeklis, 3,5 W 95 mm

Iebūvējami gaismekļi

3000 K

Balts

8719514453142



Izcili kvalitatīva gaisma un stils

Šis Philips LED griestu gaismeklis labi izskatās gan ieslēgts, gan izslēgts un lieliski papildinās jūsu mājokļa iekārtojumu, nodrošinot redzi saudzējošu gaismu.

Viegla lietošana

- Uzstādīšana bez problēmām — nav nepieciešami vadi.

Drošība

- Bez kaitīgā UV starojuma

Materiāls un apdare


- Augstas kvalitātes metāla materiāls

Izceltie produkti

Vienkārša uzstādīšana Bez kaitīgā UV starojuma

Izstrādājums ir veidots tā, lai nebūtu nekāda iespējami bīstama UV starojuma.

Augstas kvalitātes metāla materiāls



Izturīgs un pievilcīgs metāla materiāls uzticamai apdarei.

Specifikācijas

Spuldzes raksturlielumi

- Paredzētais lietojums: Iekštelpas
- Lampas forma: Apaļas formas

Dizains un apdare

- Krāsa: Balts
- Materiāls: Plastmasa

Izturība

- Vidējais kalpošanas laiks (lietojot 2,7 h dienā): 25 gads(-i)
- Gaismas plūsmas stabilitātes koeficients: 70%
- Ieslēgšanas ciklu skaits: 50 000

Vide

- Disposal of the product: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Komplektā iekļauta papildu funkcija/piederums

- Regulējama gaismekļa galva: Nē
- Aptumšojama ar tālvadību: Nē
- Iebūvēta gaismas diode: Jā
- Komplektā iekļauta tālvadības pults: Nē

Apgaismojuma raksturlielumi

- Gaismas krišanas leņķis: 110 °
- Krāsu saskaņa: 5 SDCM
- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80
- Uzsilšanas laiks līdz 60% gaismas atdevei: <2

Dažādi

- Radīts tieši: Guļamistaba, Dzīvojamā istaba, Ēdamistaba, Virtuve, Mājas birojs
- Stils: Contemporary
- Tips: Iebūvējami gaismekļi
- Acu komforts: Jā

Citi raksturlielumi

- Spuldzes strāvas stiprums: 36 mA
- Efektivitāte: 85 lm/W

Enerģijas patēriņš

- Jaudas koeficients: 0.45

Produkta izmēri un svars

- Neto svars: 0,083 kg
- Izgriezuma garums: 6.8–8.0 cm
- Izgriezuma platums: 6.8–8.0 cm
- Augstums: 4,95 cm
- Garums: 9,5 cm
- Nišas iegrimis: 0,2 cm
- Platums: 9,5 cm

Serviss

- Garantija: 1 gads

Tehniskā specifikācija

- Kalpošanas laiks līdz: 25 000 stundas
- Diametrs: 95 mm
- Gaismekļa kopējā gaismas atdeve lūmenos: 300
- Gaismas krāsa: 3000
- Elektrotīkla strāva: AC 220–240
- Aptumšojams gaismeklis: Nē
- LED: Jā
- Komplektā iekļauta vatu spuldze: 3.5
- IP kods: IP20

- Aizsardzības klase: II klase

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8719514453142
- Neto svars: 0,08 kg
- Bruto svars: 0,11 kg
- Augstums: 10,8 cm
- Garums: 5,6 cm
- Platums: 10,8 cm



Izlaides datums:
2025-02-19
Versija: 0.268

© 2025 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. registrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com