

# PHILIPS

35 W virziens gaismekļi  
PAR16 GU10 x6

LED

2700 k

255 lm

15 000 h



8719514455054



## Silta, balta gaisma, nekādu kompromisu ar gaismas kvalitāti

Pazīstama forma, kas jums patiks. Patērē par aptuveni 85 % mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes, pateicoties jaunākajai LED energotaupīgajai tehnoloģijai, un darbojas desmit reizes ilgāk.

### Izvēlieties vienkāršu risinājumu veco spuldžu nomainīšanai

- Halogēnspludzei ar reflektoru līdzīga forma un izmērs

### Izgaismojiet savas mājas, kā vēlaties

- Perfekti piemērots virzītam apgaismojumam
- Perfekts vispārīgam istabas apgaismojumam

# Izceltie produkti

## Aizstāj halogēna prožektoru



Šis LED reflektors ar skaistas formas dizainu un ierastajiem izmēriem ir mūsdienīgs apgaismojuma risinājums. Perfekts, ilgtspējīgs aizstājējs tradicionālajai halogēnspuldzei ar reflektoru.

## Perfekti piemērots virzītam apgaismojumam



Šis LED prožektors ir mūsdienīgs apgaismojums ar gaismas izvadi ierasti platā leņķī (36 grādi), kas ir piemērots gan virzītam, gan vispārējam apgaismojumam. To var izmantot iebūvētos padziļinājumos un grozāmos gaismas ķermeņos, un tas ir ideāli piemērots virtuves un atsevišķu tās

zonu apgaismojumam, kā arī dzīvojamā istabu un ēdamistabu apgaismojumam.

## Perfekti piemērots vispārīgajam apgaismojumam



Mūsdienīgs apgaismojums ar standarta Philips LED spuldzēm visaptverošam izgaismojumam, kas ir ideāli piemērots vispārīgām telpu apgaismojumam.

# Specifikācijas

## Spuldzes raksturlielumi

- Paredzētais lietojums: Iekštelpas
- Lampas forma: Virzīts atstarotājs
- Ligzda: GU10
- Stikla veids: Caurspīdīga
- Spuldzes apdare: Caurspīdīga
- Darbojas ar reostatu: Nē

## Spuldzes izmēri

- Augstums: 5,4 cm
- Platums: 5 cm

## Dizains un apdare

- Materiāls: Stikls

## Izturība

- Ieslēgšanas ciklu skaits: 50 000
- Nominālais kalpošanas laiks: 15 000 stundas

## Vide

- Disposal of the product: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

## Apgaismojuma raksturlielumi

- Gaismas krišanas leņķis: 36 °
- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80
- Krāsu temperatūra: 2700 K
- Nominālā gaismas plūsma: 255 lm
- Uzsilšanas laiks līdz 60% gaismas atdevei: Tūlītējs maksimāls izgaismojums
- Krāsas kods: 827 | CCT of 2700K

## Dažādi

- Acu komforts: Jā
- LED Innovations: EyeComfort

## Citi raksturlielumi

- Efektivitāte: 72 lm/W

**Iepakojuma informācija**

- EAN: 8719514455054
- EOC: 871951445505400
- Produkta nosaukums: LEDClassic 35W GU10 WW 36D ND 6CT/4 EC

**Enerģijas patēriņš**

- Jaudas koeficients: 0.5
- Spriegums: 220–240 V
- Jauda: 3,5 W
- Ekvivalentā kvēlspuldzes jauda: 35 W
- Energoefektivitātes marķējums (EEL): F

**Produkta izmēri un svars**

- Garums: 5,4 cm

**Nominālās vērtības**

- Saistītā maksimālā intensitāte: 545 cd

**Tehniskā specifikācija**

- Frekvence: 50–60 Hz
- EPREL reģistrācijas numurs: 391855

**Iepakojuma izmēri un svars**

- EAN/UPC – izstrādājums: 8719514455054
- Neto svars: 0,3 kg
- Bruto svars: 0,35 kg
- Augstums: 11,5 cm
- Garums: 5,3 cm
- Platums: 17,1 cm
- Materiāla numurs (12NC): 929001217896



Izlaides datums:  
2024-09-18  
Versija: 0.358

© 2024 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)