

# PHILIPS

Meranti griestu/sienas virziens gaismeklis

Griestu/sienas virziens gaismekļi

Bez spuldzes

Balta

ClickFix



8719514465299



## Uzsvars uz stilu

Praktisks Philips virziens gaismeklis jūsu mājoklim. Izvēlieties Philips GU10 LED spuldzi savam virziens gaismeklī un nodrošiniet augstas kvalitātes ilgizturīgu apgaismojumu.

### Īpašās iezīmes

- Regulējama gaismekļa galva

### Izcils dizains optimālam gaismas efektam

- Ilgizturīgs augstas kvalitātes materiāls

# Izceltie produkti

## Regulējama gaismekļa galva



Virziet gaismu turp, kur to visvairāk vēlaties, vienkārši noregulējot, pagriežot vai noliecot virziena gaismekļa galvu.

## Augstas kvalitātes materiāls

Šis virziena gaismeklis ir izgatavots no ilgizturīga augstas kvalitātes materiāla ar nevainojamu pēcapstrādi. Šādi mēs spējam piedāvāt izturīgu un uzticamu izstrādājumu, kas gadiem ilgi uzlabos atmosfēru jūsu mājās un uzgaismos tās.

# Specifikācijas

## Spuldzes raksturlielumi

- Paredzētais lietojums: Iekštelpas

## Dizains un apdare

- Krāsa: Balts
- Materiāls: Metāls

## Vide

- Disposal of the product: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

## Komplektā iekļauta papildu funkcija/piederums

- Regulējama gaismekļa galva: Nē
- click!FIX stiprinājums: Jā

## Dažādi

- Radīts tieši: Guļamistaba, Dzīvojamā istaba, Virtuve, Mājas birojs, Gaitenis
- Stils: Contemporary
- Tips: Griestu/sienas virziena gaismekļi
- Acu komforts: Nē
- Papildu funkcijas: ClickFix

## Produkta izmēri un svars

- Neto svars: 0,2 kg
- Augstums: 15,5 cm
- Garums: 8 cm
- Platums: 8 cm

## Serviss

- Garantija: 2 gadi

## Tehniskā specifikācija

- Gaismekļa kopējā gaismas atdeve lūmenos: -
- Elektrotīkla strāva: AC 220–240
- Stiprinājums/patrona: GU10
- Komplektā iekļauta vatu spuldze: 35W
- Maksimālās jaudas vatos rezerves spuldzes: 35 W
- IP kods: IP20
- Aizsardzības klase: I klase
- Gaismas avotu skaits: 1

## Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8719514465299
- Neto svars: 0,2 kg
- Bruto svars: 0,29 kg
- Augstums: 13 cm
- Garums: 10 cm
- Platums: 12 cm



Izlaides datums:  
2024-11-21  
Versija: 0.310

© 2024 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)