

PHILIPS

2 gab. Meranti griestu/
sienas virziena gaismekļi

Griestu/sienas virziena
gaismekļi


Bez spuldzes

Melns

ClickFix



8719514465398



Uzsvars uz stilu

Praktisks Philips virziena gaismeklis jūsu mājoklim. Izvēlieties Philips GU10 LED spuldzi savam virziena gaismeklī un nodrošiniet augstas kvalitātes ilgzturīgu apgaismojumu.

Īpašās iezīmes

- Regulējama gaismekļa galva

Izcils dizains optimālam gaismas efektam

- Ilgzturīgs augstas kvalitātes materiāls

Izceltie produkti

Regulējama gaismekļa galva



Virziet gaismu turp, kur to visvairāk vēlaties, vienkārši noregulējot, pagriežot vai noliecot virziena gaismekļa galvu.

Augstas kvalitātes materiāls

Šis virziena gaismeklis ir izgatavots no ilgizturīga augstas kvalitātes materiāla ar nevainojamu pēcspārādi. Šādi mēs spējam piedāvāt izturīgu un uzticamu izstrādājumu, kas gadiem ilgi uzlabos atmosfēru jūsu mājās un uzgaismos tās.

Specifikācijas

Spuldzes raksturlielumi

- Paredzētais lietojums: Iekštelpas

Dizains un apdare

- Krāsa: Melns
- Materiāls: Metāls

Vide

- Disposal of the product: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Komplektā iekļauta papildu funkcija/piederums

- Regulējama gaismekļa galva: Nē
- click!FIX stiprinājums: Jā

Dažādi

- Radīts tieši: Guļamistaba, Dzīvojamā istaba, Ēdamistaba, Virtuve, Mājas birojs, Gaitenis
- Stils: Contemporary
- Tips: Griestu/sienas virziena gaismekļi
- Acu komforts: Nē
- Papildu funkcijas: ClickFix

Produkta izmēri un svars

- Neto svars: 0,333 kg
- Augstums: 15,5 cm
- Garums: 27,4 cm
- Platums: 8 cm

Serviss

- Garantija: 2 gadi

Tehniskā specifikācija

- Gaismekļa kopējā gaismas atdeve lūmenos: -
- Elektrotīkla strāva: AC 220–240
- Stiprinājums/patrona: GU10
- Komplektā iekļauta vatu spuldze: 35W
- Maksimālās jaudas vatos rezerves spuldzes: 35 W
- IP kods: IP20
- Aizsardzības klase: I klase
- Gaismas avotu skaits: 2

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8719514465398
- Neto svars: 0,33 kg
- Bruto svars: 0,44 kg
- Augstums: 32 cm
- Garums: 12 cm
- Platums: 14 cm



Izlaides datums:
2025-02-19
Versija: 0.311

© 2025 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. registrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com