

PHILIPS

Utrecht 6 W gaismeklis uz
kājiņas/ceļa gaismeklis

Ārpus telpu gaismekļi

2700 k

Antracīta

zemspriegums; ūdensizturīgs



8719514477131



Dārza gaismeklis, ko var viegli pievienot, savienot un izbaudīt

Philips GardenLink zema sprieguma produktu saimē ietilpst vairāki āra gaismekļi, kurus var viegli un droši uzstādīt pats lietotājs. Vairākus gaismekļus var pievienot vienam barošanas avotam, ko var pievienot standarta kontaktligzdai, un pēc tam jebkurā laikā var pievienot vēl papildu gaismekļus vai mainīt to novietojumu atbilstoši no vēlmēm. Elektroinstalācija ir vienkārša, un zems spriegums nozīmē to, ka ne jūs, ne jūsu bērni vai mājdzīvnieki nav pakļauti apdraudējumam.

Vienkārša izmantošana

- Saderīgs ar visiem GardenLink gaismekļiem un piederumiem
- Viegli uzstādīt, izmantojot pagriežamus un nofiksējamus savienotājus

Droša lietošana

- Īpaši augsts drošības līmenis, pateicoties zēmam 12 V spriegumam

Ilgtspējīgi apgaismes risinājumi

- Ilgs kalpošanas laiks – līdz pat 25 000 stundām

Uzlabots LED apgaismojums

- 5 gadu garantija LED sistēmai

8719514477131

Izcila kvalitāte

- Augstas kvalitātes alumīnijs un augstvērtīgi mākslīgie materiāli

Paredzēts lietošanai ārpus telpām

- IP44 – izmantošanai ārā

Izceltie produkti

Saderīgs ar visiem GardenLink gaismekļiem un piederumiem

Visi GardenLink gaismekļi ir aprīkoti ar pagriežamu un nofiksējamu savienotāju, tādēļ tie ir ērti uzstādāmi un savienojami. Varat mainīt gaismekļu un piederumu novietojumu atbilstoši vajadzībām un izgaismot jebkuru vietu savā dārzā.

Viegli uzstādīt, izmantojot pagriežamus un nofiksējamus savienotājus

Īpaši viegla uzstādīšana un savienošana, izmantojot pagriežamu un nofiksējamu savienotāju. Pievienojiet gaismekli un izbaudiet tā izstaroto gaismu!

Īpaši augsts drošības līmenis, pateicoties zēmam 12 V spriegumam

Zema sprieguma (12 V) gaismekļus var droši uzstādīt pats lietotājs, jo nav riska gūt elektrošoku – nav jāalgo profesionāls elektriķis.

Ilgs kalpošanas laiks – līdz pat 25 000 stundām



Šis uzticamais augstas kvalitātes LED apgaismojums kalpos līdz pat 25 000 stundas. Varat būt droši, ka nebūs jāraizējas par tehnisko apkopi gadiem ilgi – varēsiet izbaudīt perfektu dārza apgaismojumu katru vakaru.

5 gadu garantija LED sistēmai



Papildus standarta 2 gadu garantijai, kas tiek sniegta šim gaismeklim, Philips sniedz arī 5 gadu garantiju LED sistēmai (LED modulim un draiverim).

Augstas kvalitātes alumīnijs un augstvērtīgi mākslīgie materiāli

Šis Philips gaismeklis ir izgatavots tieši ārpus telpu apgaismojumam. Tas ir izturīgs un paredzēts ilgstošai darbībai, tāpēc šis gaismeklis izgaismos jūsu dārzus katru nakti. Tas izgatavots no augstas kvalitātes lieta alumīnija un augstvērtīgas sintētiskas.

IP44 – izmantošanai ārā



Šī Philips ārā lampa ir īpaši izstrādāta mitrai ārpus telpu videi. Tai ir veiktas rūpīgas pārbaudes, lai nodrošinātu ūdensizturību. Tā ir klasificēta kā IP44, un tas nozīmē, ka tā ir sertificēta kā aizsargāta pret putekļu iekļūšanu un droša pret izšļakstījumiem – tā ir ideāli piemērota vispārējai izmantošanai ārpus telpām.

Specifikācijas

Dizains un apdare

- Krāsa: Antracīta
- Materiāls: Nerūsējošs tērauds

Vide

- Disposal of the product: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Komplektā iekļauta papildu funkcija/piederums

- 5 gadu garantija LED modulim: Jā
- Regulējama gaismekļa galva: Nē
- Pretrūsas un pretputekļu: Jā
- Dienas un nakts sensors: Nē
- Pilnībā ūdensnecaurļaidīgs: Jā
- Iebūvēta gaismas diode: Jā
- Kustību sensors: Nē
- Saules enerģija: Nē
- Silti balta gaisma: Jā

Dārzs

- Dārzs: Dārzs un terase

Apgaismojuma raksturlielumi

- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80

Dažādi

- Radīts tieši: Dārzs un terase
- Stils: Contemporary
- Tips: Gaismekļi uz kājiņas/ceļa gaismekļi
- Acu komforts: Nē
- Papildu funkcijas: Zems spriegums, Ūdensizturība

Produkta izmēri un svars

- Neto svars: 0,44 kg
- Augstums: 34,9 cm
- Garums: 12 cm
- Platums: 12 cm

Serviss

- Garantija: 2 gadi

Tehniskā specifikācija

- Kalpošanas laiks līdz: 25 000 stundas
- Gaismekļa kopējā gaismas atdeve lūmenos: 600
- Gaismas krāsa: 2700 k
- Elektrotīkla strāva: 12 V
- Iekļautā gaismas avota enerģijas klase: F
- IP kods: IP44
- Aizsardzības klase: III klase
- Nomaināms gaismas avots: Jā

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8719514477131
- Neto svars: 0,44 kg
- Bruto svars: 0,72 kg
- Augstums: 38 cm
- Garums: 14,5 cm
- Platums: 18 cm
- Materiāla numurs (12NC): 929003261501



Izlaides datums:
2024-09-17
Versija: 0.333

© 2024 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com