

PHILIPS

LED cauruļveida
spuldze EM T8

LED

600 mm

2700 k

G13



8719514486843



Ilgtspējīgs LED darba apgaismojums ar izcilu gaismas kvalitāti

Ātri un viegli nomainīt esošās luminiscences caurules uz Philips LED cauruļveida spuldzēm ar modernu un efektīvu LED tehnoloģiju. Philips LED cauruļveida spuldze ir izcili piemērota vietām, kur nepieciešams daudz gaismas.

Izvēlieties ilgtspējīgu risinājumu

- Izmantojiet enerģijas ietaupījumu, ko nodrošina LED gaismas, nezaudējot gaismas kvalitāti. Acumirkli ietaupiet vairāk nekā 50% enerģijas, nomainot esošās luminiscences caurules (kopš 2023. gada aizliegtas saskaņā ar ES regulu).

Augstas kvalitātes LED apgaismojums kalpos gadiem ilgi

- Spuldžu kalpošanas laiks ir līdz 15 000 stundām, tāpēc varat neraizēties par nepieciešamību bieži mainīt gaismas avotus, un ilgāk nekā 15 gadus varēsiet izbaudīt ideālu apgaismes risinājumu.

Izvēlieties vienkāršu risinājumu veco luminiscences spuldžu

- Ideāls lineāro luminiscences spuldžu aizstājējs, kas ir saderīgs ar esošajiem luminiscences gaismekļiem. Gatavi lietošanai uzreiz pēc pievienošanas – nav jāmaina elektroinstalācija.

Izceltie produkti

Ietaupa vairāk nekā 50% enerģijas salīdzinājumā ar luminiscences spuldzēm

15 000 stundu kalpošanas laiks
Ātra un vienkārša uzstādīšana

Specifikācijas

Spuldzes raksturlielumi

- Paredzētais lietojums: Iekštelpas
- Lampas forma: T8
- Ligzda: G13
- Spuldzes apdare: Matēta
- Darbojas ar reostatu: Nē

Spuldzes izmēri

- Augstums: 60,3 cm
- Platums: 2,8 cm

Izturība

- Ieslēgšanas ciklu skaits: 50 000
- Nominālais kalpošanas laiks: 15 000 stundas

Vide

- Disposal of the product: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Apgaismojuma raksturlielumi

- Gaismas krišanas leņķis: 240 °
- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80
- Krāsu temperatūra: 2700 K
- Nominālā gaismas plūsma: 720 lm
- Uzsilšanas laiks līdz 60% gaismas atdevei: Tūlītējs maksimāls izgaismojums
- Krāsas kods: 827 | CCT of 2700K

Dažādi

- Acu komforts: Jā
- LED Innovations: EyeComfort

Citi raksturlielumi

- Efektivitāte: 90 lm/W

Iepakojuma informācija

- EAN: 8719514486843
- EOC: 871951448684300
- Produkta nosaukums: LED T8 600mm 8W G13 WW 1CT/4

Enerģijas patēriņš

- Jaudas koeficients: 0.5
- Spriegums: 220-240 V
- Jauda: 8 W
- Energoefektivitātes marķējums (EEL): F

Produkta izmēri un svars

- Garums: 60,3 cm

Tehniskā specifikācija

- Frekvence: 50-60 Hz
- EPREL reģistrācijas numurs: 1419056

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8719514486843
- Neto svars: 0,1 kg
- Bruto svars: 0,12 kg
- Augstums: 66,8 cm
- Garums: 3,1 cm
- Platums: 3,1 cm



Izlaides datums:
2025-03-06
Versija: 0.418

© 2025 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com