

# PHILIPS

## Sienas stiprinājums

### ProjectLine

Ovāla forma

4000 kelvinu dabiska, balta  
gaisma

1400 lm

Iebūvēts kustību sensors



8719514954342



## Profesionāla kvalitāte jūsu projektam

Energoefektīva un profesionālas kvalitātes LED sienas lampa (telpām). ProjectLine pie sienas stiprināmā lampa ir energotaupīga, un to var uzstādīt pie sienas vai griestiem. Pateicoties tās dabiskajai, baltajai gaismai un iebūvētam kustību sensoram, tā ir lieliski piemērota koridoram, pie (publiskās) ieejas, hallei un kāpņutelpai, kā arī drošības apgaismojumam.

### **Ilgtspējīga izvēle**

- Taupiet enerģiju no brīža, kad pagriežat slēdzi

### **Izvēlieties augstas kvalitātes apgaismojumu**

- Varat uzticēties tam, kas rakstīts uz Philips iepakojuma

### **Izturība**

- Ilgs kalpošanas laiks — līdz pat 35 000 stundas

# Izceltie produkti

## Energoefektīvs

Visi Philips enerģijas taupītāji taupa enerģiju no brīža, kad pagriežat slēdzi. Kalpošanas laikā tie patērē mazāk kW un tādējādi arī samazina rēķinu par enerģiju. Enerģijas taupīšanas līmenis atšķiras atkarībā no spuldzes veida un tehnoloģijas.

## Uzticama kvalitāte:

Philips pilda savus solījumus attiecībā uz spuldžu veiktspēju. Varat uzticēties tam, kas uz Philips iepakojuma rakstīts par spuldzes jaudu, kalpošanas laiku un jaudu, kas ir līdzvērtīga kvēlspuldzēm.

## Ilgs kalpošanas laiks — līdz pat 35 000 stundām

Philips LED tehnoloģija pagarina izstrādājuma kalpošanas laiku līdz 35 000 stundām.

# Specifikācijas

## Dizains un apdare

- Korpusa krāsa: Balts
- Korpusa materiāls: Polikarbonāts
- Optiskā vāciņa/objektīva apdare: Opāls
- Optiskā vāciņa/objektīva materiāls: Polikarbonāts

## Izturība

- Apkārtējā temperatūra: No -20 līdz +40 °C

## Garantija

- Garantijas periods: 3 gadi

## Apgaismojuma raksturlielumi

- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80
- Gaismas avota stara leņķis: 110
- Gaismas plūsmas tolerance: +/-10%
- Color Code: 840 neitrāli balts
- Konstanta gaismas atdeve: Nē
- Korelētā krāsu temperatūra: 4000
- Sākotnējā krāsainība: (0.38,0.38) SDCM <6
- Nomaināms gaismas avots: Nē
- Gaismekļa gaismas stara izkliedēšana: 110°
- Gaismas plūsma: 1 400 lm
- Maksimālais aptumšošanas līmenis: Neizmanto
- Optiskais materiāls: Polikarbonāts
- Optikas tips: plats staru kūlis
- Piesātināts sarkans (R9): <50
- Darbības apkārtējā temperatūra Tq: 25 °C
- Stroboskopiska efekta vērtība (SVM): 1,6
- Gaismas efektivitāte (novērtējums) (nomin.): 90 lm/W
- Vienotais atspīdumu novērtējums CEN: Not applicable

## Dažādi

- Radīts tieši: Viesnīcas un restorāni, Dārzs un terase
- Papildu funkcijas: ProjectLine, Ūdensizturība

**Citi raksturlielumi**

- CE marķējums: CE marķējums
- RoHS atbilstība: Jā
- Fotobioloģiskā drošība: Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
- Fotobioloģiskā riska specifikācija: 0,2 m

**Strāvas padeve**

- Ieejas spriegums: 220–240
- Izsiensstrāva: 8
- Izsiensstrāvas laiks: 1,2
- Jaudas koeficients (daļa): 0.7

**Enerģijas patēriņš**

- Enerģijas patēriņš: 15 W
- Enerģijas patēriņa tolerance: +/-10%

**Produkta izmēri un svars**

- Kopējais augstums: 68
- Kopējais garums: 223
- Kopējais platums: 133

**Tehniskā specifikācija**

- Savienojums: Skrūves savienojuma bloks
- Vadības mehānisma atteices rādītājs vidējā lietderīgās lietošanas laikā 35 000 h: 5 %
- Draiveris/barošanas bloks/ transformators: -
- Iekļauts draiveris: Jā
- Uzliesmojamības zīme: Uzstādīšanai uz parasti uzliesmojošām virsmām
- Mirgojoša vērtība (PstLM): 1
- Kvēldiega tests: Temperatūra 650 °C, ilgums 30 s
- Iekļūšanas aizsardzības kods: IP54 | Aizsargāts pret putekļu uzkrāšanos, drošs pret šļakatām
- Line Frequency: 50 or 60
- Lumen maintenance at median useful life\* 35000 h: 70
- Meh. triecienu aizsardzības kods: IK06 | 1 J
- Reduktoru skaits: 1 vienība
- Produktu skaits uz MCB 16 A, tips B: 10
- IEC aizsardzības klase:: II drošības klase
- Piemērots nejaušai pārslēgšanai: Jā
- Aptumšojams: Nē

**Iepakojuma izmēri un svars**

- EAN/UPC – izstrādājums: 8719514954342
- Neto svars: 0,41 kg
- Bruto svars: 0,46 kg
- Augstums: 7,2 cm
- Garums: 22,4 cm
- Platums: 13,4 cm
- Materiāla numurs (12NC): 911401861784



Izlaides datums:  
2024-09-17  
Versija: 0.292

© 2024 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes.