

# PHILIPS

Garenais gaismeklis

ProjectLine

120 cm

3000 kelvinu silta baltā gaisma

2700 lm

8719514954366



## Profesionāla kvalitāte jūsu projektam

Energoefektīvs LED garenais gaismeklis, profesionālas LED lampas dažādam pielietojumam. ProjectLine garenais gaismeklis ir energoefektīvs un piemērots uzstādīšanai dažādās vietās. Šī garenā gaismekļa silti baltā gaisma ir lieliski piemērota, piemēram, uzstādīšanai pie sienas (horizontāli) vai griestiem.

### **Ilgspējīga izvēle**

- Taupiet enerģiju no brīža, kad pagriežat slēdzi

### **Izvēlieties augstas kvalitātes apgaismojumu**

- Varat uzticēties tam, kas rakstīts uz Philips iepakojuma

### **Izturība**

- Ilgs kalpošanas laiks — līdz pat 35 000 stundas

# Izceltie produkti

## Energoefektīvs

Visi Philips enerģijas taupītāji taupa enerģiju no brīža, kad pagriežat slēdzi. Kalpošanas laikā tie patērē mazāk kW un tādējādi arī samazina rēķinu par enerģiju. Enerģijas taupīšanas līmenis atšķiras atkarībā no spuldzes veida un tehnoloģijas.

## Uzticama kvalitāte:

Philips pilda savus solījumus attiecībā uz spuldžu veiktspēju. Varat uzticēties tam, kas uz Philips iepakojuma rakstīts par spuldzes jaudu, kalpošanas laiku un jaudu, kas ir līdzvērtīga kvēlspuldzēm.

## Ilgs kalpošanas laiks — līdz pat 35 000 stundās

Philips LED tehnoloģija pagarina izstrādājuma kalpošanas laiku līdz 35 000 stundām.

# Specifikācijas

## Dizains un apdare

- Korpusa krāsa: Balts
- Korpusa materiāls: Polikarbonāts
- Optiskā vāciņa/objektīva apdare: Opāls
- Optiskā vāciņa/objektīva materiāls: Polikarbonāts

## Izturība

- Apkārtējā temperatūra: No -20 līdz +40 °C

## Garantija

- Garantijas periods: 2 gadi

## Apgaismojuma raksturlielumi

- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80
- Gaismas avota stara leņķis: 120
- Gaismas plūsmas tolerance: +/-10%
- Color Code: Silti balta
- Konstanta gaismas atdeve: Nē
- Korelētā krāsu temperatūra: 3000
- Sākotnējā krāsainība: (0.43,0.40) SDCM <6
- Nomaināms gaismas avots: Nē
- Gaismekļa gaismas stara izkliedēšana: 120°
- Gaismas plūsma: 2 700 lm
- Maksimālais aptumšošanas līmenis: Neizmanto
- Optiskais materiāls: Polikarbonāts
- Optikas tips: Simetrisks staru kūlis
- Piesātināts sarkans (R9): <50
- Darbības apkārtējā temperatūra Tq: 25 °C
- Stroboskopiska efekta vērtība (SVM): 1,6
- Gaismas efektivitāte (novērtējums) (nomin.): 92 lm/W
- Vienotais atspīdumu novērtējums CEN: Not applicable

## Dažādi

- Radīts tieši: Viesnīcas un restorāni, Dārzs un terase
- Papildu funkcijas: ProjectLine, Ūdensizturība

**Citi raksturlielumi**

- CE marķējums: CE marķējums
- RoHS atbilstība: Jā
- Fotobioloģiskā drošība: Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
- Fotobioloģiskā riska specififikācija: 0,2 m

**Strāvas padeve**

- Ieejas spriegums: 220-240
- Izsitienstrāva: 12,3
- Izsitienstrāvas laiks: 0,197
- Jaudas koeficients (daļa): 0.9

**Enerģijas patēriņš**

- Enerģijas patēriņš: 30 W
- Enerģijas patēriņa tolerance: +/-10%

**Produkta izmēri un svars**

- Kopējais augstums: 27
- Kopējais garums: 1 200
- Kopējais platums: 70

**Tehniskā specififikācija**

- Vads: Kabelis 0.2 m bez spraudņa
- Savienojums: Brīvi pievadi/vadi
- Vadības mehānisma atteices rādītājs vidējā lietderīgās lietošanas laikā 35 000 h: 5 %
- Iekļauts draiveris: Jā
- Fixation material: Nerūsējošs tērauds
- Uzliesmojamības zīme: Uzstādīšanai uz parasti uzliesmojošām virsmām
- Mirgojoša vērtība (PstLM): 1
- Kvēldiega tests: Temperatūra 650 °C, ilgums 30 s
- Iekļūšanas aizsardzības kods: IP20 | Aizsargāts pret pirkstu nospiedumiem
- Line Frequency: 50 or 60
- Lumen maintenance at median useful life\* 35000 h: 65
- Meh. trieciena aizsardzības kods: IK03 | 0,3 J
- Reduktoru skaits: 1 vienība
- Produktu skaits uz MCB 16 A, tips B: 75
- IEC aizsardzības klase:: II drošības klase
- Piemērots nejaušai pārslēgšanai: Jā
- Aptumšojams: Nē

**Iepakojuma izmēri un svars**

- EAN/UPC – izstrādājums: 8719514954366
- Neto svars: 0,28 kg
- Bruto svars: 0,36 kg
- Augstums: 3 cm
- Garums: 121,8 cm
- Platums: 7,3 cm
- Materiāla numurs (12NC): 911401861984



Izlaides datums:  
2024-09-17  
Versija: 0.308

© 2024 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. registrētas preču zīmes.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)