

# PHILIPS

## Prožektors

ProjectLine

20 W

4000 kelvinu dabiska, balta  
gaisma

PHILIPS

ProjectLine

LED outdoor floodlight



Professional quality for your project

8719514954502



# Profesionāla kvalitāte jūsu projektam

Ūdensizturīgas, spēcīgas LED lampas lietošanai ārpus telpām. ProjectLine prožektors atbalsta enerģijas taupīšanu un ir izturīgs, izmantojot tā metāla materiālu un aizsardzību pret laikapstākļiem. Lieliski piemērots zonu izgaismošanai (publisko) ēku, piemēram, stāvvietu, piebraucamo ceļu, dārzu vai darba vietu, priekšpusē/ aizmugurē.

### Ilgtspējīga izvēle

- Taupiet enerģiju no brīža, kad pagriežat slēdzi

### Izvēlieties augstas kvalitātes apgaismojumu

- Varat uzticēties tam, kas rakstīts uz Philips iepakojuma

### Izturība

- Ilgs kalpošanas laiks — līdz pat 35 000 stundas

# Izceltie produkti

## Energoefektīvs

Visi Philips enerģijas taupītāji taupa enerģiju no brīža, kad pagriežat slēdzi. Kalpošanas laikā tie patērē mazāk kW un tādējādi arī samazina rēķinu par enerģiju. Enerģijas taupīšanas līmenis atšķiras atkarībā no spuldzes veida un tehnoloģijas.

## Uzticama kvalitāte:

Philips pilda savus solījumus attiecībā uz spuldžu veiktspēju. Varat uzticēties tam, kas uz Philips iepakojuma rakstīts par spuldzes jaudu, kalpošanas laiku un jaudu, kas ir līdzvērtīga kvēlspuldzēm.

## Ilgs kalpošanas laiks — līdz pat 35 000 stundas

Philips LED tehnoloģija pagarina izstrādājuma kalpošanas laiku līdz 35 000 stundām.

# Specifikācijas

## Dizains un apdare

- Korpusa krāsa: Melns
- Korpusa materiāls: No lieta alumīnija
- Optiskā vāciņa/objektīva apdare: Caurspīdīga
- Optiskā vāciņa/objektīva materiāls: Rūdīts stikls
- Optiskā vāciņa/objektīva forma: Plakans
- Optiskā vāciņa/objektīva tips: Stikls

## Izturība

- Apkārtējā temperatūra: No -40 līdz +50 °C

## Vide

- Sustainability rating: -

## Garantija

- Garantijas periods: 2 gadi

## Apgaismojuma raksturlielumi

- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80
- Gaismas plūsmas tolerance: +/-10%
- Color Code: 840 neitrāli balts
- Korelētā krāsu temperatūra: 4000
- Init. Color Rendering Index Tolerance: 0
- Sākotnējā krāsainība: (0.380, 0.380) SDCM <6
- Lampu saimes kods: LED
- Light source engine type: LED
- Nomaināms gaismas avots: Nē
- Gaismekļa gaismas stara izkliedēšana: 110°
- Gaismas plūsma: 1 900 lm
- Optiskais materiāls: Stikls
- Āra optikas tips: Simetrisks staru kūlis
- Reflektora materiāls: Polikarbonāts
- Darbības apkārtējā temperatūra Tq: 25 °C
- Gaismas efektivitāte (novērtējums) (nomin.): 95 lm/W
- Augšupvērstas gaismas jaudas attiecība: 0

## Dažādi

- Radīts tieši: Viesnīcas un restorāni
- Papildu funkcijas: ProjectLine

## Citi raksturlielumi

- CE marķējums: CE marķējums
- ENEC zīme: -
- RoHS atbilstība: Jā
- Fotobioloģiskā drošība: Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
- Fotobioloģiskā riska specifikācija: 0,2 m

### Strāvas padeve

- Ieejas spriegums: 220–240
- Izsitienstrāva: 0,45
- Izsitienstrāvas laiks: 0,066
- Jaudas koeficients (daļa): 0.9

### Enerģijas patēriņš

- Enerģijas patēriņš: 20 W
- Enerģijas patēriņa tolerance: +/-10%

### Produkta izmēri un svars

- Kopējais augstums: 29
- Kopējais garums: 140
- Kopējais platums: 125

### Tehniskā specifikācija

- Vads: Kabelis 0.3 m bez spraudņa
- Savienojums: Brīvi pievadi/vadi
- Vadības mehānisma atteices rādītājs vidējā lietderīgās lietošanas laikā 35 000 h: 5 %
- Draiveris/barošanas bloks/transformators: -
- Iekļauts draiveris: Jā
- Efektīvā projektētā platība: 0,006
- Fixation material: Tērauds
- Uzliesmojamības zīme: Uzstādīšanai uz parasti uzliesmojošām virsmām
- Iekļūšanas aizsardzības kods: IP65 | Aizsargāts pret putekļu iekļūšanu, strūklu necaurļaidīgs
- Line Frequency: 50 or 60
- Lumen maintenance at median useful life\* 35000 h: 70
- Meh. triecienu aizsardzības kods: IK06 | 1 J
- Uzstādīšanas ierīce: Regulējams montāžas kronšteins
- Reduktoru skaits: 1 vienība
- Produktu skaits uz MCB 16 A, tips B: 104
- IEC aizsardzības klase:: I drošības klase
- Surge Protection (Common/Differential): EN61547 (L-L 1kV, L-G 2kV)
- Aptumšojams: Nē

### Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8719514954502
- Neto svars: 0,27 kg
- Bruto svars: 0,31 kg
- Augstums: 4 cm
- Garums: 14,3 cm
- Platums: 13,2 cm
- Materiāla numurs (12NC): 911401863384



Izlaides datums:  
2024-09-07  
Versija: 0.219

© 2024 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes.