

PHILIPS


Iebūvēts panelis

ProjectLine

60 x 60 cm

4000 kelvinu dabiska, balta
gaisma

3200 lm



Profesionāla kvalitāte jūsu projektam

Uzticami, energoefektīvi un profesionāli LED paneli ar iebūvētu gaismekli. ProjectLine LED panelis ir energotaupīgs un saderīgs ar standarta izmēra redzama profila griestiem, kas tiek izmantoti birojos un (komerciālās) darba vietās. Tas izstaro īpaši dabisku, baltu gaismu.

Ilgtspējīga izvēle

- Taupiet enerģiju no brīža, kad pagriežat slēdzi

Izvēlieties augstas kvalitātes apgaismojumu

- Varat uzticēties tam, kas rakstīts uz Philips iepakojuma

Izturība

- Ilgs kalpošanas laiks — līdz pat 35 000 stundas

Izceltie produkti

Energoefektīvs

Visi Philips enerģijas taupītāji taupa enerģiju no brīža, kad pagriežat slēdzi. Kalpošanas laikā tie patērē mazāk kW un tādējādi arī samazina rēķinu par enerģiju. Enerģijas taupīšanas līmenis atšķiras atkarībā no spuldzes veida un tehnoloģijas.

Uzticama kvalitāte:

Philips pilda savus solījumus attiecībā uz spuldžu veiktspēju. Varat uzticēties tam, kas uz Philips iepakojuma rakstīts par spuldzes jaudu, kalpošanas laiku un jaudu, kas ir līdzvērtīga kvēlspuldzēm.

Ilgs kalpošanas laiks — līdz pat 35 000 stundās

Philips LED tehnoloģija pagarina izstrādājuma kalpošanas laiku līdz 35 000 stundām.

Specifikācijas

Dizains un apdare

- Korpusa krāsa: Balta RAL 9003
- Korpusa materiāls: Tērauds
- Optiskā vāciņa/objektīva apdare: Opāls
- Optiskā vāciņa/objektīva materiāls: Akrilāts

Izturība

- Apkārtējā temperatūra: No -10 līdz +35 °C

Garantija

- Garantijas periods: 3 gadi

Apgaismojuma raksturlielumi

- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80
- Gaismas plūsmas tolerance: +/-10%
- Color Code: 840 neitrāli balts
- Konstanta gaismas atdeve: Nē
- Korelētā krāsu temperatūra: 4000
- Sākotnējā krāsainība: (0.3818, 0.3797) SDCM≤5
- Gaismekļa gaismas stara izkliedēšana: 120°
- Gaismas plūsma: 3 200 lm
- Optiskais materiāls: Polistirols
- Optikas tips: Gaismas kūļa leņķis – 120°
- Reflektora materiāls: Akrilāts
- Piesātināts sarkans (R9): <50
- Darbības apkārtējā temperatūra Tq: 25 °C
- Stroboskopiska efekta vērtība (SVM): 1,6
- Vienotais atspīdumu novērtējums CEN: 22
- Gaismas efektivitāte (novērtējums) (nomin.): 88 lm/W

Dažādi

- Radīts tieši: Viesnīcas un restorāni, Dārzs un terase
- Papildu funkcijas: ProjectLine, Ūdensizturība

Citi raksturlielumi

- CE marķējums: CE marķējums
- RoHS atbilstība: Jā
- Fotobioloģiskā drošība: Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
- Fotobioloģiskā riska specifikācija: 0,2 m

Strāvas padeve

- Ieejas spriegums: 220-240
- Izsienustrāva: 15
- Izsienustrāvas laiks: 0,2
- Jaudas koeficients (daļa): 0.9

Enerģijas patēriņš

- Enerģijas patēriņš: 36 W
- Enerģijas patēriņa tolerance: +/-10%

Produkta izmēri un svars

- Kopējais augstums: 59
- Kopējais garums: 595
- Kopējais platums: 595

Tehniskā specifikācija

- Savienojums: Iebīdāms savienotājs, 2 polu
- Vadības mehānisma atteices rādītājs vidējā lietderīgās lietošanas laikā 35 000 h: 7,5 %
- Draiveris/barošanas bloks/ transformators: Barošanas avota bloks (ieslēgšana/izslēgšana)
- Iekļauts draiveris: Jā
- Uzliesmojamības zīme: Uzstādīšanai uz parasti uzliesmojošām virsmām
- Mirgojoša vērtība (PstLM): 1
- Kvēldiega tests: Temperatūra 650 °C, ilgums 30 s
- Iekļūšanas aizsardzības kods: IP20 | Aizsargāts pret pirkstu nospiedumiem
- Line Frequency: 50 or 60
- Lumen maintenance at median useful life* 35000 h: 70
- Meh. triecienu aizsardzības kods: IK02 | 0,2 J standarta
- Reduktoru skaits: 1 vienība
- Produktu skaits uz MCB 16 A, tips B: 35
- IEC aizsardzības klase:: II drošības klase
- Piemērots nejaušai pārslēgšanai: Jā
- Aptumšojams: Nē

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8719514955271
- Neto svars: 1,35 kg
- Bruto svars: 1,77 kg
- Augstums: 63 cm
- Garums: 60 cm
- Platums: 3,8 cm
- Materiāla numurs (12NC): 911401864884



Izlaides datums:
2024-09-17
Versija: 0.248

© 2024 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes.