

# PHILIPS

Divas 8,5 W (60 W  
ekv.) A60 E27 spuldzes

Viedais LED gaismeklis

Pilna krāsa

Plastmasa

Viegli uzsākama lietošana

Vadība ar lietotni vai balsi



8720169171060



## Viedais apgaismojums jūsu ikdienai

Izbaudiet lielākas ērtības ikdienas dzīvē ar šo viedo WiZ LED A60 spuldzi. Šī spuldze sniedz maigu, baltu gaismu, kas ar lietotnes vai balss palīdzību samazina spilgtumu līdz jūsu vēlamajam līmenim. Jūs varat iestatīt grafiku, lai gaismas ieslēgtu un izslēgtu atbilstoši ikdienas vai iknedēļas kārtībai, kontrolētu ar viedtālruni vai savu balsi un iegūtu attālinātu piekļuvi apgaismojumam pat tad, kad esat prom. WiZ gaismas pieslēdzas jūsu esošajam Wi-Fi, nav nepieciešama papildu aparatūra.

### Vienkārša uzstādīšana

- Viegli iestatāmas viedā apgaismojuma funkcijas

### Viedā vadība

- Pārvaldiet no jebkuras vietas, izmantojot viedtālruni.

### Viedās funkcijas

- Iepriekš iestatītas labsajūtas funkcijas
- Apgaismojuma iestatīšana atbilstoši savai rutīnai

### Gaismas režīmi

- Pielāgojiet ainavas ar iepriekš iestatītiem dinamiskajiem gaismas režīmiem.

# Izceltie produkti

## Tūlītēja iestatīšana



Izbaudiet viedu funkciju priekšrocības, līdzko WiZ lampā tiek izveidots savienojums ar Wi-Fi tīklu. Ērti pārvaldiet apgaismojumu, pat ja neesat mājās, piemēram, ieplānojiet automatisku apgaismojuma ieslēgšanu un izslēgšanu. Nav jāinstalē nekādas papildu programmas, piemēram, centrmezglam vai vārtejai!

### Kontrole no jebkuras vietas

Pārvaldiet savas ierīces jebkurā vietā, izmantojot viedtālruni. Nav jāuztraucas, ja pirms aiziešanas no mājām atstājāt ieslēgtas ierīces. Lietotne WiZ ir pieejama operētājsistēmām iOS un Android.

## Iepriekš iestatītas labsajūtas funkcijas



Izmantojiet iepriekš iestatītās labsajūtas funkcijas WiZ lietotnē, lai visas dienas garumā izbaudītu apgaismojuma modeli, kas vislabāk atbilst jūsu diennakts ritmam. WiZ nodrošinās spilgtu dienasgaismu, kad ir nepieciešama enerģija un spēja koncentrēties, un vienmērīgi pāries uz maigu, silti baltu gaismu, lai palīdzētu atpūsties un labāk izgulēties.

## Apgaismojuma automatizācijas grafiks



Automatizējiet viedo apgaismojumu atbilstoši savai ikdienas vai iknedēļas rutīnai. Plānojiet apgaismojuma ieslēgšanu no rīta vai pirms ierašanās mājās, kā arī tā izslēgšanu, kad tas nav nepieciešams, lai taupītu enerģiju.

### Pielāgotas ainas

Sajauciet dažādu krāsu un balto gaismu režīmus, lai izveidotu perfektu gaisotni jūsu ikdienas mirkļiem. Saglabājiet to un ieslēdziet jebkurā laikā, izmantojot lietotni, WiZ pultī vai ar bals palīdzību.

# Specifikācijas

### Spuldzes raksturlielumi

- Paredzētais lietojums: Iekštelpas
- Lampas forma: A60
- Ligzda: E27
- Tehnoloģija: Viedā Wi-Fi spuldze
- Stikla veids: Matēta
- Darbojas ar reostatu: Bezvadu gaismmaiņa

### Spuldzes izmēri

- Augstums: 12,2 cm
- Svars: 0,13 kg
- Platums: 6 cm

### Izturība

- Vidējais kalpošanas laiks (lietojot 2,7 h dienā): 25 gads(-i)
- Gaismas plūsmas stabilitātes koeficients: 70%
- Ieslēgšanas ciklu skaits: 50 000
- Nominālais kalpošanas laiks: 25 000 stundas

**Apgaismojuma raksturlielumi**

- Krāsu saskaņa: 6 SDCM
- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80
- Krāsu temperatūra: 2200–6500 (RGB) K
- Gaismas krāsas kategorija: Pilna krāsa
- Nominālā gaismas plūsma: 806 lm
- Ieslēgšanās laiks: <0.5 s
- Uzsilšanas laiks līdz 60% gaismas atdevei: Tūlītējs maksimāls izgaismojums

**Dažādi**

- Acu komforts: Jā

**Citi raksturlielumi**

- Spuldzes strāvas stiprums: 65 mA
- Efektivitāte: 94 lm/W

**Iepakojuma informācija**

- EAN: 8720169171060
- EOC: 872016917106000
- Produkta nosaukums: PHI WFB 60W A60 E27 822-65 RGB 2PF/6

**Enerģijas patēriņš**

- Jaudas koeficients: 0.5
- Spriegums: 220–240 V
- Jauda: 8,5 W
- Ekvivalentā kvēlspuldzes jauda: 60 W
- Energoefektivitātes marķējums (EEL): F

**Produkta izmēri un svars**

- Garums: 12,2 cm

**Nominālās vērtības**

- Aprēķinātais kalpošanas laiks: 25 000 stundas
- Aprēķinātā gaismas plūsma: 806 lm
- Nominālā jauda: 8.5 W

**Tehniskā specifikācija**

- Frekvence: 50–60 Hz
- EPREL reģistrācijas numurs: 1877826
- Plūsmas mērīšanas atsauce: Sphere

**Iepakojuma izmēri un svars**

- EAN/UPC – izstrādājums: 8720169171060
- Neto svars: 0,1 kg
- Bruto svars: 0,2 kg
- Augstums: 16 cm
- Garums: 7 cm
- Platums: 14 cm
- Materiāla numurs (12NC): 929003601041



Izlaides datums:  
2024-09-18  
Versija: 0.269

© 2024 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)