

PHILIPS

Meson griestu gaismeklis,
23,5 W 222 mm

Griestu gaismekļi

3000 K

Balts

Lielāks komforts

Balts

8720169174160



Patīkama un acis saudzējoša LED gaisma

Izgaismojiet savu telpu ar Philips EyeComfort LED griestu lampu, kas izstaro patīkamu gaismu un nenogurdina acis.

Viegla lietošana

- Ideāli piemērots izmantošanai telpās ar zemiem griestiem, jo gaismeklis ir neuzkrītošs.

Izturība

- Ilgs kalpošanas laiks – līdz 15 000 stundām

Augstas kvalitātes LED apgaismojums kalpos gadiem ilgi

- Mazāk atspiduma, lielāks komforts

Izceltie produkti

Piemērots izmantošanai telpās ar zemiem griestiem Smalks dizains Ilgs kalpošanas laiks – līdz 15 000 stundām

Philips LED tehnoloģija pagarina izstrādājuma kalpošanas laiku līdz 15 000 stundām.

EyeComfort ar savstarpēji saistītas optikas tehnoloģiju

Savstarpēji saistītas optikas tehnoloģija uzlabo vispārējo apgaismojumu. 3D raksti sekmē gaismas izkliedi, savukārt mikro objektīva tehnoloģija nodrošina vienmērīgu gaismas sadali, kas ievērojami mazina atspīdumu. Šis

gaismeklis izstaro ne tikai maigu un vienmērīgu apgaismojumu, kas nodrošina lielāku komfortu jūsu acīm, bet arī gudri sadala gaismu, lai apgaismotajā vietā būtu mazāk atspīduma.

Specifikācijas

Spuldzes raksturlielumi

- Paredzētais lietojums: Iekštelpas

Dizains un apdare

- Krāsa: Balts
- Materiāls: Plastmasa

Izturība

- Vidējais kalpošanas laiks (lietojot 2,7 h dienā): 15 gads(-i)
- Gaismas plūsmas stabilitātes koeficients: 70%
- Ieslēgšanas ciklu skaits: 7 500

Vide

- Disposal of the product: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Komplektā iekļauta papildu funkcija/ piederums

- Regulējama gaismekļa galva: Nē
- Aptumšojama ar tālvadību: Nē
- Iebūvēta gaismas diode: Jā
- Komplektā iekļauta tālvadības pults: Nē

Apgaismojuma raksturlielumi

- Gaismas krišanas leņķis: 100 °
- Krāsu saskaņa: 6 SDCM
- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80
- Uzsilšanas laiks līdz 60% gaismas atdevei: <2

Dažādi

- Radīts tieši: Guļamistaba, Dzīvojamā istaba, Ēdamistaba, Virtuve, Mājas birojs, Garāža
- Stils: Contemporary
- Tips: Griestu gaismekļi
- Acu komforts: Jā

Citi raksturlielumi

- Spuldzes strāvas stiprums: 165 mA
- Efektivitāte: 74 lm/W

Enerģijas patēriņš

- Jaudas koeficients: 0.5

Produkta izmēri un svars

- Neto svars: 0,154 kg
- Augstums: 4,2 cm
- Garums: 22,2 cm
- Platums: 22,2 cm

Serviss

- Garantija: 1 gads

Tehniskā specifikācija

- Kalpošanas laiks līdz: 15 000 stundas
- Diametrs: 222 mm
- Gaismekļa kopējā gaismas atdeve lūmenos: 1750
- Gaismas krāsa: 3000
- Elektrotīkla strāva: AC 220–240
- Aptumšojams gaismeklis: Nē
- LED: Jā
- Komplektā iekļauta vatu spuldze: 23.5
- IP kods: IP20
- Aizsardzības klase: II klase

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums:
8720169174160
- Neto svars: 0,15 kg
- Bruto svars: 0,23 kg
- Augstums: 22,8 cm
- Garums: 4,6 cm
- Platums: 22,5 cm
- Materiāla numurs (12NC):
929003283401



Izlaides datums:
2024-09-17
Versija: 0.293

© 2024 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. registrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com