

# PHILIPS

50 W virziena  
gaismeklis PAR16 GU10

Īpaša efektivitāte

3000 K

375 lm

50 000 h



8720169174306



## Gaismas spuldze, kas nelīdzinās nevienai citai

Philips LED prožektorī nodrošina fokusētu, spilgtu gaismas kūli, neparasti ilgu kalpošanas laiku un ievērojamu enerģijas ietaupījumu. Šis prožektors ideāli aizvieto 50 W prožektorus ar GU10 patronu un garantē ilgstošu darbību.

### Izvēlieties vienkāršu risinājumu veco spuldžu nomainīai

- Standarta halogēnspludzēm līdzīga forma un izmērs

### Izvēlieties ilgtspējīgu risinājumu

- Ilgtspējīga spuldze – kalpos līdz pat 50 gadus

### Augstas kvalitātes LED apgaismojums kalpos gadiem ilgi

- Radīts jūsu acu komfortam

# Izceltie produkti

## Aizstāj standarta halogēnspuldzes



Šī ir standarta energoekonomiska LED spuldze ar skaistas formas dizainu un ierastiem izmēriem mūsdienīgam apgaismojumam. Perfekts, ilgtspējīgs aizstājējs tradicionālajām standarta halogēnu spuldzēm.

## Ilgtspējīga spuldze – kalpos līdz pat 50 gadus

Spuldžu kalpošanas laiks ir līdz 50 000 stundām, tāpēc varat neraizēties par nepieciešamību bieži mainīt spuldzes, un ilgāk nekā 50 gadus varēsiet izbaudīt ideālu apgaismes risinājumu.

## Radīts jūsu acu komfortam



Nav noslēpums, ka spēcīgs apgaismojums noslogo acis. Pārāk spilgts apgaismojums var jūs apžilbināt. Pārāk maigā apgaismojumā var būt manāma mirgoņa. Taču tagad jūs varat maigi izgaismot savu pasauli ar acīm tīkamu LED apgaismojumu un savās mājās radīt ideālu noskaņu.

# Specifikācijas

### Spuldzes raksturlielumi

- Paredzētais lietojums: Iekštelpas
- Lampas forma: Virzīts atstarotājs
- Ligzda: GU10
- Stikla veids: Caurspīdīga
- Spuldzes apdare: Caurspīdīga
- Darbojas ar reostatu: Nē

### Spuldzes izmēri

- Augstums: 5,4 cm
- Platums: 5 cm

### Dizains un apdare

- Materiāls: Stikls

### Izturība

- Ieslēgšanas ciklu skaits: 50 000
- Nominālais kalpošanas laiks: 50 000 stundas

### Vide

- Disposal of the product: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

### Apgaismojuma raksturlielumi

- Gaismas krišanas leņķis: 36 °
- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80
- Krāsu temperatūra: 3000 K
- Nominālā gaismas plūsma: 375 lm
- Uzsilšanas laiks līdz 60% gaismas atdevei: Tūlītējs maksimāls izgaismojums
- Krāsas kods: 830 | CCT of 3000K

### Dažādi

- Acu komforts: Jā
- LED Innovations: UltraEfficient, EyeComfort

### Citi raksturlielumi

- Efektivitāte: 178 lm/W

**Iepakojuma informācija**

- EAN: 8720169174306
- EOC: 872016917430600
- Produkta nosaukums: LEDClassic 50W GU10 WH 36D ND UE SRT4

**Enerģijas patēriņš**

- Jaudas koeficients: 0.4
- Spriegums: AC 220-240 V
- Jauda: 2,1 W
- Ekvivalentā kvēlspuldzes jauda: 50 W
- Energoefektivitātes marķējums (EEL): A

**Produkta izmēri un svars**

- Garums: 5,4 cm

**Nominālās vērtības**

- Saistītā maksimālā intensitāte: 680 cd

**Tehniskā specifikācija**

- Frekvence: 50-60 Hz
- EPREL reģistrācijas numurs: 1428240

**Iepakojuma izmēri un svars**

- EAN/UPC – izstrādājums: 8720169174306
- Neto svars: 0,05 kg
- Bruto svars: 0,12 kg
- Augstums: 13,2 cm
- Garums: 5,3 cm
- Platums: 6,3 cm
- Materiāla numurs (12NC): 929003610001



Izlaides datums:  
2024-09-18  
Versija: 0.414

© 2024 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)