

PHILIPS


3 gab. Bracia griestu/
sienas virziena gaismekļi

Griestu/sienas virziena
gaismekļi

2700 k

Melns

ClickFix



8720169174863



Moderni LED virziena gaismekļi, kas spilgti izgaismos jebkuru telpu jūsu mājoklī

Bracia produktu saimes LED virziena gaismekļi izgaismos jūsu mājokli ar silti baltu gaismu. Klasisks dizains apvienojumā ar Philips kvalitāti ir perfekts risinājums, kas kalpos daudzus gadus. Regulējama galviņa un plats gaismas kūļa leņķis nodrošinās bagātīgu apgaismojumu jebkurā telpā – gan viesistabā, gan gaitenī. Bracia virziena gaismekļi ir īpaši piemēroti arī virtuves darba virsmu apgaismošanai vai tādām vietām, kur nepieciešama īpaši spilgta gaisma.

Vienkārša izmantošana

- Regulējama virziena gaismekļa galviņa

Ilgtspējīgi apgaismes risinājumi

- Ietaupa līdz pat 80 % enerģijas
- Ilgs kalpošanas laiks – līdz pat 25 000 stundām

Uzlabots LED apgaismojums

- 5 gadu garantija LED sistēmai

Izcila kvalitāte

- Ilgizturīgs augstas kvalitātes materiāls

Īpašās iezīmes

- Spilgta un vienmērīgi izkliedēta gaisma

Augstas kvalitātes apgaismojums

- “EyeComfort” – gaisma, kas saudzē jūsu acis

Izceltie produkti

Regulējama virziena gaismekļa galviņa



Virziet gaismu turp, kur to visvairāk vēlaties, vienkārši noregulējot, pagriežot vai noliecot virziena gaismekļa galviņu.

Ietaupa līdz pat 80 % enerģijas



LED apgaismojums salīdzinājumā ar tradicionālo apgaismojumu ļauj ietaupīt līdz pat 80 % enerģijas, tai pat laikā neietekmējot gaismas atdevi. Philips LED lampas sniedz tūlītēju ietaupījumu. Ikreiz, kad cita veida gaismas avotu nomainīsiet uz LED apgaismojumu, noteikti saņemsiet mazāku elektrības rēķinu.

Ilgs kalpošanas laiks – līdz pat 25 000 stundām



Šis uzticamais augstas kvalitātes LED apgaismojums kalpos līdz pat 25 000 stundas. Varat būt droši, ka nebūs jāraizējas par tehnisko apkopi gadiem ilgi – varēsiet izbaudīt perfektu apkārtējo gaismu savās mājās.

5 gadu garantija LED sistēmai



Papildus standarta 2 gadu garantijai, kas tiek sniegta šim gaismeklī, Philips sniedz arī 5 gadu garantiju LED sistēmai (LED moduļim un draiverim).

Ilgizturīgs augstas kvalitātes materiāls

Šis virziena gaismeklis ir izgatavots no ilgizturīga augstas kvalitātes materiāla ar nevainojamu pēcspārādi. Šādi mēs spējam piedāvāt izturīgu un uzticamu izstrādājumu, kas gadiem ilgi uzlabos atmosfēru jūsu mājās un uzgaismos tās.

Spilgta un vienmērīgi izkliedēta gaisma

Lai patiesi apgaismotu savas mājas istabas, izvēlieties šo gaismekli, kas vienmērīgi izkliedēs gaismu visā telpā.

“EyeComfort” – gaisma, kas saudzē jūsu acis



Sliktas kvalitātes apgaismojums var veicināt acu nogurumu. Daudzi no mums uzturas iekštelpās, tādēļ ir īpaši svarīgi nodrošināt savās mājās atbilstošu apgaismojumu. Mūsu izstrādājumiem tiek piemēroti strikti pārbaudes kritēriji, tostarp attiecībā uz mirgoņu, stroboskopisko efektu, atspulgu, krāsu atveidi un krāsas maiņas efektu, lai nodrošinātu to atbilstību “EyeComfort” prasībām. Šie Philips LED gaismekļi ne tikai izstaro patīkamu gaismu, bet arī saglabā to visā darbmuža laikā, tādējādi vismaz desmit gadus nodrošinot nemainīgu gaismas kvalitāti, izstarošanu un krāsas.

Specifikācijas

Spuldzes raksturlielumi

- Paredzētais lietojums: Iekštelpas

Dizains un apdare

- Krāsa: Melns
- Materiāls: Metāls

Izturība

- Ieslēgšanas ciklu skaits: 15 000

Vide

- Disposal of the product: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Komplektā iekļauta papildu funkcija/piederums

- 5 gadu garantija LED modulim: Jā
- Regulējama gaismekļa galva: Jā
- click!FIX stiprinājums: Jā
- Iebūvēta gaismas diode: Jā
- Silti balta gaisma: Jā

Apgaismojuma raksturlielumi

- Gaismas krišanas leņķis: 110 °
- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80

Dažādi

- Radīts tieši: Guļamistaba, Dzīvojamā istaba, Ēdamistaba, Virtuve, Mājas birojs, Gaitenis
- Stils: Contemporary
- Tips: Griestu/sienas virziena gaismekļi
- Acu komforts: Jā
- Papildu funkcijas: ClickFix

Citi raksturlielumi

- Spuldzes strāvas stiprums: 112 mA
- Efektivitāte: 100 lm/W

Produkta izmēri un svars

- Neto svars: 0,63 kg
- Augstums: 12,5 cm
- Garums: 43 cm
- Platums: 8 cm

Serviss

- Garantija: 5 gadi

Tehniskā specifikācija

- Kalpošanas laiks līdz: 25 000 stundas
- Gaismekļa kopējā gaismas atdeve lūmenos: 1650
- Gaismas krāsa: 2700
- Elektrotīkla strāva: AC 220–240
- Iekļautā gaismas avota enerģijas klase: F
- Komplektā iekļauta vatu spuldze: 16.5
- IP kods: IP20
- Aizsardzības klase: I klase
- Nomaināms gaismas avots: Nē
- Gaismas avotu skaits: 3

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8720169174863
- Neto svars: 0,63 kg
- Bruto svars: 0,82 kg
- Augstums: 44 cm
- Garums: 10,4 cm
- Platums: 13 cm
- Materiāla numurs (12NC): 929003299201



Izlaides datums:
2024-09-17
Versija: 0.336

© 2024 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. registrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com