

PHILIPS

75 W A60 E27
bezkrāsas kvēlspuldze

Īpaša efektivitāte

2700 k

1095 lm

50 000 h



8720169187818



Spilgts LED apgaismojums ar izcilu gaismas kvalitāti

Philips LED spuldze ir lielisks vispārējā apgaismes risinājums telpām. Šī spuldze patērē mazāk enerģijas, un tā ir retāk jānomaina, tomēr tās kvalitāte netiek ietekmēta — sāciet ietaupīt uzreiz kā to uzstādīsiet.

Augstas kvalitātes apgaismojums

- Radīts jūsu acu komfortam

Izvēlieties ilgtspējīgu risinājumu

- Samazina izmaksas, saudzē dabas resursus
- Ilgtspējīga spuldze – kalpos līdz pat 50 gadus

Izceltie produkti

Maigs un acīm patīkams LED apgaismojums



Nav noslēpums, ka spēcīgs apgaismojums noslogo acis. Pārāk spilgts apgaismojums var jūs apžilbināt. Pārāk maigā apgaismojumā var būt manāma mirgoņa. Taču tagad jūs varat maigi izgaismot savu pasauli ar acīm tīkamu LED apgaismojumu un savās mājās radīt ideālu noskaņu.

Ietaupa līdz pat 90 % enerģijas

Salīdzinot ar standarta spuldzēm, LED tehnoloģija ietaupa līdz 90 % enerģijas. Tādēļ tā ir izdevīga un gadu no gada ietaupa jums naudu. Tā palīdz arī saudzēt apkārtējo vidi.

Ilgspējīga spuldze – kalpos līdz pat 50 gadus

Spuldžu kalpošanas laiks ir līdz 50 000 stundām, tāpēc varat neraizēties par nepieciešamību bieži mainīt spuldzes, un ilgāk nekā 50 gadus varēsiet izbaudīt ideālu apgaismes risinājumu.

Specifikācijas

Spuldzes raksturlielumi

- Paredzētais lietojums: Iekštelpas
- Lampas forma: Spuldze ar nevirzītu gaismu
- Ligzda: E27
- Stikla veids: Caurspīdīga
- Spuldzes apdare: Caurspīdīga
- Darbojas ar reostatu: Nē

Spuldzes izmēri

- Augstums: 10,4 cm
- Platums: 6 cm

Dizains un apdare

- Materiāls: Stikls

Izturība

- Ieslēgšanas ciklu skaits: 50 000
- Nominālais kalpošanas laiks: 50 000 stundas

Vide

- Disposal of the product: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Apgaismojuma raksturlielumi

- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80
- Krāsu temperatūra: 2700 K
- Nominālā gaismas plūsma: 1095 lm
- Uzsilšanas laiks līdz 60% gaismas atdevei: Tūlītējs maksimāls izgaismojums
- Krāsas kods: 827 | CCT of 2700K

Dažādi

- Acu komforts: Jā
- LED Innovations: UltraEfficient, EyeComfort

Citi raksturlielumi

- Efektivitāte: 210 lm/W

Iepakojuma informācija

- EAN: 8720169187818
- EOC: 872016918781800
- Produkta nosaukums: LED CLA 75W A60 E27 2700K CL UE SRT4

Enerģijas patēriņš

- Jaudas koeficients: 0.4
- Spriegums: AC 220-240 V
- Jauda: 5,2 W
- Ekvivalentā kvēlspuldzes jauda: 75 W
- Energoefektivitātes marķējums (EEL): A

Produkta izmēri un svars

- Garums: 10,4 cm

Tehniskā specifikācija

- Frekvence: 50-60 Hz
- EPREL reģistrācijas numurs: 1442617

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums:
8720169187818
- Neto svars: 0,03 kg
- Bruto svars: 0,05 kg
- Augstums: 14,6 cm
- Garums: 6,5 cm
- Platums: 6,3 cm
- Materiāla numurs (12NC):
929003624301



Izlaides datums:
2024-09-09
Versija: 0.422

© 2024 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com