

# PHILIPS

Izso griestu  
gaismeklis, 40 W

Griestu gaismekļi

2700-6500 K

Balts

Aptumšojams; tālvadības pults



8720169196094



## Ērti iestatiet vēlamo apgaismojumu

Nospiežot vien dažas tālvadības pults pogas, Philips All-In-One LED griestu gaismeklis nodrošinās daudzpusīgas un ērtas iespējas kā viegli personalizēt gaismas iestatījumus. Patīkama un acīm saudzējoša gaisma. Rada vēlamo noskaņu ar gaismu, kas pārzina jūsu vajadzības.

### Izcila kvalitāte

- EyeComfort — acīm tikams apgaismojums

### Vadība

- Regulējama — no silti baltas līdz vēsai dienas gaismai
- Spilgtuma vadība ar atmiņas funkciju
- 4 priekšiestatītie apgaismojuma režīmi
- Tālvadības pults nodrošina vieglu apgaismojumu iestatījumu vadību līdz pat 10 m attālumā.
- Pie sienas stiprināma tālvadības pults

# Izceltie produkti

## Komforts acīm

Sliktas kvalitātes apgaismojums var veicināt acu nogurumu. Daudzi no mums uzturas iekštelpās, tādēļ ir īpaši svarīgi nodrošināt savās mājās atbilstošu apgaismojumu. Mūsu izstrādājumiem tiek piemēroti strikti pārbaudes kritēriji, tostarp attiecībā uz mirgoņu, stroboskopisko efektu, atspulgu, krāsu atveidi un krāsas maiņas efektu, lai nodrošinātu to atbilstību EyeComfort prasībām. Philips LED spuldzes ne tikai izstaro patīkamu gaismu, bet arī saglabā to visā darbmūža laikā, tādējādi vismaz desmit gadus nodrošinot nemainīgu gaismas kvalitāti, izstarošanu un krāsas. Izmantojiet acīm tīkamu

apgaismojumu. Jūsu acis jums par to pateiksies.

## Regulējama — no silti baltas līdz vēsai dienas gaismai

Apgaismojumu var regulēt, mainot gaismas krāsu atbilstoši savam noskaņojumam vai aktivitātēm. Gaisma silti baltā krāsā ir lieliski piemērota atpūtai, savukārt vēsa dienas gaisma — modrām nodarbēm.

## Spilgtuma vadība ar atmiņas funkciju

legaumē iecienītākos spilgtuma līmeņus.

## 4 priekšiestatītie apgaismojuma režīmi

Izbaudiet dažādu atmosfēru, ērti izmantojot priekšiestatītus apgaismojuma režīmus ikvienam gadījumam.

## Tālvadības pults nodrošina vieglu apgaismojumu iestatījumu vadību līdz pat 10 m attālumā.

Ieslēdziet vai izslēdziet apgaismojumu vai mainiet spilgtumu un krāsu līdz pat 10 m attālumam, izmantojot šo tālvadības pulti.

## Pie sienas stiprināma tālvadības pults

Izmantojot komplektā iekļauto stiprinājumu, tālvadības pulti varat novietot jebkur, kur nepieciešams papildu slēdzis — nekādu vadu.

# Specifikācijas

## Spuldzes raksturlielumi

- Paredzētais lietojums: Iekštelpas
- Lampas forma: Apaļas formas

## Dizains un apdare

- Krāsa: Balts
- Materiāls: Plastmasa

## Izturība

- Vidējais kalpošanas laiks (lietojot 2,7 h dienā): 20 gads(-i)
- Gaismas plūsmas stabilitātes koeficients: 70%
- Ieslēgšanas ciklu skaits: 15 000

## Vide

- Disposal of the product: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

## Komplektā iekļauta papildu funkcija/ piederums

- Regulējama gaismekļa galva: Nē
- Aptumšojama ar tālvadību: Jā
- Iebūvēta gaismas diode: Jā
- Komplektā iekļauta tālvadības pults: Jā

## Apgaismojuma raksturlielumi

- Krāsu saskaņa: 6 SDCM
- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80
- Uzsilšanas laiks līdz 60% gaismas atdevei: <2

## Dažādi

- Radīts tieši: Guļamistaba, Dzīvojamā istaba, Ēdamistaba, Virtuve, Mājas birojs, Garāža
- Stils: Contemporary
- Tips: Griestu gaismekļi
- Acu komforts: Jā
- Papildu funkcijas: Aptumšojams, Tālvadības pults

**Citi raksturlielumi**

- Spuldzes strāvas stiprums: 210 mA
- Efektivitāte: 107 lm/W

**Enerģijas patēriņš**

- Jaudas koeficients: 0.9

**Produkta izmēri un svars**

- Neto svars: 1,1 kg
- Augstums: 7 cm
- Garums: 47 cm
- Platums: 47 cm

**Serviss**

- Garantija: 5 gadi

**Tehniskā specifikācija**

- Kalpošanas laiks līdz: 20 000 stundas
- Diametrs: 470 mm
- Gaismekļa kopējā gaismas atdeve lūmenos: 4300
- Gaismas krāsa: 2700–6500
- Elektrotīkla strāva: AC 220–240
- Aptumšojams gaismeklis: Bezvadu aptumšošana – neizmanto ar gaismmaini
- LED: Jā
- Komplektā iekļauta vatu spuldze: 40
- IP kods: IP20
- Aizsardzības klase: I klase

**Iepakojuma izmēri un svars**

- EAN/UPC – izstrādājums: 8720169196094
- Neto svars: 1,07 kg
- Bruto svars: 1,84 kg
- Augstums: 8,6 cm
- Garums: 55,3 cm
- Platums: 55,8 cm
- Materiāla numurs (12NC): 929003316801



Izlaides datums:  
2024-09-09  
Versija: 0.320

© 2024 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. registrētas preču zīmes.