

PHILIPS

50 W PAR16 GU10
virziena gaismekļi, 3 gab.

Viedais LED gaismeklis

Pilnkrāsu viedā spuldze

Līdz 345 lūmeniem

Viegli uzsākama lietošana

Vadība ar lietotni vai balsi



8720169210356



Viedais apgaismojums jūsu ikdienai

Iegūstiet izkļiedētu un regulējamu, silti vai vēsi baltu, viedu gaismu standarta iebūvējamajiem un virziena gaismekļiem, izmantojot Philips viedo spuldzi ar GU10 pamatni. Šī spuldze ir saderīga ar WiZ. Izmantojot Wi-Fi savienojumu, to varat regulēt no lietotnes WiZ vai ar balsi.

Vienkārša uzstādīšana

- Vienkārša pieslēgšana un izmantošana. Saderīgs ar esošo Wi-Fi tīklu.

Viedā vadība

- Pārvaldiet no jebkuras vietas, izmantojot viedtālruni
- Brīvroku režīms ar balss vadību

Viedās funkcijas

- Iepriekš iestatītas labsajūtas funkcijas
- Automatizējiet apgaismojumu, izmantojot grafikus

Gaismas režīmi

- Miljoniem krāsu un dinamisku apgaismojuma režīmu
- Regulējama no siltas uz vēsi baltu ar pieejamiem iepriekš iestatītiem režīmiem

Izceltie produkti

Viegli uzsākama lietošana

WiZ darbojas ar jūsu esošo Wi-Fi rūteri, nav nepieciešama papildu vārteja. Vienkārši pievienojiet jauno gaismu, lejupielādējiet lietotni WiZ, un viss gatavs!

Kontrole no jebkuras vietas



Izmantojot viedtālruni, varat kontrolēt savus WiZ gaismekļus neatkarīgi no tā, kur atrodaties. Nav jāuztraucas, ja esat atstājis apgaismojumu pirms izešanas no mājām. Lietotne WiZ ir pieejama operētājsistēmām iOS un Android.

Brīvroku režīms ar balss vadību




Kontrolējiet apgaismojumu tikai ar balsi — vienkārši iespējojiet integrāciju ar Google, Alexa vai pievienojiet Siri saīsnēm.

Iepriekš iestatītas labsajūtas funkcijas

Izmantojiet iepriekš iestatītās labsajūtas funkcijas lietotnē WiZ, lai visu dienu baudītu apgaismojuma shēmu, kas vislabāk piemērota jūsu diennakts ritmam. WiZ nodrošinās jums spilgtu dienasgaismu, kad jums būs jāatgūst enerģija un jākoncentrējas, un vienmēr pāries uz maigu, silti baltu gaismu, lai palīdzētu jums labāk atpūsties un gulēt.

Automatizējiet apgaismojumu, izmantojot grafikus



Automatizējiet apgaismojumu atbilstoši ikdienas vai iknedēļas paradumiem. Iepriekš iestatītais apgaismojuma ieslēgšanu pirms ierašanās mājās un izslēdziet to, kad apgaismojums nav nepieciešams.

Miljoniem krāsu un dinamisku apgaismojuma režīmu



Izvēlieties no miljoniem gaišu krāsu paletes, lai radītu pārsteidzošu atmosfēru savās mājās. Izbaudiet smalkās atšķirības, ar kurām mūsu dinamiskie gaismas efekti izgaismo jūsu vidi.

Regulējama no siltas uz vēsi baltu ar pieejamiem iepriekš iestatītiem režīmiem



Izvēlieties no plašā toņu klāsta — no enerģiju atjaunojošas vēsi balta līdz maigam silti baltam — vai vienkārši izvēlieties kādu no iepriekš iestatītajiem režīmiem, piemēram, Focus un Relax, lai radītu vislabāko atmosfēru savām aktivitātēm.

Specifikācijas

Spuldzes raksturlielumi

- Paredzētais lietojums: Iekštelpas
- Lampas forma: PAR16
- Ligzda: GU10
- Tehnoloģija: Viedā Wi-Fi spuldze
- Stikla veids: Matēta
- Darbojas ar reostatu: Bezvadu gaismmaiņa

Spuldzes izmēri

- Augstums: 5,8 cm
- Svars: 0,15 kg
- Platums: 5 cm

Izturība

- Vidējais kalpošanas laiks (lietojot 2,7 h dienā): 15 gads(-i)
- Gaismas plūsmas stabilitātes koeficients: 70%
- Ieslēgšanas ciklu skaits: 50 000
- Nominālais kalpošanas laiks: 15 000 stundas

Apgaismojuma raksturlielumi

- Gaismas krišanas leņķis: 36 °
- Krāsu saskaņa: 6 SDCM
- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 90
- Krāsu temperatūra: 2200–6500 K
- Gaismas krāsu kategorija: Pilna krāsa
- Nominālā gaismas plūsma: 345 lm
- Ieslēgšanās laiks: <0.5 s
- Uzsilšanas laiks līdz 60% gaismas atdevei: Tūlītējs maksimāls izgaismojums

Dažādi

- Acu komforts: Jā

Citi raksturlielumi

- Spuldzes strāvas stiprums: 40 mA
- Efektivitāte: 73 lm/W

Iepakojuma informācija

- EAN: 8720169210356
- EOC: 872016921035600
- Produkta nosaukums: PHI WFB 50W GU10 922-65 RGB 3CT6

Enerģijas patēriņš

- Jaudas koeficients: 0.51
- Spriegums: 220–240 V
- Jauda: 4,7 W
- Ekvivalentā kvēlspuldzes jauda: 50 W

Produkta izmēri un svars

- Garums: 5,8 cm

Nominālās vērtības

- Aprēķinātais krišanas leņķis: 36 °
- Aprēķinātais kalpošanas laiks: 15 000 stundas
- Aprēķinātā gaismas plūsma: 345 lm
- Saistītā maksimālā intensitāte: 550 cd
- Nominālā jauda: 4.7 W

Tehniskā specifikācija

- Frekvence: 50–60 Hz
- Plūsmas mērīšanas atsauce: Narrow Cone

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8720169210356
- Neto svars: 0,45 kg
- Bruto svars: 0,55 kg
- Augstums: 14,4 cm
- Garums: 7,1 cm
- Platums: 18,5 cm
- Materiāla numurs (12NC): 929002448436



Izlaides datums:
2024-09-07
Versija: 0.316

© 2024 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com