

# PHILIPS

Diamond Cut īpaši efektīvs  
iebūvēts gaismeklis, 4,8 W  
145 mm

Īpaša efektivitāte

3000 K

Balts

8720169212787



## Šī īpaši efektīvā griestu lampa ir vislabākais enerģijas taupīšanas risinājums

Philips ir radījis īpaši efektīvu griestu lampu ar jaunu tehnoloģiju, radot mazāk oglekļa emisijas, patērējot mazāk materiālu un patērējot mazāk enerģijas. Ar pārsteidzošu 50 000 stundu kalpošanas laiku tā darbojas līdz pat trīsreiz ilgāk nekā Philips LED griestu lampu ekvivalenti – un patērē vien 50 % enerģijas. Viennozīmīgi tieši tas, kas nepieciešams ilgtspējīgākai planētai.

### **Ilgtspējīgi apgaismes risinājumi**

- Philips piedāvā 5 gadu garantiju LED modulim un draiverim

### **Gaismas efekts**

- Augstas kvalitātes izkliedētājsMaiga vienmērīgi izkliedēta gaisma

### **Materiāls un apdare**

- Augstas kvalitātes metāla materiāls


# Izceltie produkti

## 5 gadu garantija LED sistēmai



Papildus standarta 2 gadu garantijai Philips piedāvā 5 gadu garantiju LED sistēmai, ietverot šīs lampas LED moduli un draiveri.

## Augstas kvalitātes izkliedētājsMaiga vienmērīgi izkliedēta gaisma



Šīs augstas kvalitātes izkliedētājs vienmērīgi izkliedē maigu gaismu visā telpā.

## Augstas kvalitātes metāla materiāls



Izturīgs un pievilcīgs metāla materiāls uzticamai apdarei.

# Specifikācijas

### Spuldzes raksturlielumi

- Paredzētais lietojums: Iekštelpas
- Lampas forma: Apaļš Taisnstūris

### Dizains un apdare

- Krāsa: Balts
- Materiāls: Metāls, Plastmasa

### Izturība

- Vidējais kalpošanas laiks (lietojot 2,7 h dienā): 51 gads(-i)
- Gaismas plūsmas stabilitātes koeficients: 70%
- Ieslēgšanas ciklu skaits: 25 000

### Vide

- Disposal of the product: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

### Komplektā iekļauta papildu funkcija/piederums

- Regulējama gaismekļa galva: Nē
- Aptumšojama ar tālvadību: Nē
- Iebūvēta gaismas diode: Jā
- Komplektā iekļauta tālvadības pults: Nē

### Apgaismojuma raksturlielumi

- Gaismas krišanas leņķis: 110 °
- Krāsu saskaņa: 5 SDCM
- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80
- Uzsilšanas laiks līdz 60% gaismas atdevei: <2

### Dažādi

- Radīts tieši: Guļamistaba, Dzīvojamā istaba, Ēdamistaba, Virtuve, Mājas birojs
- Stils: Contemporary
- Tips: Iebūvējami gaismekļi
- Acu komforts: Jā
- LED Innovations: UltraEfficient

### Citi raksturlielumi

- Spuldzes strāvas stiprums: 50.5 mA
- Efektivitāte: 187 lm/W

### Enerģijas patēriņš

- Jaudas koeficients: 0.4

**Produkta izmēri un svars**

- Neto svars: 0,165 kg
- Izgriezuma garums: 12,5 cm
- Izgriezuma platums: 12,5 cm
- Augstums: 4,95 cm
- Garums: 14,5 cm
- Nišas iegrieme: 0,2 cm
- Platums: 14,5 cm

**Serviss**

- Garantija: 5 gadi

**Tehniskā specifikācija**

- Kalpošanas laiks līdz: 50 000 stundas
- Diametrs: 145 mm
- Gaismekļa kopējā gaismas atdeve lūmenos: 900
- Gaismas krāsa: 3000
- Elektrotīkla strāva: AC 220–240
- Aptumšojams gaismeklis: Nē
- LED: Jā
- Komplektā iekļauta vatu spuldze: 4.8
- IP kods: IP20
- Aizsardzības klase: II klase

**Iepakojuma izmēri un svars**

- EAN/UPC – izstrādājums: 8720169212787
- Neto svars: 0,17 kg
- Bruto svars: 0,21 kg
- Augstums: 14,8 cm
- Garums: 5,7 cm
- Platums: 14,8 cm



Izlaides datums:  
2025-01-28  
Versija: 0.347

© 2025 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. registrētas preču zīmes.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)