

PHILIPS

60 W E27
kvēlspuldze

Viedais LED gaismeklis

2700-4000

Līdz 903 lūmeņiem

Viegli uzsākama lietošana

Vadība ar lietotni vai balsi



8720169241435



Viedais apgaismojums jūsu ikdienai

Philips A60 īpaši efektīvā viedā spuldze ir mūsu visenergoefektīvākā viedā spuldze. Šī A klases viedā spuldze, kas patērē par 40% mazāk enerģijas nekā standarta LED spuldze un pievienotās LED spuldzes. Ērta bezvadu aptumšošana un viegli lietojama Wi-Fi funkcija padara šī gaismekļa vadību vienkāršu – nav jāuzstāda dārgs gaismmainis. Ja vēlaties pāriet uz viedo apgaismojumu, šī ir lieliska spuldze – vislabākā energoefektivitāte savā klasē un viedās funkcijas, kuras varat izmantot, kad vien vēlaties.

Vienkārša uzstādīšana

- Viegli uzsākama lietošana

Viedā vadība

- Pārvaldiet no jebkuras vietas, izmantojot viedtālruni

Viedās funkcijas

- Iepriekš iestatītas labsajūtas funkcijas
- Automatizējiet savu ierīci, izmantojot grafikus.
- Enerģijas uzraudzība

Gaismas režīmi

- Regulējama no siltas uz vēsi baltu ar pieejamiem iepriekš iestatītiem režīmiem

Formas faktors

- Dažādi lietojumi un vienkārša uzstādīšana

Izceltie produkti

Viegli uzsākama lietošana



WiZ darbojas ar jūsu esošo Wi-Fi maršrutētāju, nav nepieciešama papildu vārteja. Vienkārši pievienojiet savu jauno apgaismojumu, lejupielādējiet lietotni WiZ un gatavs!

Kontrolē no jebkuras vietas




Izmantojot viedtālruni, varat kontrolēt savus WiZ gaismekļus neatkarīgi no tā, kur atrodaties. Nav jāuztraucas, ja esat atstājis apgaismojumu pirms izešanas no mājām. Lietotne WiZ ir pieejama operētājsistēmām iOS un Android.

Iepriekš iestatītas labsajūtas funkcijas



Izmantojiet iepriekš iestatītās labsajūtas funkcijas WiZ lietotnē, lai visas dienas garumā izbaudītu apgaismojuma modeli, kas vislabāk atbilst jūsu diennakts ritmam. WiZ nodrošinās spilgtu dienasgaismu, kad ir nepieciešama enerģija un spēja koncentrēties, un vienmērīgi pāries uz maigu, silti baltu gaismu, lai palīdzētu atpūsties un labāk izgulēties.

Automatizējiet savu ierīci, izmantojot grafikus.



Ieplānojiet ierīces ieslēgšanos/izslēgšanos, lai tā atbilstu jūsu ikdienas rutīnai un taupītu enerģiju.

Enerģijas uzraudzība



Lietotne WiZ reģistrē jūsu gaismas enerģijas patēriņu. Skatiet savu nedēļas vai dienas pārskatu un gudri plānojiet apgaismojumu, lai optimizētu enerģijas patēriņu mājās.

Regulējama no siltas uz vēsi baltu ar pieejamiem iepriekš iestatītiem režīmiem



Izvēlieties no plašā toņu klāsta — no enerģiju atjaunojošas vēsi balta līdz maigam silti baltam — vai vienkārši izvēlieties kādu no iepriekš iestatītajiem režīmiem, piemēram, Focus un Relax, lai radītu vislabāko atmosfēru savām aktivitātēm.

Dažādi lietojumi un vienkārša uzstādīšana



Vienkārši pielīmējiet to jebkurai virsmai pēc jūsu izvēles: plauktiem, daudzlīmeņu griestiem, darba vietām un zem skapjiem. Jūsu mēbeļu izgaismošana un akcenta piešķiršana.

Specifikācijas

Spuldzes raksturlielumi

- Paredzētais lietojums: Iekštelpas
- Lampas forma: A60
- Ligzda: E27
- Tehnoloģija: Viedā Wi-Fi spuldze
- Stikla veids: Caurspīdīga
- Darbojas ar reostatu: Bezvadu gaismmaiņa

Spuldzes izmēri

- Augstums: 12,7 cm
- Svars: 0,055 kg
- Platums: 6 cm

Izturība

- Vidējais kalpošanas laiks (lietojot 2,7 h dienā): 51 gads(-i)
- Gaismas plūsmas stabilitātes koeficients: 70%
- Ieslēgšanas ciklu skaits: 50 000
- Nominālais kalpošanas laiks: 50 000 stundas

Apgaismojuma raksturlielumi

- Gaismas krišanas leņķis: 300 °
- Krāsu saskaņa: 6 SDCM
- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80
- Krāsu temperatūra: 2700-4000 K
- Gaismas krāsas kategorija: Regulējama baltā gaisma
- Nominālā gaismas plūsma: 903 lm
- Ieslēgšanās laiks: <0.5 s
- Uzsilšanas laiks līdz 60% gaismas atdevei: Tūlītējs maksimāls izgaismojums

Dažādi

- Acu komforts: Jā

Citi raksturlielumi

- Spuldzes strāvas stiprums: 42 mA
- Efektivitāte: 210 lm/W

Iepakojuma informācija

- EAN: 8720169241435
- EOC: 872016924143501
- Produkta nosaukums: PHI WFB 60W A60 E27 827-40 TW EELA 1PF

Energijas patēriņš

- Jaudas koeficients: 0.48
- Spriegums: 220-240 V
- Jauda: 4,3 W
- Ekvivalentā kvēlspuldzes jauda: 60 W
- Energoefektivitātes marķējums (EEL): A

Produkta izmēri un svars

- Garums: 12,7 cm

Nominālās vērtības

- Aprēķinātais krišanas leņķis: 300 °
- Aprēķinātais kalpošanas laiks: 50 000 stundas
- Aprēķinātā gaismas plūsma: 903 lm
- Nominālā jauda: 4.3 W

Tehniskā specifikācija

- Frekvence: 50-60 Hz
- EPREL reģistrācijas numurs: 1901110
- Plūsmas mērīšanas atsauce: Sphere

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums:
8720169241435
- Neto svars: 0,06 kg
- Bruto svars: 0,06 kg
- Augstums: 15,5 cm
- Garums: 8,5 cm
- Platums: 8,5 cm



Izlaides datums:
2025-01-09
Versija: 0.327

© 2025 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. registrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com