

PHILIPS

75 W spuldze A60
E27

LED

4000 K

1055 lm

15 000 h



8720169253131



Moderna LED spuldze mājai

Šī augstas klases LED spuldze ir lielisks vispārējs apgaismes risinājums telpām. Šī spuldze patērē mazāk enerģijas un tā ir retāk jānomaina, tomēr tās kvalitāte netiek ietekmēta — sāciet ietaupīt uzreiz kā to uzstādīsiet.

Izvēlieties vienkāršu risinājumu veco spuldžu nomainīai

- Standarta kvēlspuldzēm līdzīga forma un izmērs

Izvēlieties ilgtspējīgu risinājumu

- Varat uzticēties tam, kas rakstīts uz Philips iepakojuma.
- Nesatur dzīvsudrabu

Izceltie produkti

Aizvieta standarta kvēlspuldzi



Šī ir standarta energotaupīga LED spuldze ar skaistas formas dizainu un ierastajiem izmēriem mūsdienīgam

apgaismojumam. Perfekts, ilgtspējīgs aizstājējs tradicionālajām standarta kvēlspuldzēm.

Bez UV vai IR

Gaismas kūlis nesatur infrasarkano starojumu, un tas nozīmē, ka netiek izstarots siltums. Nesatur arī ultravioleto gaismu, tādēļ audumi un priekšmeti, kas atrodas gaismekļa tuvumā, neizbalēs.

Nesatur dzīvsudrabu



Nesatur dzīvsudrabu, tādēļ tās atkritumi nav bīstami – viegli padariet savu pašreizējo telpu ilgtspējīgāku.

Specifikācijas

Spuldzes raksturlielumi

- Paredzētais lietojums: Iekštelpas
- Lampas forma: Spuldze ar nevirzītu gaismu
- Ligzda: E27
- Spuldzes apdare: Matēta
- Darbojas ar reostatu: Nē

Spuldzes izmēri

- Augstums: 10,8 cm
- Platums: 6 cm

Izturība

- Ieslēgšanas ciklu skaits: 50 000
- Nominālais kalpošanas laiks: 15 000 stundas

Vide

- Disposal of the product: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Apkaisojuma raksturlielumi

- Gaismas krišanas leņķis: 180 °
- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80
- Krāsu temperatūra: 4000 K
- Nominālā gaismas plūsma: 1055 lm
- Uzsilšanas laiks līdz 60% gaismas atdevei: Tūlītējs maksimāls izgaismojums
- Krāsas kods: 840 | CCT of 4000K

Dažādi

- Acu komforts: Nē

Citi raksturlielumi

- Efektivitāte: 105 lm/W

Iepakojuma informācija

- EAN: 8720169253131
- EOC: 872016925313100
- Produkta nosaukums: LED 75W A60 E27 CW FR ND 1PF/6 DISC

Energijas patēriņš

- Jaudas koeficients: 0.54
- Spriegums: AC 220-240 V
- Jauda: 10 W
- Ekvivalentā kvēlspuldzes jauda: 75 W

Produkta izmēri un svars

- Garums: 10,8 cm

Tehniskā specifikācija

- Frekvence: 50-60 Hz

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums:
8720169253131
- Neto svars: 0,03 kg
- Bruto svars: 0,04 kg
- Augstums: 13,8 cm
- Garums: 6,2 cm
- Platums: 6,2 cm



Izlaides datums:
2025-03-11
Versija: 0.361

© 2025 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. registrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com