

# PHILIPS

100 W A60 E27  
spuldze

LED

2700 k

1521 lm

15 000 h



8720169253216



## Moderna LED spuldze mājai

Šī augstas klases LED spuldze ir lielisks vispārējs apgaismes risinājums telpām. Šī spuldze patērē mazāk enerģijas un tā ir retāk jānomaina, tomēr tās kvalitāte netiek ietekmēta — sāciet ietaupīt uzreiz kā to uzstādīsiet.

### Izvēlieties vienkāršu risinājumu veco spuldžu nomainīai

- Standarta kvēlspuldzēm līdzīga forma un izmērs

### Izvēlieties ilgtspējīgu risinājumu

- Varat uzticēties tam, kas rakstīts uz Philips iepakojuma.
- Nesatur dzīvsudrabu

# Izceltie produkti

## Aizvieto standarta kvēlspuldzi

Šī enerģiju taupošā LED spuldze ar pievilcīgu dizainu un ierastu formu ir ideāls ilgtspējīgs aizvietotājs standarta kvēlspuldzēm.

## Bez UV vai IR

Gaismas kūlis nesatur infrasarkanu starojumu, un tas nozīmē, ka netiek izstarots siltums. Nesatur arī ultravioleto gaismu, tādēļ audumi un

priekšmeti, kas atrodas gaismekļa tuvumā, neizbalēs.

## Nesatur dzīvsudrabu

# Specifikācijas

## Spuldzes raksturlielumi

- Paredzētais lietojums: Iekštelpas
- Lampas forma: Spuldze ar nevirzītu gaismu
- Ligzda: E27
- Stikla veids: Matēta
- Spuldzes apdare: Matēta
- Darbojas ar reostatu: Nē

## Spuldzes izmēri

- Augstums: 12 cm
- Platums: 6 cm

## Dizains un apdare

- Materiāls: Plastmasa

## Izturība

- Ieslēgšanas ciklu skaits: 50 000
- Nominālais kalpošanas laiks: 15 000 stundas

## Vide

- Disposal of the product: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

## Apgaismojuma raksturlielumi

- Gaismas krišanas leņķis: 180 °
- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80
- Krāsu temperatūra: 2700 K
- Nominālā gaismas plūsma: 1521 lm
- Uzsilšanas laiks līdz 60% gaismas atdevei: Tūlītējs maksimāls izgaismojums
- Krāsas kods: 827 | CCT of 2700K

## Dažādi

- Acu komforts: Nē

## Citi raksturlielumi

- Efektivitāte: 117 lm/W

## Iepakojuma informācija

- EAN: 8720169253216
- EOC: 872016925321600
- Produkta nosaukums: LED 100W A60 E27 WW FR ND 1PF/6 DISC

## Enerģijas patēriņš

- Jaudas koeficients: 0.54
- Spriegums: AC 220–240 V
- Jauda: 13 W
- Ekvivalentā kvēlspuldzes jauda: 100 W

## Produkta izmēri un svars

- Garums: 12 cm

## Tehniskā specifikācija

- Frekvence: 50–60 Hz

## Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8720169253216
- Neto svars: 0,05 kg
- Bruto svars: 0,06 kg
- Augstums: 14,9 cm
- Garums: 6,3 cm
- Platums: 6,3 cm
- Materiāla numurs (12NC): 929002306895



Izlaides datums:  
2024-09-09  
Versija: 0.325

© 2024 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)