

PHILIPS

Camill 1,4 W sienas
lampa

Ārpus telpu gaismekļi

3000 K

Melna

Sensors; saules enerģija;
ūdensizturīgs



8720169263932



Mūsu visenergoefektīvākais LED apgaismojums.

Piešķiriet savas mājas ārsienai retro izskatu ar melno Philips LED āra sienas lampu. Tās ir izklaidētā, spilgtā gaisma ir izcili piemērota arī ieejas apgaismošanai. Tās retro dizains ir moderns veids, kā izbaudīt ārā pavadītos mirkļus.

Vienkārša uzstādīšana

- Nav nepieciešami nekādi vadi

Ilgspējīgi apgaismes risinājumi

- Ilgs kalpošanas laiks – līdz pat 50 000 stundām
- Īpaši efektīva saules enerģijas sistēma

Paredzēts lietošanai ārpus telpām

- IP44 – izmantošanai ārā

Īpašās iezīmes

- Dubulta spilgtuma gaisma
- Iebūvēts kustības un “no krēslas līdz rītausmai” sensors

Augstas kvalitātes apgaismojums

- Spilgti balta gaisma (3000 kelvini)

Izceltie produkti

Nav nepieciešami nekādi vadi

Šo gaismu pilnībā darbina saules enerģija. Nav jāpievieno nekādi vadi, tāpēc šos gaismekļus var ērti novietot un pārvietot jebkurā vietā dārzā vai citā āra zonā.

Ilgs kalpošanas laiks – līdz pat 50 000 stundām



Šis uzticamais augstas kvalitātes LED apgaismojums kalpos līdz pat 50 000 stundas. Varat būt droši, ka nebūs jāraizējas par tehnisko apkopi gadiem ilgi – varēsiet izbaudīt perfektu dārza apgaismojumu katru vakaru.

Īpaši efektīva saules enerģijas sistēma

Pateicoties Philips īpaši efektīvai saules enerģijas sistēmai, ar pilnībā uzlādētu akumulatoru šie gaismekļi nodrošina gaismu līdz pat 35 stundas. Izbaudiet spilgtu gaismu visu nakti, pat nelabvēlīgos laikapstākļos vai ja ir apmācies.

IP44 – izmantošanai ārā



Šī Philips āra lampa ir īpaši izstrādāta mitrai ārpustelpu videi. Tai ir veiktas rūpīgas pārbaudes, lai nodrošinātu ūdensizturību. Tā ir klasificēta kā IP44, un tas nozīmē, ka tā ir sertificēta kā aizsargāta pret putekļu iekļūšanu un droša pret izšļakstījumiem – tā ir ideāli piemērota vispārējai izmantošanai ārpus telpām.

Dubulta spilgtuma gaisma

Radiet daudzpusīgu un patīkamu atmosfēru, izmantojot dubulta spilgtuma funkciju. Gaisma tiek aptumšota, kad tā netiek lietota, un automātiski paliek spilgtāka, ja tiek atpazīta cilvēku kustība, tādējādi nodrošinot pareizu apgaismojuma līmeni ikreiz, kad tas ir nepieciešams.

Iebūvēts kustības un “no krēslas līdz rītausmai” sensors



Ar iebūvēto kustību sensoru šie gaismekļi automātiski ieslēgsies, ja mājās pārnāksiet tumšajā laikā vai ja ieradīsies ciemiņi. Unikālā funkcija “no krēslas līdz rītausmai” automātiski ieslēgs apgaismojumu, kad ārā kļūst tumšs – tā ir lieliski piemērota garajiem vasaras vakariem, kā arī jūsu drošībai.

Spilgti balta gaisma (3000 kelvini)

Vai zinājāt, ka baltās gaismas toņi ir atkarīgi no krāsu temperatūras izmaiņām, ko mēra Kelvinos (K)? Zemāka krāsu temperatūra rada siltu, mājīgu baltu gaismu, savukārt augstāka krāsu temperatūra rada vēsu, enerģiskāku baltu gaismu. Šis gaismeklis rada spilgti baltu gaismu ar 3000 K.

Specifikācijas

Dizains un apdare

- Krāsa: Melns
- Materiāls: Plastmasa

Vide

- Disposal of the product: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Komplektā iekļauta papildu funkcija/ piederums

- 5 gadu garantija LED modulim: Jā
- Regulējama gaismekļa galva: Nē
- Pretrūsas un pretputekļu: Jā
- Divvirzienu gaismas staru kūļi: Nē
- Dienas un nakts sensors: Jā
- Pilnībā ūdensnecaurlaidīgs: Jā
- Iebūvēta gaismas diode: Jā
- Kustību sensors: Jā
- Saules enerģija: Jā
- Silti balta gaisma: Nē
- Centrālā daļa: Nē

Dārzs

- Dārzs: Dārzs un terase

Apgaismojuma raksturlielumi

- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80

Dažādi

- Radīts tieši: Dārzs un terase
- Stils: Contemporary
- Tips: Sienas lampas
- Acu komforts: Nē
- LED Innovations: UltraEfficient
- Papildu funkcijas: Sensors, Ar saules enerģiju darbināms, Ūdensizturība

Produkta izmēri un svars

- Neto svars: 0,48 kg
- Augstums: 20,5 cm
- Garums: 19 cm
- Platums: 14 cm

Serviss

- Garantija: 5 gadi

Tehniskā specifikācija

- Kalpošanas laiks līdz: 50 000 stundas
- Gaismekļa kopējā gaismas atdeve lūmenos: 250
- Gaismas krāsa: 3000 K
- Elektrotīkla strāva: 4 V
- Aptumšojams gaismeklis: Nē
- Iekļautā gaismas avota enerģijas klase: A
- Maksimālās jaudas vatos rezerves spuldzes: 1.4 W
- IP kods: IP44
- Aizsardzības klase: III klase
- Nomaināms gaismas avots: Jā

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8720169263932
- Neto svars: 0,48 kg
- Bruto svars: 0,7 kg
- Augstums: 24 cm
- Garums: 16,5 cm
- Platums: 15 cm
- Materiāla numurs (12NC): 929003364001



Izlaides datums:
2024-09-09
Versija: 0.311

© 2024 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com