

PHILIPS

Fyve 1,5 W gaismeklis uz
kājiņas/ceļa gaismeklis

Ārpus telpu gaismekļi

2700 k

Melna

Sensors; saules enerģija;
ūdensizturīgs



8720169265608



Izbaudiet skaisti apgaismotu dārzu ilgtspējīgā veidā

Philips Fyve ir uzticams ar saules enerģiju darbināms gaismeklis uz kājiņas, kas kalpo ilgāk, patērē maz elektroenerģijas un ir ilgtspējīgs.

Vienkārša uzstādīšana

- Nav nepieciešami nekādi vadi

Ilgtspējīgi apgaismes risinājumi

- Saules enerģija

Uzlabots LED apgaismojums

- Augstas kvalitātes LED apgaismojums

Izcila kvalitāte

- Augstas kvalitātes materiāls

Paredzēts lietošanai ārpus telpām

- IP44 – izmantošanai ārā

Augstas kvalitātes apgaismojums

- Silta balta gaisma (2700 kelvini)

Izceltie produkti

Nav nepieciešami nekādi vadi

Šo gaismu pilnībā darbina saules enerģija. Nav jāpievieno nekādi vadi, tāpēc šos gaismekļus var ērti novietot un pārvietot jebkurā vietā dārzā vai citā ārā zonā.

Saules enerģija



Philips ar saules enerģiju darbināmie gaismekļi ir veidoti, lai tie varētu maksimāli izmantot saules enerģiju gaismai, kas spīd ilgāk. Nemaz nepatērējot elektroenerģiju, tie palīdz jums mazināt izdevumus par elektroenerģiju un sniegt savu ieguldījumu apkārtējās vides saudzēšanā.

Augstas kvalitātes LED apgaismojums

Šiem LED gaismekļiem tiek izmantota unikāla Philips izstrādāta tehnoloģija. Tie ieslēdzas acumirkli un rada optimālu gaismas atdevi, kas izceļ dārza košās krāsas.

Augstas kvalitātes materiāls


Šī Philips ārā lampa ir izgatavota no ilgzinīga augstas kvalitātes materiāla ar nevainojamu pēcapstrādi. Šādi mēs spējam piedāvāt uzticamu un ilgzinīgu apgaismes izstrādājumu, kas ir noturīgs pret koroziju un krāsas maiņu jebkuros laikapstākļos.

IP44 – izmantošanai ārā



Šī Philips ārā lampa ir īpaši izstrādāta mitrai ārpustelpu videi. Tai ir veiktas rūpīgas pārbaudes, lai nodrošinātu ūdensizturību. Tā ir klasificēta kā IP44, un tas nozīmē, ka tā ir sertificēta kā aizsargāta pret putekļu iekļūšanu un droša pret izšļakstījumiem – tā ir ideāli piemērota vispārējai izmantošanai ārpus telpām.

Silta balta gaisma (2700 kelvini)



Vai zinājāt, ka baltās gaismas toņi ir atkarīgi no krāsu temperatūras izmaiņām, ko mēra Kelvinos (K)? Zemāka krāsu temperatūra rada siltu, mājīgu baltu gaismu, savukārt augstāka krāsu temperatūra rada vēsu, enerģiskāku baltu gaismu. Šis gaismeklis rada siltu, relaksējošu gaismu ar 2700 K.

Specifikācijas

Dizains un apdare

- Krāsa: Melns
- Materiāls: Plastmasa

Vide

- Disposal of the product: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

**Komplektā iekļauta papildu funkcija/
piederums**

- 5 gadu garantija LED modulim: Jā
- Regulējama gaismekļa galva: Nē
- Pretrūdas un pretputekļu: Jā
- Divvirzienu gaismas staru kūļi: Nē
- Dienas un nakts sensors: Jā
- Pilnībā ūdensnecaurļaidīgs: Jā
- Iebūvēta gaismas diode: Jā
- Kustību sensors: Nē
- Saules enerģija: Jā
- Silti balta gaisma: Jā
- Centrālā daļa: Nē

Dārzs

- Dārzs: Dārzs un terase

Apgaismojuma raksturlielumi

- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80

Dažādi

- Radīts tieši: Dārzs un terase
- Stils: Contemporary
- Tips: Gaismekļi uz kājiņas/ceļa gaismekļi
- Acu komforts: Nē
- Papildu funkcijas: Ar saules enerģiju darbināms, Ūdensizturība, No krēslas līdz rītausmai

Produkta izmēri un svars

- Neto svars: 0,3525 kg
- Augstums: 54 cm
- Garums: 9 cm
- Platums: 12,1 cm

Serviss

- Garantija: 2 gadi

Tehniskā specifikācija

- Kalpošanas laiks līdz: 15 000 stundas
- Gaismekļa kopējā gaismas atdeve lūmenos: 200
- Gaismas krāsa: 2700
- Elektrotīkla strāva: 3.3 V
- Aptumšojams gaismeklis: Nē
- Maksimālās jaudas vatos rezerves spuldzes: 1.5 W
- IP kods: IP44
- Aizsardzības klase: III klase
- Nomaināms gaismas avots: Nē

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8720169265608
- Neto svars: 0,35 kg
- Bruto svars: 0,47 kg
- Augstums: 28,4 cm
- Garums: 9,7 cm
- Platums: 12,7 cm
- Materiāla numurs (12NC): 929004066001



Izlaides datums:
2024-09-17
Versija: 0.272

© 2024 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com