

# PHILIPS

Vynce 1,5 W gaismeklis uz  
kājiņas/ceļa gaismeklis

Ārpus telpu gaismekļi

2700 k

Melna

Sensors; saules enerģija;  
ūdensizturīgs



8720169265646



## Izbaudiet skaisti apgaismotu dārzu ilgtspējīgā veidā

Philips Vynce ir uzticams ar saules enerģiju darbināms gaismeklis uz kājiņas, kas kalpo ilgāk, patērē maz elektroenerģijas un ir ilgtspējīgs.

### Vienkārša uzstādīšana

- Nav nepieciešami nekādi vadi

### Ilgtspējīgi apgaismes risinājumi

- Saules enerģija

### Uzlabots LED apgaismojums

- Augstas kvalitātes LED apgaismojums

### Izcila kvalitāte

- Augstas kvalitātes materiāls

### Paredzēts lietošanai ārpus telpām

- IP44 – izmantošanai ārā

### Augstas kvalitātes apgaismojums

- Silta balta gaisma (2700 kelvini)


# Izceltie produkti

## Nav nepieciešami nekādi vadi



Šo gaismu pilnībā darbina saules enerģija. Nav jāpievieno nekādi vadi, tāpēc šos gaismekļus var ērti novietot un pārvietot jebkurā vietā dārzā vai citā āra zonā.

## Saules enerģija



Philips ar saules enerģiju darbināmie gaismekļi ir veidoti, lai tie varētu maksimāli izmantot saules enerģiju gaismai, kas spīd ilgāk. Nemaz nepatērējot elektroenerģiju, tie palīdz jums mazināt izdevumus par elektroenerģiju un sniegt savu ieguldījumu apkārtējās vides saudzēšanā.

## Augstas kvalitātes LED apgaismojums



Šiem LED gaismekļiem tiek izmantota unikāla Philips izstrādāta tehnoloģija. Tie ieslēdzas acumirkli un rada optimālu gaismas atdevi, kas izceļ dārza košās krāsas.

## Augstas kvalitātes materiāls




Šī Philips āra lampa ir izgatavota no ilgizturīga augstas kvalitātes materiāla ar nevainojamu pēcspārādi. Šādi mēs spējam piedāvāt uzticamu un ilgizturīgu apgaismes izstrādājumu, kas ir noturīgs pret koroziju un krāsas maiņu jebkuros laikapstākļos.

## IP44 – izmantošanai ārā



Šī Philips āra lampa ir īpaši izstrādāta mitrai ārpustelpu videi. Tai ir veiktas rūpīgas pārbaudes, lai nodrošinātu ūdensizturību. Tā ir klasificēta kā IP44, un tas nozīmē, ka tā ir sertificēta kā aizsargāta pret putekļu iekļūšanu un droša pret izšļakstījumiem – tā ir ideāli piemērota vispārējai izmantošanai ārpus telpām.

## Silta balta gaisma (2700 kelvini)



Vai zinājāt, ka baltās gaismas toņi ir atkarīgi no krāsu temperatūras izmaiņām, ko mēra Kelvinos (K)? Zemāka krāsu temperatūra rada siltu, mājīgu baltu gaismu, savukārt augstāka krāsu temperatūra rada vēsu, enerģiskāku baltu gaismu. Šis gaismeklis rada siltu, relaksējošu gaismu ar 2700 K.

# Specifikācijas

## Dizains un apdare

- Krāsa: Melns
- Materiāls: Plastmasa

## Vide

- Disposal of the product: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

## Komplektā iekļauta papildu funkcija/piederums

- 5 gadu garantija LED modulim: Jā
- Regulējama gaismekļa galva: Nē
- Pretrūsas un pretputekļu: Jā
- Divvirzienu gaismas staru kūļi: Nē
- Dienas un nakts sensors: Jā
- Pilnībā ūdensnecaurļaidīgs: Jā
- Iebūvēta gaismas diode: Jā
- Kustību sensors: Nē
- Saules enerģija: Jā
- Silti balta gaisma: Jā
- Centrālā daļa: Nē

## Dārzs

- Dārzs: Dārzs un terase

## Apgaismojuma raksturlielumi

- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80

## Dažādi

- Radīts tieši: Dārzs un terase
- Stils: Contemporary
- Tips: Gaismekļi uz kājiņas/ceļa gaismekļi
- Acu komforts: Nē
- Papildu funkcijas: Ar saules enerģiju darbināms, Ūdensizturība, No krāsas līdz rītausmai

## Produkta izmēri un svars

- Neto svars: 0,3 kg
- Augstums: 54 cm
- Garums: 14,2 cm
- Platums: 11,2 cm

## Serviss

- Garantija: 2 gadi

## Tehniskā specifikācija

- Kalpošanas laiks līdz: 15 000 stundas
- Gaismekļa kopējā gaismas atdeve lūmenos: 200
- Gaismas krāsa: 2700
- Elektrotilkla strāva: 3.3 V
- Aptumšojams gaismeklis: Nē
- Maksimālās jaudas vatos rezerves spuldzes: 1.5 W
- IP kods: IP44
- Aizsardzības klase: III klase
- Nomaināms gaismas avots: Nē

## Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8720169265646
- Neto svars: 0,3 kg
- Bruto svars: 0,39 kg
- Augstums: 20,6 cm
- Garums: 8,2 cm
- Platums: 11,7 cm



Izlaides datums:  
2025-03-06  
Versija: 0.282

© 2025 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)