

# PHILIPS

Kylis 25 W sienas lampa  
GU10 bez spuldzes

Ārpus telpu gaismekļi

Bez spuldzes

Melna

Ūdensizturība



8720169266551



## Izbaudiet brīnišķīgu dārza apgaismojumu

Šī āra lampa tika veidota, ņemot vērā jaunākās tendences un dzīvesveidu, lai radītu gaisotni, kādu vienmēr vēlējāties savā mājoklī.

### Vienkārša izmantošana

- Spuldze nav ietverta komplektā

### Moderns dizains jūsu dārzā

- Izvēlieties āra sienas lampām

### Izcila kvalitāte

- Augstas kvalitātes materiāls

### Paredzēts lietošanai ārpus telpām

- IP44 – izmantošanai ārā

# Izceltie produkti

## Spuldze nav ietverta komplektā

Šī gaismekļa komplektā nav ietverta spuldze, tāpēc varat izvēlēties tādu gaismas atdevi, kāda jūsu telpai un personiskajai gaumei ir vispiemērotākā. Izvēloties Philips LED spuldzi, tiks nodrošināta augstas kvalitātes un ilgizturīga gaismas atdeve.

## Izvēlieties āra sienas lampām

Padariet savu pagalmu iespaidīgāku ar šo sienas lampu, kas ideāli piemērots uzstādīšanai tuvu pie priekšdurvīm vai uz terases sienām.

## Augstas kvalitātes materiāls



Šī Philips āra lampa ir izgatavota no ilgizturīga augstas kvalitātes materiāla ar nevainojamu pēcapstrādi. Šādi mēs spējam piedāvāt uzticamu un ilgizturīgu apgaismes izstrādājumu, kas ir noturīgs pret koroziju un krāsas maiņu jebkuros laikapstākļos.

## IP44 – izmantošanai ārā



Šī Philips āra lampa ir īpaši izstrādāta mitrai ārpustelpu videi. Tai ir veiktas rūpīgas pārbaudes, lai nodrošinātu ūdensizturību. Tā ir klasificēta kā IP44, un tas nozīmē, ka tā ir sertificēta kā aizsargāta pret putekļu iekļūšanu un droša pret izšļakstījumiem – tā ir ideāli piemērota vispārējai izmantošanai ārpus telpām.

# Specifikācijas

## Dizains un apdare

- Krāsa: Melns
- Materiāls: Nerūsējošs tērauds

## Vide

- Disposal of the product: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

## Komplektā iekļauta papildu funkcija/piederums

- 5 gadu garantija LED modulim: Jā
- Regulējama gaismekļa galva: Nē
- Pretrūsas un pretputekļu: Jā
- Divvirzienu gaismas staru kūļi: Nē
- Pilnībā ūdensnecaurlaidīgs: Jā
- Iebūvēta gaismas diode: Nē
- Kustību sensors: Nē
- Saules enerģija: Nē
- Silti balta gaisma: Nē
- Centrālā daļa: Nē

**Dārzs**

- Dārzs: Dārzs un terase

**Dažādi**

- Radīts tieši: Dārzs un terase
- Stils: Contemporary
- Tips: Sienas lampas
- Acu komforts: Nē
- Papildu funkcijas: Ūdensizturība

**Produkta izmēri un svars**

- Neto svars: 0,45 kg
- Augstums: 11,8 cm
- Garums: 9 cm
- Platums: 7,8 cm

**Serviss**

- Garantija: 2 gadi

**Tehniskā specifikācija**

- Elektrotīkla strāva: 220–240 V
- Aptumšojams gaismeklis: Nē
- Iekļautā gaismas avota enerģijas klase: nav piemērojams
- Stiprinājums/patrona: GU10
- Maksimālās jaudas vatos rezerves spuldzes: 25 W
- IP kods: IP44
- Aizsardzības klase: I klase
- Nomaināms gaismas avots: Jā
- Gaismas avotu skaits: 1

**Iepakojuma izmēri un svars**

- EAN/UPC – izstrādājums: 8720169266551
- Neto svars: 0,45 kg
- Bruto svars: 0,5 kg
- Augstums: 13 cm
- Garums: 8,5 cm
- Platums: 10 cm



Izlaides datums:  
2025-03-06  
Versija: 0.283

© 2025 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. registrētas preču zīmes.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)