

PHILIPS

Laven 6 W sienas
lampa

Ārpus telpu gaismekļi

4000 K

Melna

Ūdensizturība



8720169266650



Izbaudiet brīnišķīgu dārza apgaismojumu

Šī āra lampa tika veidota, ņemot vērā jaunākās tendences un dzīvesveidu, lai radītu gaisotni, kādu vienmēr vēlējāties savā mājoklī. Pieejams ar silti vai vēsi baltu gaismu.

Uzlabots LED apgaismojums

- Augstas kvalitātes LED apgaismojums

Izcila kvalitāte

- Augstas kvalitātes materiāls

Paredzēts lietošanai ārpus telpām

- IP44 – izmantošanai ārā

Augstas kvalitātes apgaismojums

- Vēsi balta gaisma (4000 kelvini)

Izceltie produkti

Augstas kvalitātes LED apgaismojums

LED spuldze, kas iekļauta šīs Philips lampas komplektā, ir unikāls Philips radīts risinājums. Spuldze ieslēdzas uzreiz, un jūsu mājās sniedz optimālu gaismas atdevi, kā arī košas krāsas.

Augstas kvalitātes materiāls


Šī Philips āra lampa ir izgatavota no ilgzinīga augstas kvalitātes materiāla ar nevainojamu pēcapstrādi. Šādi mēs spējam piedāvāt uzticamu un ilgzinīgu apgaismes izstrādājumu, kas ir noturīgs pret koroziju un krāsas maiņu jebkuros laikapstākļos.

IP44 – izmantošanai ārā



Šī Philips āra lampa ir īpaši izstrādāta mitrai ārpustelpu videi. Tai ir veiktas rūpīgas pārbaudes, lai nodrošinātu ūdensizturību. Tā ir klasificēta kā IP44, un tas nozīmē, ka tā ir sertificēta kā aizsargāta pret putekļu iekļūšanu un droša pret izšļakstījumiem – tā ir ideāli piemērota vispārējai izmantošanai ārpus telpām.

Vēsi balta gaisma (4000 kelvini)



Vai zinājāt, ka baltās gaismas toņi ir atkarīgi no krāsu temperatūras izmaiņām, ko mēra Kelvinos (K)? Zemāka krāsu temperatūra rada siltu, mājīgu baltu gaismu, savukārt augstāka krāsu temperatūra rada vēsu, enerģiskāku baltu gaismu. Šis gaismeklis rada vēsi baltu gaismu ar 4000 K.

Specifikācijas

Dizains un apdare

- Krāsa: Melns
- Materiāls: Nerūsējošs tērauds

Vide

- Disposal of the product: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Komplektā iekļauta papildu funkcija/piederums

- 5 gadu garantija LED modulim: Jā
- Regulējama gaismekļa galva: Nē
- Pretrūsas un pretputekļu: Jā
- Divvirzienu gaismas staru kūļi: Nē
- Pilnībā ūdensnecaurlaidīgs: Jā
- Iebūvēta gaismas diode: Jā
- Kustību sensors: Nē
- Saules enerģija: Nē
- Silti balta gaisma: Nē
- Centrālā daļa: Nē

Dārzs

- Dārzs: Dārzs un terase

Apgaismojuma raksturlielumi

- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80

Dažādi

- Radīts tieši: Dārzs un terase
- Stils: Contemporary
- Tips: Sienas lampas
- Acu komforts: Nē
- Papildu funkcijas: Ūdensizturība

Produkta izmēri un svars

- Neto svars: 0,26 kg
- Augstums: 8,7 cm
- Garums: 10 cm
- Platums: 10 cm

Serviss

- Garantija: 2 gadi

Tehniskā specifikācija

- Kalpošanas laiks līdz: 25 000 stundas
- Gaismekļa kopējā gaismas atdeve lūmenos: 750
- Gaismas krāsa: 4000 K
- Elektrotīkla strāva: 220–240 V
- Aptumšojams gaismeklis: Nē
- Iekļautā gaismas avota enerģijas klase: E
- Maksimālās jaudas vatos rezerves spuldzes: 6 W
- IP kods: IP44
- Aizsardzības klase: II klase

- Nomaināms gaismas avots: Nē

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8720169266650
- Neto svars: 0,26 kg
- Bruto svars: 0,31 kg
- Augstums: 10 cm
- Garums: 11 cm
- Platums: 11 cm
- Materiāla numurs (12NC): 929003362501



Izlaides datums:
2024-09-17
Versija: 0.272

© 2024 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. registrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com