

# PHILIPS

Nightingale 35 W sienas  
lampa GU10 bez spuldzes

Ārpus telpu gaismekļi

Bez spuldzes

Melna

Ūdensizturība



8720169266834



## Izbaudiet brīnišķīgu dārza apgaismojumu

Šī āra lampa tika veidota, ņemot vērā jaunākās tendences un dzīvesveidu, lai radītu gaisotni, kādu vienmēr vēlējāties savā mājoklī.

### Vienkārša izmantošana

- Spuldze nav ietverta komplektā

### Moderns dizains jūsu dārzā

- Moderns āra apgaismojums

### Paredzēts lietošanai ārpus telpām

- IP44 – izmantošanai ārā

### Īpašās iezīmes

- Divvirzienu gaismas efekts

# Izceltie produkti

## Spuldze nav ietverta komplektā

Šī gaismekļa komplektā nav ietverta spuldze, tāpēc varat izvēlēties tādu gaismas atdevi, kāda jūsu telpai un personiskajai gaumei ir vispiemērotākā. Izvēloties Philips LED spuldzi, tiks nodrošināta augstas kvalitātes un ilgizturīga gaismas atdeve.

## Moderns āra apgaismojums

Iespaidīgs, spilgts un minimālistisks āra apgaismojums no Philips. Philips āra gaismekļu elegantais un modernais stils ir lielisks veids, kā izdaļot dārzus, taciņas un piemājas teritoriju ar gaismu.

## IP44 – izmantošanai ārā



Šī Philips āra lampa ir īpaši izstrādāta mitrai ārpustelpu videi. Tai ir veiktas rūpīgas pārbaudes, lai nodrošinātu ūdensizturību. Tā ir klasificēta kā IP44, un tas nozīmē, ka tā ir sertificēta kā

aizsargāta pret putekļu iekļūšanu un droša pret izšļakstījumiem – tā ir ideāli piemērota vispārējai izmantošanai ārpus telpām.

## Divvirzienu gaismas efekts

Šim Philips āra gaismeklim ir divvirzienu gaismas efekts. Tas radīs perfektu atmosfēru jūsu dārzā vai terasē.

# Specifikācijas

## Dizains un apdare

- Krāsa: Melns
- Materiāls: Alumīnijs

## Vide

- Disposal of the product: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

## Komplektā iekļauta papildu funkcija/ piederums

- 5 gadu garantija LED modulim: Jā
- Regulējama gaismekļa galva: Nē
- Pretrūsas un pretputekļu: Jā
- Divvirzienu gaismas staru kūļi: Nē
- Pilnībā ūdensnecaurlaidīgs: Jā
- Iebūvēta gaismas diode: Nē
- Kustību sensors: Nē
- Saules enerģija: Nē
- Centrālā daļa: Nē

## Dārzs

- Dārzs: Dārzs un terase

## Dažādi

- Radīts tieši: Dārzs un terase
- Stils: Contemporary
- Tips: Sienas lampas
- Acu komforts: Nē
- Papildu funkcijas: Ūdensizturība

## Produkta izmēri un svars

- Neto svars: 0,6 kg
- Izgriezuma platums: 3.5 cm
- Augstums: 16 cm
- Garums: 9,6 cm
- Platums: 8 cm

## Serviss

- Garantija: 2 gadi

## Tehniskā specifikācija

- Elektrotīkla strāva: 220–240 V
- Aptumšojams gaismeklis: Nē
- Iekļautā gaismas avota enerģijas klase: nav piemērojams
- Stiprinājums/patrona: GU10
- Maksimālās jaudas vatos rezerves spuldzes: 35 W
- IP kods: IP44
- Aizsardzības klase: I klase
- Nomaināms gaismas avots: Jā
- Gaismas avotu skaits: 2

**Iepakojuma izmēri un svars**

- EAN/UPC – izstrādājums:  
8720169266834
- Neto svars: 0,6 kg
- Bruto svars: 0,64 kg
- Augstums: 17,8 cm
- Garums: 8,5 cm
- Platums: 10 cm
- Materiāla numurs (12NC):  
929003363401



Izlaides datums:  
2024-09-09  
Versija: 0.274

© 2024 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. registrētas preču zīmes.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)