

PHILIPS

Fresco 4,6 W
iebūvēts gaismeklis

Ārpus telpu gaismekļi

2700 k

Melna

Ūdensizturība



8720169266858



Viegli virziet augstas kvalitātes LED apgaismojumu jebkurā virzienā

Philips Fresco iebūvētajam virziena gaismeklī ir brīnišķīga LED gaisma, lai jūsu pagalma iezīmes izgaismotu to vislabākajā gaismā vai lai skaidri izgaismotu tumšas zonas. Tas ir veidots no izturīga nerūsējoša tērauda, bet tā pielāgojamā galviņa ļauj mainīt gaismas kūļa virzienu.

Vienkārša izmantošana

- Regulējama virziena gaismekļa galviņa

Uzlabots LED apgaismojums

- Augstas kvalitātes LED apgaismojums

Izcila kvalitāte

- Ilgizturīgs augstas kvalitātes materiāls

Paredzēts lietošanai ārpus telpām

- IP23 – izmantošanai ārā

Izceltie produkti

Regulējama virziena gaismekļa galviņa



Virziet gaismu turp, kur to visvairāk vēlaties, vienkārši noregulējot, pagriežot vai noliecot virziena gaismekļa galviņu.

Augstas kvalitātes LED apgaismojums

LED spuldze, kas iekļauta šīs Philips lampas komplektā, ir unikāls Philips radīts risinājums. Spuldze ieslēdzas uzreiz, un jūsu mājās sniedz optimālu gaismas atdevi, kā arī košas krāsas.

Ilgzīdīgais augstas kvalitātes materiāls

Šis virziena gaismeklis ir izgatavots no ilgzīdīga augstas kvalitātes materiāla ar nevainojamu pēcapstrādi. Šādi mēs spējam piedāvāt izturīgu un uzticamu izstrādājumu, kas gadiem ilgi uzlabos atmosfēru jūsu mājās un uzgaismos tās.

IP23 – izmantošanai ārā



Šī Philips ārā lampa ir īpaši piemērota mitrai ārā videi. Tai ir veiktas rūpīgas pārbaudes, lai nodrošinātu ūdensizturību. Tā ir klasificēta kā IP23, un tas nozīmē, ka tā ir aizsargāta pret šļakstiem – lieliski piemērota verandas vai terases izgaismošanai.

Specifikācijas

Dizains un apdare

- Krāsa: Melns
- Materiāls: Nerūsējošs tērauds

Vide

- Disposal of the product: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Komplektā iekļauta papildu funkcija/piederums

- 5 gadu garantija LED modulim: Jā
- Regulējama gaismekļa galva: Nē
- Pretrūsas un pretputekļu: Jā
- Divvirzienu gaismas staru kūļi: Nē
- Pilnībā ūdensnecaurlaidīgs: Nē
- Iebūvēta gaismas diode: Nē
- Silti balta gaisma: Jā

Dārzs

- Dārzs: Dārzs un terase

Apgaismojuma raksturlielumi

- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80

Dažādi

- Radīts tieši: Dārzs un terase
- Stils: Contemporary
- Tips: Iebūvējami gaismekļi
- Acu komforts: Nē
- Papildu funkcijas: Ūdensizturība

Produkta izmēri un svars

- Neto svars: 0,16 kg
- Izgriezuma garums: 8.0 cm
- Izgriezuma platums: 8.0 cm
- Augstums: 11 cm
- Garums: 10 cm
- Nišas iegrimē: 11 cm
- Platums: 10 cm

Serviss

- Garantija: 2 gadi

Tehniskā specifikācija

- Kalpošanas laiks līdz: 15 000 stundas
- Gaismekļa kopējā gaismas atdeve lūmenos: 355
- Gaismas krāsa: 2700
- Elektrotīkla strāva: 220–240 V
- Aptumšojams gaismeklis: Nē
- Iekļautā gaismas avota enerģijas klase: G
- Stiprinājums/patrona: GU10
- Maksimālās jaudas vatos rezerves spuldzes: 4.6 W
- IP kods: IP23
- Aizsardzības klase: II klase
- Nomaināms gaismas avots: Jā
- Gaismas avotu skaits: 1

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8720169266858
- Neto svars: 0,16 kg
- Bruto svars: 0,28 kg
- Augstums: 10 cm
- Garums: 9 cm
- Platums: 10 cm



Izlaides datums:
2024-11-21
Versija: 0.272

© 2024 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. registrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com