

PHILIPS

Purex 1,5 W gaismeklis uz
kājiņas/ceļa gaismeklis

Ārpus telpu gaismekļi

2700 k

Melna

zemspriegums; ūdensizturīgs



8720169269415

Dārza gaismeklis, ko var viegli pievienot, savienot un izbaudīt

Philips GardenLink zema sprieguma produktu saimē ietilpst vairāki āra gaismekļi, kurus var viegli un droši uzstādīt pats lietotājs. Vairākus gaismekļus var pievienot vienam barošanas avotam, ko var pievienot standarta kontaktligzdai, un pēc tam jebkurā laikā var pievienot vēl papildu gaismekļus vai mainīt to novietojumu atbilstoši no vēlmēm. Elektroinstalācija ir vienkārša, un zems spriegums nozīmē to, ka ne jūs, ne jūsu bērni vai mājdzīvnieki nav pakļauti apdraudējumam.

Vienkārša izmantošana

- Saderīgs ar visiem GardenLink gaismekļiem un piederumiem
- Viegli uzstādīt, izmantojot pagriežamus un nofiksējamus savienotājus

Droša lietošana

- Īpaši augsts drošības līmenis, pateicoties zēmam 24 V spriegumam

Ilgspējīgi apgaismes risinājumi

- Ilgs kalpošanas laiks – līdz pat 20 000 stundām

Augstas kvalitātes apgaismojums

- Silta balta gaisma (2700 kelvini)

Izceltie produkti

Saderīgs ar visiem GardenLink gaismekļiem un piederumiem

Visi GardenLink gaismekļi ir aprīkoti ar pagriežamu un nofiksējamu savienotāju, tādēļ tie ir ērti uzstādāmi un savienojami. Varat mainīt gaismekļu un piederumu novietojumu atbilstoši vajadzībām un izgaismot jebkuru vietu savā dārzā.

Viegli uzstādīt, izmantojot pagriežamus un nofiksējamus savienotājus

Īpaši viegla uzstādīšana un savienošana, izmantojot pagriežamu un nofiksējamu savienotāju. Pievienojiet gaismekli un izbaudiet tā izstaroto gaismu!

Īpaši augsts drošības līmenis, pateicoties zēmam 24 V spriegumam

Zēma sprieguma (24 V) gaismekļus var droši uzstādīt pats lietotājs, jo nav riska gūt elektrošoku – nav jāalgo profesionāls elektriķis.

Ilgs kalpošanas laiks – līdz pat 20 000 stundām



Šis uzticamais augstas kvalitātes LED apgaismojums kalpos līdz pat 20 000 stundām. Varat būt droši, ka nebūs jāraizējas par tehnisko apkopi gadiem ilgi – varēsiet izbaudīt perfektu dārza apgaismojumu katru vakaru.

Silta balta gaisma (2700 kelvini)



Vai zinājāt, ka baltās gaismas toņi ir atkarīgi no krāsu temperatūras izmaiņām, ko mēra Kelvinos (K)? Zēma krāsu temperatūra rada siltu, mājīgu baltu gaismu, savukārt augstāka krāsu temperatūra rada vēsu, enerģiskāku baltu gaismu. Šis gaismeklis rada siltu, relaksējošu gaismu ar 2700 K.

Specifikācijas

Dizains un apdare

- Krāsa: Melns
- Materiāls: Plastmasa

Vide

- Disposal of the product: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Komplektā iekļauta papildu funkcija/ piederums

- 5 gadu garantija LED modulim: Jā
- Regulējama gaismekļa galva: Nē
- Pretrūsas un pretputekļu: Jā
- Divvirzienu gaismas staru kūļi: Nē
- Dienas un nakts sensors: Nē
- Pilnībā ūdensnecaurlaidīgs: Jā
- Iebūvēta gaismas diode: Jā
- Kustību sensors: Nē
- Saules enerģija: Nē
- Centrālā daļa: Nē

Dārzs

- Dārzs: Dārzs un terase

Apgaismojuma raksturlielumi

- Gaismas krišanas leņķis: 325 °
- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80

Dažādi

- Radīts tieši: Dārzs un terase
- Stils: Contemporary
- Tips: Gaismekļi uz kājiņas/ceļa gaismekļi
- Papildu funkcijas: Zems spriegums, Ūdensizturība

Produkta izmēri un svars

- Neto svars: 1,45 kg
- Augstums: 53 cm
- Garums: 6 cm
- Platums: 6 cm

Serviss

- Garantija: 2 gadi

Tehniskā specifikācija

- Kalpošanas laiks līdz: 20 000 stundas
- Gaismekļa kopējā gaismas atdeve lūmenos: 180lm
- Gaismas krāsa: 2700 k
- Elektrotīkla strāva: 220–240 V
- Aptumšojams gaismeklis: Nē
- Iekļautā gaismas avota enerģijas klase: E
- Maksimālās jaudas vatos rezerves spuldzes: 1.5 W
- IP kods: IP44
- Aizsardzības klase: II klase
- Nomaināms gaismas avots: Jā

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8720169269415
- Neto svars: 1,45 kg
- Bruto svars: 1,87 kg
- Augstums: 54,7 cm
- Garums: 14,2 cm
- Platums: 19,7 cm



Izlaides datums:
2025-02-19
Versija: 0.311

© 2025 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes.