

# PHILIPS

Arbour 3,8 W  
gaismas stabs

Ārpus telpu gaismekļi

2700 k

Antracīta

Ūdensizturība



8720169278080



## Izbaudiet skaisti apgaismotu dārzu ilgtspējīgā veidā

Philips Arbour ir īpaši enerģiju taupoša āra lampa ar jaunu tehnoloģiju, tādēļ tā rada mazāk oglekļa emisijas, patērējot mazāk materiāla un enerģijas. Ar pārsteidzošu 50 000 stundu kalpošanas laiku šī lampa darbojas līdz pat divreiz ilgāk nekā Philips LED āra lampu ekvivalenti – un patērē par 50 % mazāk enerģijas. Viennozīmīgi tieši tas, kas nepieciešams ilgtspējīgākai planētai.

### **Ilgtspējīgi apgaismes risinājumi**

- Ilgs kalpošanas laiks – līdz pat 50 000 stundām
- Īpaša efektivitāte
- Ietaupa līdz pat 80 % enerģijas

### **Uzlabots LED apgaismojums**

- 5 gadu garantija LED sistēmai

### **Paredzēts lietošanai ārpus telpām**

- IP44 – izmantošanai ārā

### **Īpašās iezīmes**

- Jaudīgs apgaismojums

8720169278080

**Augstas kvalitātes apgaismojums**

- Silta balta gaisma (2700 kelvini)

# Izceltie produkti

**Ilgs kalpošanas laiks – līdz pat 50 000 stundām**



Šis uzticamais augstas kvalitātes LED apgaismojums kalpos līdz pat 50 000 stundām. Varat būt droši, ka nebūs jāraizējas par tehnisko apkopi gadiem ilgi – varēsiet izbaudīt perfektu dārza apgaismojumu katru vakaru.

## Īpaša efektivitāte



Patērē vismaz par 50 % mazāk enerģijas, salīdzinot ar līdzvērtīgām Philips standarta LED spuldzēm.

**Ietaupa līdz pat 80 % enerģijas**



LED apgaismojums salīdzinājumā ar tradicionālo apgaismojumu ļauj ietaupīt līdz pat 80 % enerģijas, tai pat laikā neietekmējot gaismas atdevi. Philips LED lampas sniedz tūlītēju ietaupījumu. Ikreiz, kad cita veida gaismas avotu nomainīsiet uz LED apgaismojumu, noteikti saņemsiet mazāku elektrības rēķinu.

## 5 gadu garantija LED sistēmai



Papildus standarta 2 gadu garantijai, kas tiek sniegta šim gaismeklim, Philips sniedz arī 5 gadu garantiju LED sistēmai (LED modulim un draiverim).

**IP44 – izmantošanai ārā**




Šī Philips āra lampa ir īpaši izstrādāta mitrai ārpustelpu videi. Tai ir veiktas rūpīgas pārbaudes, lai nodrošinātu ūdensizturību. Tā ir klasificēta kā IP44, un tas nozīmē, ka tā ir sertificēta kā aizsargāta pret putekļu iekļūšanu un droša pret izšļakstījumiem – tā ir ideāli piemērota vispārējai izmantošanai ārpus telpām.

## Jaudīgs apgaismojums

Šis Philips āra gaismeklis nodrošina jaudīgu gaismu. Spilgts gaismas kūlis, kas izgaismos dārzus vai terasi.

## Silta balta gaisma (2700 kelvini)



Vai zinājāt, ka baltās gaismas toņi ir atkarīgi no krāsu temperatūras izmaiņām, ko mēra Kelvinos (K)? Zemāka krāsu temperatūra rada siltu, mājīgu baltu gaismu, savukārt augstāka krāsu temperatūra rada vēsu, enerģiskāku baltu gaismu. Šis gaismeklis rada siltu, relaksējošu gaismu ar 2700 K.

# Specifikācijas

## Dizains un apdare

- Krāsa: Antracīta
- Materiāls: Alumīnijs

## Vide

- Disposal of the product: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

## Komplektā iekļauta papildu funkcija/piederums

- 5 gadu garantija LED modulim: Jā
- Regulējama gaismekļa galva: Nē
- Pretrūsas un pretputekļu: Jā
- Divvirzienu gaismas staru kūļi: Nē
- Dienas un nakts sensors: Nē
- Pilnībā ūdensnecaurļaidīgs: Jā
- Iebūvēta gaismas diode: Jā
- Kustību sensors: Nē
- Saules enerģija: Nē
- Silti balta gaisma: Jā
- Centrālā daļa: Nē

## Dārzs

- Dārzs: Dārzs un terase

## Apgaismojuma raksturlielumi

- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80

## Dažādi

- Radīts tieši: Dārzs un terase
- Stils: Contemporary
- Tips: Gaismas stabs
- Acu komforts: Nē
- LED Innovations: UltraEfficient
- Papildu funkcijas: Ūdensizturība

## Produkta izmēri un svars

- Neto svars: 2 kg
- Augstums: 77 cm
- Garums: 10 cm
- Platums: 10 cm

## Serviss

- Garantija: 5 gadi

## Tehniskā specifikācija

- Kalpošanas laiks līdz: 50 000 stundas
- Gaismekļa kopējā gaismas atdeve lūmenos: 800
- Gaismas krāsa: 2700
- Elektrotīkla strāva: 220–240 V
- Aptumšojams gaismeklis: Nē
- Iekļautā gaismas avota enerģijas klase: A
- Maksimālās jaudas vatos rezerves spuldzes: 3.8 W
- IP kods: IP44
- Aizsardzības klase: II klase
- Nomaināms gaismas avots: Jā

## Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8720169278080
- Neto svars: 2 kg
- Bruto svars: 2,2 kg
- Augstums: 78,5 cm
- Garums: 11 cm
- Platums: 11 cm



Izlaides datums:  
2025-02-19  
Versija: 0.282

© 2025 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)