

PHILIPS

50 W PAR16 GU10
virziena gaismeklis

Viedais LED gaismeklis

Aptumšojama viedā spuldze

Līdz 345 lūmeniem

Viegli uzsākama lietošana

Vadība ar lietotni vai balsi



8720169296800



Viedais apgaismojums jūsu ikdienai

Ir laiks parūpēties par savu komfortu un labsajūtu! Šiem viedajiem virziena gaismekļiem ir standarta ierastā un iecienītā GU10 forma. Turklāt to īstās stikla lēcas tām piešķir papildu eleganci. Šie gaismekļi sniedz vairāk, nekā tikai ierasto standartu – regulējamu baltu gaismu visām jūsu vajadzībām un noskaņojumiem. Iestatiet vēsi baltu gaismu, kad ir nepieciešams koncentrēties, vai mājīgu silti baltu gaismu, kad vēlaties atpūsties – izbaudiet apstākļiem un noskaņojumam piemērotu gaismu, lai dzīvotu vislabāko un patīkamāko dzīvi mājās. Iegūstiet visu iepriekš minēto, kā arī iespēju pārvaldīt gaismekļa darbību ar balsis komandām vai WiZ tālvadības pulti, vai arī no WiZ lietotnes – gan esot mājās, gan tālu prom no tās. Philips Smart GU10 virziena gaismekļus var savienot, izmantojot mājas Wi-Fi tīklu – nav nepieciešamas papildu ierīces vai tīkla savienojums un nav jāveic iestatīšana.

Vienkārša uzstādīšana

- Viegli uzsākama lietošana

Viedā vadība

- Pārvaldiet no jebkuras vietas, izmantojot viedtālruni

Viedās funkcijas

- Automatizējiet apgaismojumu, izmantojot grafikus
- Automatizējiet gaismekļus. Saderība ar visiem Connected by WiZ izstrādājumiem

Gaismas režīmi

- Miljoniem krāsu un dinamisku apgaismojuma režīmu
- Vēsi balta gaisma

Formas faktors

- Vienmērīga gaismas izkliedēšana

Izceltie produkti

Viegli uzsākama lietošana



WiZ darbojas ar jūsu esošo Wi-Fi maršrutētāju, nav nepieciešama papildu vārteja. Vienkārši pievienojiet savu jauno apgaismojumu, lejupielādējiet lietotni WiZ un gatavs!

Automatizējiet savu gaismekli



Varat iestatīt gaismas ieslēgšanos/izslēgšanos vai mainīt gaismas režīmu atbilstoši kustības noteikšanai. Tā ir saderīga ar visiem Connected by WiZ izstrādājumiem.

Vienmērīga gaismas izkļedēšana



Šis gaismeklis vienmērīgi izkļedē maīgu, spilgtu gaismu visā telpā, tādējādi nodrošinot vienmērīgu apgaismojumu.

Kontrolē no jebkuras vietas




Izmantojot viedtālruni, varat kontrolēt savus WiZ gaismekļus neatkarīgi no tā, kur atrodaties. Nav jāuztraucas, ja esat atstājis apgaismojumu pirms izešanas no mājām. Lietotne WiZ ir pieejama operētājsistēmām iOS un Android.

Miljoniem krāsu un dinamisku apgaismojuma režīmu



Izvēlieties no miljoniem gaišu krāsu paletes, lai radītu pārsteidzošu atmosfēru savās mājās. Izbaudiet smalkās atšķirības, ar kurām mūsu dinamiskie gaismas efekti izgaismo jūsu vidi.

Automatizējiet apgaismojumu, izmantojot grafikus



Automatizējiet apgaismojumu atbilstoši ikdienas vai iknedēļas paradumiem. Iepilnāniet apgaismojuma ieslēgšanu pirms ierašanās mājās un izslēdziet to, kad apgaismojums nav nepieciešams.

Vēsi balta gaisma



Izgaismojiet savu mājokli ar enerģētiski vēsi baltu gaismu. Vieda gaisma, kas vienkārši pielāgojama savām ikdienas darbībām.

Specifikācijas

Spuldzes raksturlielumi

- Paredzētais lietojums: Iekštelpas
- Lampas forma: PAR16
- Ligzda: GU10
- Tehnoloģija: Viedā Wi-Fi spuldze
- Stikla veids: Caurspīdīga
- Darbojas ar reostatu: Bezvadu gaismmaiņa

Spuldzes izmēri

- Augstums: 5,5 cm
- Svars: 0,05 kg
- Platums: 5 cm

Izturība

- Vidējais kalpošanas laiks (lietojot 2,7 h dienā): 15 gads(-i)
- Gaismas plūsmas stabilitātes koeficients: 70%
- Ieslēgšanas ciklu skaits: 50 000
- Nominālais kalpošanas laiks: 15 000 stundas

Apgaismojuma raksturlielumi

- Gaismas krišanas leņķis: 36 °
- Krāsu saskaņa: 6 SDCM
- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 90
- Krāsu temperatūra: 2200–6500(RGB) K
- Gaismas krāsu kategorija: Pilna krāsa
- Nominālā gaismas plūsma: 345 lm
- Ieslēgšanās laiks: <0.5 s
- Uzsilšanas laiks līdz 60% gaismas atdevei: Tūlītējs maksimāls izgaismojums

Dažādi

- Acu komforts: Jā

Citi raksturlielumi

- Spuldzes strāvas stiprums: 40 mA
- Efektivitāte: 73 lm/W

Iepakojuma informācija

- EAN: 8720169296800
- EOC: 872016929680000
- Produkta nosaukums: PHI WFB 50W GU10 GLASS 922-65 RGB 1PF/6

Enerģijas patēriņš

- Jaudas koeficients: 0.48
- Spriegums: AC 220–240 V
- Jauda: 4,7 W
- Ekvivalentā kvēlspuldzes jauda: 50 W
- Energoefektivitātes marķējums (EEL): F

Produkta izmēri un svars

- Garums: 5,5 cm

Nominālās vērtības

- Aprēķinātais krišanas leņķis: 36 °
- Aprēķinātais kalpošanas laiks: 15 000 stundas
- Aprēķinātā gaismas plūsma: 345 lm
- Saistītā maksimālā intensitāte: 550 cd
- Nominālā jauda: 4.7 W

Tehniskā specifikācija

- Frekvence: 50–60 Hz
- EPREL reģistrācijas numurs: 1877832
- Plūsmas mērīšanas atsauce: Narrow Cone

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8720169296800
- Neto svars: 0,05 kg
- Bruto svars: 0,09 kg
- Augstums: 16 cm
- Garums: 7 cm
- Platums: 7 cm
- Materiāla numurs (12NC): 929003772321



Izlaides datums:
2024-09-18
Versija: 0.168

© 2024 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, palaužoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes.