

# PHILIPS

2 gab. Cleft griestu/  
sienas virziena gaismekļi

Griestu/sienas virziena  
gaismekļi

Bez spuldzes

Melna

ClickFix



8720169299993



## Augstas kvalitātes gaismeklis jebkādam gaismas efektam

Praktisks Philips virziena gaismeklis jūsu mājoklim. Izvēlieties GU10 LED spuldzi savam virziena gaismeklī un nodrošiniet augstas kvalitātes ilgzturīgu apgaismojumu.

### Vienkārša izmantošana

- Regulējama virziena gaismekļa galviņa
- Spuldze nav ietverta komplektā

### Vienkārša uzstādīšana

- ClickFix ātra uzstādīšana

### Viegla lietošana

- Ideāls gaismekļa stiprināšanai pie sienas vai griestiem, tādējādi gaismekļi varēsiet pielāgot telpas interjeram.

### Materiāls un apdare

- Augstas kvalitātes materiāls

# Izceltie produkti

## Regulējama virziena gaismekļa galviņa



Virziet gaismu turp, kur to visvairāk vēlaties, vienkārši noregulējot, pagriežot vai noliecot virziena gaismekļa galviņu.

## Spuldze nav ietverta komplektā

Šī gaismekļa komplektā nav ietverta spuldze, tāpēc varat izvēlēties tādu gaismas atdevi, kāda jūsu telpai un personiskajai gaumei ir vispiemērotākā. Izvēloties Philips LED spuldzi, tiks nodrošināta augstas kvalitātes un ilgzstūrīga gaismas atdeve.

## ClickFix ātra uzstādīšana



Viegli un patstāvīgi uzstādiet virziena gaismekli. Pateicoties ClickFix tehnoloģijai, varat to uzstādīt bez citu palīdzības. Piestipriniet stiprinājumu pie griestiem, pievienojiet vadus un pēc tam ar vienu klikšķi uzstādiet lampu.

## Pielāgojams sienas vai griestu stiprinājums

### Augstas kvalitātes materiāls

Izturīgs un pievilcīgs materiāls – izdevīgs un ilgztūrīgs ieguldījums.

# Specifikācijas

## Spuldzes raksturlielumi

- Paredzētais lietojums: Iekštelpas

## Dizains un apdare

- Krāsa: Melns
- Materiāls: Metāls, Stikls

## Vide

- Disposal of the product: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

## Komplektā iekļauta papildu funkcija/piederums

- Regulējama gaismekļa galva: Jā
- click!FIX stiprinājums: Jā
- Aptumšojama ar tāl vadību: Nē
- Komplektā iekļauta tāl vadības pults: Nē

## Appaismojuma raksturlielumi

- Uzsilšanas laiks līdz 60% gaismas atdevei: <2

## Dažādi

- Radīts tieši: Guļamistaba, Ēdamistaba, Garāža, Gaitenis, Virtuve, Dzīvojamā istaba
- Stils: Contemporary
- Tips: Griestu/sienas virziena gaismekli
- Acu komforts: Nē
- Papildu funkcijas: ClickFix

**Citi raksturlielumi**

- Spuldzes strāvas stiprums: 100 mA

**Produkta izmēri un svars**

- Neto svars: 0,584 kg
- Augstums: 12 cm
- Garums: 27 cm
- Platums: 15 cm

**Serviss**

- Garantija: 2 gadi

**Tehniskā specifikācija**

- Elektrotīkla strāva: AC 220–240
- Aptumšojams gaismeklis: Nē
- LED: Nē
- Stiprinājums/patrona: GU10
- Maksimālās jaudas vatos rezerves spuldzes: 5 W
- IP kods: IP20
- Aizsardzības klase: I klase
- Gaismas avotu skaits: 2

**Iepakojuma izmēri un svars**

- EAN/UPC – izstrādājums: 8720169299993
- Neto svars: 0,58 kg
- Bruto svars: 0,69 kg
- Augstums: 28,4 cm
- Garums: 11 cm
- Platums: 17 cm
- Materiāla numurs (12NC): 929004108601



Izlaides datums:  
2024-09-17  
Versija: 0.211

© 2024 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes.