

# PHILIPS

2 gab. Capsule 10 W  
Capsule G4

LED

2700

100 lm

15000



8720169300590



## Izbaudiet silti baltu LED gaismu

Philips LED spuldzes nodrošina skaistu silti baltu gaismu. Tām ir īpaši ilgs kalpošanas laiks, un tās nodrošina tūlītēju un ievērojamu enerģijas ietaupījumu. Ar vienkāršu un elegantu dizainu šī spuldze ir ideāls aizvietotājs standarta matētajām spuldzēm.

### Augstas kvalitātes apgaismojums

- Kvēlspuldzei līdzīga silti balta gaisma

### Izvēlieties ilgtspējīgu risinājumu

- Ietaupa līdz pat 80% enerģijas

### Izgaismojiet savas mājas, kā vēlaties

- Vienkārša ikdienas LED spuldze

# Izceltie produkti

## Kvēlspuldzei līdzīga silti balta



Šai spuldzei ir 2700 K krāsas temperatūra, kas rada siltu, mierpilnu noskaņu un ir perfekti piemērota, lai

atslābinātos. Šī 2700 K gaisma ir ideāls risinājums mājokļa apgaismojumam.

## Ietaupa līdz pat 80% enerģijas



Izmantojiet enerģijas ietaupījumu, ko nodrošina LED gaismas, nezaudējot gaismas kvalitāti. Ietaupiet vairāk nekā 80% elektroenerģijas uzreiz, nomainot esošās kvēlspuldzes vai halogēnspuldzes

## Vienkārša ikdienas LED spuldze

Philips ikdienas LED spuldze pilnībā atbilst apgaismojuma pamatprasībām. Šī LED spuldze nodrošina skaistu gaismu un uzticamu darbību. Turklāt to var iegādāties par pieņemamu cenu.

# Specifikācijas

## Spuldzes raksturlielumi

- Paredzētais lietojums: Iekštelpas
- Lampas forma: Nevirzīta kapsulas spuldze
- Ligzda: G4
- Spuldzes apdare: Caurspīdīga
- Darbojas ar reostatu: Nē

## Spuldzes izmēri

- Augstums: 3 cm
- Platums: 1 cm

## Izturība

- Ieslēgšanas ciklu skaits: 50 000
- Nominālais kalpošanas laiks: 15 000 stundas

## Vide

- Disposal of the product: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

## Apgaismojuma raksturlielumi

- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80
- Krāsu temperatūra: 2700 K
- Nominālā gaismas plūsma: 100 lm

## Dažādi

- Acu komforts: Jā
- LED Innovations: EyeComfort

## Citi raksturlielumi

- Efektivitāte: 100 lm/W

## Iepakojuma informācija

- EAN: 8720169300590
- EOC: 872016930059000
- Produkta nosaukums: LED 10W G4 WW 12V ND micro 2SRT6

## Enerģijas patēriņš

- Jaudas koeficients: 0.5
- Spriegums: AC Electronic 12 V
- Jauda: 1 W
- Ekvivalentā kvēlspuldzes jauda: 10 W
- Energoefektivitātes marķējums (EEL): F

#### Produkta izmēri un svars

- Garums: 3 cm

#### Tehniskā specifikācija

- Frekvence: - Hz
- EPREL reģistrācijas numurs: 1879165

#### Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums:  
8720169300590
- Neto svars: 0 kg
- Bruto svars: 0,01 kg
- Augstums: 12,7 cm
- Garums: 2,5 cm
- Platums: 6,3 cm



Izlaides datums:  
2025-01-11  
Versija: 0.179

© 2025 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)