

PHILIPS

Griestu gaismeklis,
10 W

Īpaša efektivitāte

2700 k

Melna

Divkāršs spilgtums

8720169301092



Patīkama un acis saudzējoša LED gaisma

Spilgtuma maiņa: Philips SceneSwitch LED griestu gaismeklim ir trīs spilgtuma iestatījumi, tādēļ noteikti varēsiet izvēlēties jebkurai aktivitātei piemērotu gaisotni. Patīkama un acis saudzējoša LED gaisma. Ir nepieciešams tikai esošais slēdzis. Krāsu maiņa: mainiet gaisotni telpā atbilstoši veicamajai aktivitātei. Philips SceneSwitch LED griestu gaismeklim var viegli mainīt iestatījumu no spilgtas uz dabisku gaismu vai uz mājīgu, siltu mirdzumu. Patīkama un acis saudzējoša LED gaisma. Nav nepieciešams gaismmainis vai papildu uzstādīšana. Ir nepieciešams tikai esošais slēdzis.

Ilgtspējīgi apgaismes risinājumi

- Augstas kvalitātes LED apgaismojums

Radīta jūsu viesistabai un guļamistabai

- Radiet stilīgu un mājīgu atmosfēru

Gaismas efekts

- Spilgta vienmērīgi izkliedēta gaisma

Izceltie produkti

Augstas kvalitātes LED apgaismojums



LED tehnoloģija, kas ietverta šajā Philips spuldzē, ir unikāls Philips radīts risinājums. Spuldze ieslēdzas uzreiz un sniedz optimālu gaismas atdevi, kā arī košas krāsas jūsu mājās.

Spilgta vienmērīgi izkliedēta gaisma

Lai patiesi apgaismotu savas mājas istabas, izvēlieties šo gaismekli, kas vienmērīgi izkliedēs gaismu visā telpā.

Radiet stilīgu atmosfēru

Šis gaismeklis izstrādāts, vadoties pēc mūsdienīgas gaumes izjūtas, tendencēm un dzīvesstiliem, lai neuzkrītoši iederētos jūsu interjerā un radītu mājīgu atmosfēru, ko vienmēr esat vēlējies.

Specifikācijas

Spuldzes raksturlielumi

- Paredzētais lietojums: Iekštelpas

Dizains un apdare

- Krāsa: Melns
- Materiāls: Plastmasa

Izturība

- Vidējais kalpošanas laiks (lietojot 2,7 h dienā): 51 gads(-i)
- Ieslēgšanas ciklu skaits: 25 000

Vide

- Disposal of the product: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Komplektā iekļauta papildu funkcija/piederums

- Aptumšojama ar tālvadību: Nē
- Iebūvēta gaismas diode: Jā
- Komplektā iekļauta tālvadības pults: Nē

Apgaismojuma raksturlielumi

- Krāsu saskaņa: 6 SDCM
- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80
- Uzsilšanas laiks līdz 60% gaismas atdvei: <2

Dažādi

- Radīts tieši: Guļamistaba, Ēdamistaba, Dzīvojamā istaba
- Stils: Moderns
- Tips: Griestu gaismekļi
- Acu komforts: Jā
- LED Innovations: EyeComfort, UltraEfficient
- Papildu funkcijas: Divkāršs spilgtums

Citi raksturlielumi

- Spuldzes strāvas stiprums: 95 mA
- Efektivitāte: 185 lm/W

Enerģijas patēriņš

- Jaudas koeficients: 0.5

Produkta izmēri un svars

- Neto svars: 0,66 kg
- Augstums: 5 cm

Serviss

- Garantija: 5 gadi

Tehniskā specifikācija

- Kalpošanas laiks līdz: 50 000 stundas
- Diametrs: 320 mm
- Gaismekļa kopējā gaismas atdeve lūmenos: 1850
- Gaismas krāsa: 2700
- Elektrotīkla strāva: AC 220–240
- Aptumšojams gaismeklis:
Pakāpeniska aptumšošana –
neizmantojiet ar gaismmaini
- LED: Jā
- IP kods: IP20

- Aizsardzības klase: II klase

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums:
8720169301092
- Neto svars: 0,66 kg
- Bruto svars: 0,91 kg
- Augstums: 35,2 cm
- Garums: 6,8 cm
- Platums: 35,2 cm
- Materiāla numurs (12NC):
929004116801



Izlaides datums:
2024-09-17
Versija: 0.179

© 2024 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. registrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com