

PHILIPS

Kapsula 40W G9
G9

LED

4000 K

480 lm

15 000 h



8720169301733



Jaudīgs gaismas kūlis no novatoriska dizaina gaismekļa

Šī elektrotīklam pievienojamā LED kapsula nodrošina spilgtu, visaptverošu un baltu gaismu.

Augstas kvalitātes apgaismojums

- Radīts jūsu acu komfortam

Izvēlieties vienkāršu risinājumu veco spuldžu nomainīai

- Halogēna kapsulām līdzīga forma un izmērs

Izvēlieties ilgtspējīgu risinājumu

- Ilgtspējīgas spuldzes — kalpo līdz 15 gadus ilgi

Izceltie produkti

Radīts jūsu acu komfortam



Nav noslēpums, ka spēcīgs apgaismojums noslogo acis. Pārāk spilgts apgaismojums var jūs apžilbināt. Pārāk maigā apgaismojumā var būt manāma mirgoņa. Taču tagad jūs varat maigi izgaismot savu pasauli ar acīm tīkamu LED apgaismojumu un savās mājās radīt ideālu noskaņu.

Aizvieto halogēna kapsulas



Šī LED kapsula ar skaistas formas dizainu un ierastiem izmēriem ir moderns apgaismojuma risinājums. Perfekts, ilgtspējīgs aizstājējs tradicionālajām halogēna kapsulām.

Nominālais vidējais kalpošanas laiks 15 000 stundas



Spuldžu kalpošanas laiks ir līdz 15 000 stundām, tāpēc jūs varat neraizēties par nepieciešamību bieži mainīt spuldzes un vairāk nekā 15 gadus baudīt ideālu apgaismojuma risinājumu.

Specifikācijas

Spuldzes raksturlielumi

- Paredzētais lietojums: Iekštelpas
- Lampas forma: Nevirzīta kupolveida spuldze
- Līdzda: G9
- Spuldzes apdare: Matēta
- Darbojas ar reostatu: Nē

Spuldzes izmēri

- Augstums: 5,2 cm
- Platums: 1,6 cm

Izturība

- Ieslēgšanas ciklu skaits: 50 000
- Nominālais kalpošanas laiks: 15 000 stundas

Vide

- Disposal of the product: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Apgaismojuma raksturlielumi

- Gaismas krišanas leņķis: 320 °
- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80
- Krāsu temperatūra: 4000 K
- Nominālā gaismas plūsma: 480 lm

Dažādi

- Acu komforts: Jā
- LED Innovations: EyeComfort

Citi raksturlielumi

- Efektivitāte: 129 lm/W

Iepakojuma informācija

- EAN: 8720169301733
- EOC: 872016930173300
- Produkta nosaukums: LED 40W G9 CW ND SRT6

Enerģijas patēriņš

- Jaudas koeficients: 0.5
- Spriegums: AC 220-240 V
- Jauda: 3,7 W
- Ekvivalentā kvēlspuldzes jauda: 40 W
- Energoefektivitātes marķējums (EEL): E

Produkta izmēri un svars

- Garums: 5,2 cm

Tehniskā specifikācija

- Frekvence: 50-60 Hz
- EPREL reģistrācijas numurs: 1932590

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums:
8720169301733
- Neto svars: 0,01 kg
- Bruto svars: 0,01 kg
- Augstums: 12,7 cm
- Garums: 2,5 cm
- Platums: 6,3 cm



Izlaides datums:
2025-02-24
Versija: 0.262

© 2025 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes.