

PHILIPS

60 W virziena
gaismeklis R7S R7S

LED

3000 K

950 lm

15 000 h



8720169301894



Spilgts LED apgaismojums ar izcilu gaismas kvalitāti

Šī inovatīvā lineārā LED lampa ir perfekts aizstājējs halogēna R7S lampām, ievērojami apsteidzot tās energoefektivitātē.

Augstas kvalitātes apgaisojums

- Vēsa, enerģiska gaisma

Izvēlieties vienkāršu risinājumu veco spuldžu nomainīai

- Lineārajai halogēnspludzei līdzīga forma un izmērs

Izvēlieties ilgtspējīgu risinājumu

- Ietaupa līdz pat 80% enerģijas

Izceltie produkti

3500 K [LED lampas]



Šai spuldzei ir 3500 K krāsas temperatūra, kas nodrošina vēsu, enerģisku apgaismojumu; tas ir ideāli piemērots, lai radītu omulīgu vidi draugu uzņemšanai vai mierīgu noskaņu grāmatas lasīšanai.

Aizstāj lineāro halogēnspludzi



Šī standarta LED lineārā spuldze ar skaistas formas dizainu un ierastajiem izmēriem ir mūsdienīgs apgaismojuma risinājums. Perfekts, ilgtspējīgs aizstājējs tradicionālajām lineārajām halogēnspludzēm.

Ietaupa līdz pat 80% enerģijas



Izmantojiet enerģijas ietaupījumu, ko nodrošina LED gaismas, nezaudējot gaismas kvalitāti. Ietaupiet vairāk nekā 80% elektroenerģijas uzreiz, nomainot esošās kvēlspludzes vai halogēnspludzes

Specifikācijas

Spuldzes raksturlielumi

- Paredzētais lietojums: Iekštelpas
- Lampas forma: Nevirzīts atstarotājs
- Ligzda: R7s
- Spuldzes apdare: Caurspīdīga
- Darbojas ar reostatu: Nē

Spuldzes izmēri

- Augstums: 7,8 cm
- Platums: 2,8 cm

Izturība

- Ieslēgšanas ciklu skaits: 50 000
- Nominālais kalpošanas laiks: 15 000 stundas

Vide

- Disposal of the product: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Apgaismojuma raksturlielumi

- Gaismas krišanas leņķis: 300 °
- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80
- Krāsu temperatūra: 3000 K
- Nominālā gaismas plūsma: 950 lm

Dažādi

- Acu komforts: Jā
- LED Innovations: EyeComfort

Citi raksturlielumi

- Efektivitāte: 135 lm/W

Iepakojuma informācija

- EAN: 8720169301894
- EOC: 872016930189400
- Produkta nosaukums: LED 60W R7S 78mm WH RF ND SRT4

Enerģijas patēriņš

- Jaudas koeficients: 0.5
- Spriegums: AC 220-240 V
- Jauda: 7 W
- Ekvivalentā kvēlspludzes jauda: 60 W
- Energoefektivitātes marķējums (EEL): D

Produkta izmēri un svars

- Garums: 7,8 cm

Tehniskā specifikācija

- Frekvence: 50-60 Hz
- EPREL reģistrācijas numurs: 1932586

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums:
8720169301894
- Neto svars: 0,04 kg
- Bruto svars: 0,06 kg
- Augstums: 12,7 cm
- Garums: 3 cm
- Platums: 6,3 cm



Izlaides datums:
2025-01-28
Versija: 0.224

© 2025 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com