

PHILIPS

75 W G95 E27
kupolveida spuldze

Viedais LED gaismeklis

Regulējama balta viedā spuldze

Līdz 1055 lūmeniem

Viegli uzsākama lietošana

Vadība ar lietotni vai balsi



8720169303058



Viedais apgaismojums jūsu ikdienai

Philips LED spuldzes nodrošina skaistu silti baltu gaismu. Tām ir īpaši ilgs kalpošanas laiks, un tās nodrošina tūlītēju un ievērojamu enerģijas ietaupījumu. Ar vienkāršu un elegantu dizainu šī spuldze ir ideāls aizvietotājs standarta matētajām spuldzēm.

Specifikācijas

Spuldzes raksturlielumi

- Paredzētais lietojums: Iekštelpas
- Lampas forma: G95
- Ligzda: E27
- Tehnoloģija: Viedā Wi-Fi spuldze
- Stikla veids: Matēta
- Spuldzes apdare: Matēta
- Darbojas ar reostatu: Bezvadu gaismmaiņa

Spuldzes izmēri

- Augstums: 13,9 cm
- Svars: 0,09 kg
- Platums: 9,5 cm

Izturība

- Vidējais kalpošanas laiks (lietojot 2,7 h dienā): 25 gads(-i)
- Gaismas plūsmas stabilitātes koeficients: 70%
- Ieslēgšanas ciklu skaits: 50 000
- Nominālais kalpošanas laiks: 25 000 stundas

Apgaismojuma raksturlielumi

- Krāsu saskaņa: 6 SDCM
- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80
- Krāsu temperatūra: 2700–6500 K
- Gaismas krāsas kategorija: Regulējama baltā gaisma
- Nominālā gaismas plūsma: 1055 lm
- Ieslēgšanās laiks: <0.5 s
- Uzsildīšanas laiks līdz 60% gaismas atdevei: Tūlītējs maksimāls izgaismojums

Dažādi

- Acu komforts: Jā

Citi raksturlielumi

- Spuldzes strāvas stiprums: 75 mA
- Efektivitāte: 95 lm/W

Iepakojuma informācija

- EAN: 8720169303058
- EOC: 872016930305800
- Produkta nosaukums: PHI WFB 75W G95 E27 827-65 TW 1PF/6

Enerģijas patēriņš

- Jaudas koeficients: 0.5
- Spriegums: AC 220–240 V
- Jauda: 11 W
- Energoefektivitātes marķējums (EEL): F

Produkta izmēri un svars

- Garums: 13,9 cm

Nominālās vērtības

- Aprēķinātais kalpošanas laiks: 25 000 stundas
- Aprēķinātā gaismas plūsma: 1055 lm
- Nominālā jauda: 11 W

Serviss

- Garantija: 2 gadi

Tehniskā specifikācija

- Frekvence: 50–60 Hz
- EPREL reģistrācijas numurs: 1877821
- Plūsmas mērīšanas atsauce: Sphere

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8720169303058
- Neto svars: 0,1 kg
- Bruto svars: 0,21 kg
- Augstums: 18,5 cm
- Garums: 10,5 cm
- Platums: 10,5 cm



Izlaides datums:
2025-03-06
Versija: 0.111

© 2025 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com