

# PHILIPS

Diamond Cut ģipāši efektīvs  
iebūvēts gaismeklis

Ģipāša efektivitāte

4000 K

Balts

8720169308183



## Šī ģipāši efektīvā griestu lampa ir vislabākais enerģijas taupīšanas risinājums

Philips ir izstrādājis ģipāši efektīvu griestu lampu, izmantot jaunu tehnoloģiju, kas samazina oglekļa emisiju, materiālu atkritumus un enerģijas patēriņu. Ar pārsteidzošu 50 000 stundu kalpošanas laiku tā darbojas līdz pat trīs reizes ilgāk nekā līdzas Philips LED griestu lampas un patērē vien 50 % enerģijas. Tieši tas, kas nepieciešams ilgtspējīgākai planētai.

### **Ilgtspējīgi apgaismes risinājumi**

- Philips piedāvā 5 gadu garantiju LED modulim un draiverim

### **Gaismas efekts**

- Augstas kvalitātes izkliedētājs Maiga vienmērīgi izkliedēta gaisma

### **Materiāls un apdare**

- Augstas kvalitātes metāla materiāls

# Izceltie produkti

## 5 gadu garantija LED sistēmai



Papildus standarta 2 gadu garantijai Philips piedāvā 5 gadu garantiju LED sistēmai, ietverot šīs lampas LED moduli un draiveri.

## Augstas kvalitātes izkliedētājs Maiga vienmērīgi izkliedēta gaisma

Šis augstas kvalitātes izkliedētājs vienmērīgi izkliedē maigu gaismu visā telpā.

## Augstas kvalitātes metāla materiāls

Izturīgs un pievilcīgs metāla materiāls uzticamai apdarei.

# Specifikācijas

## Spuldzes raksturlielumi

- Paredzētais lietojums: Iekštelpas

## Dizains un apdare

- Krāsa: Balts
- Materiāls: Metāls, Plastmasa

## Izturība

- Ieslēgšanas ciklu skaits: 25 000

## Vide

- Disposal of the product: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

## Komplektā iekļauta papildu funkcija/piederums

- Aptumšojama ar tālvadību: Nē
- Iebūvēta gaismas diode: Jā
- Komplektā iekļauta tālvadības pults: Nē

## Apgaismojuma raksturlielumi

- Gaismas krišanas leņķis: 110 °
- Krāsu saskaņa: 5 SDCM
- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80
- Uzsilšanas laiks līdz 60% gaismas atdevei: <2

## Dažādi

- Radīts tieši: Guļamistaba, Dzīvojamā istaba, Ēdamistaba, Virtuve, Mājas birojs
- Stils: Contemporary
- Tips: Iebūvējami gaismekļi
- Acu komforts: Jā
- LED Innovations: UltraEfficient, EyeComfort

## Citi raksturlielumi

- Spuldzes strāvas stiprums: 49 mA
- Efektivitāte: 166 lm/W

## Energijas patēriņš

- Jaudas koeficients: 0.4
- Jauda: 4,8 W

## Produkta izmēri un svars

- Neto svars: 0,152 kg
- Izgriezuma garums: 12.5 cm
- Izgriezuma platums: 12.5 cm
- Augstums: 5 cm
- Garums: 15 cm
- Nišas iegrime: 0 cm
- Platums: 15 cm

## Serviss

- Garantija: 5 gadi

**Tehniskā specifikācija**

- Kalpošanas laiks līdz: 50 000 stundas
- Diametrs: 145 mm
- Gaismekļa kopējā gaismas atdeve lūmenos: 800
- Gaismas krāsa: 4000
- Elektrotīkla strāva: AC 220–240
- Aptumšojams gaismeklis: Nē
- LED: Jā
- IP kods: IP20
- Aizsardzības klase: II klase
- Gaismas avotu skaits: 1

**Iepakojuma izmēri un svars**

- EAN/UPC – izstrādājums: 8720169308183
- Neto svars: 0,15 kg
- Bruto svars: 0,18 kg
- Augstums: 14,8 cm
- Garums: 14,8 cm
- Platums: 5,7 cm
- Materiāla numurs (12NC): 929004113731



Izlaides datums:  
2024-09-17  
Versija: 0.168

© 2024 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)