

PHILIPS

Diamond Cut ģipša efektīvs
iebūvēts gaismeklis

Ģipša efektivitāte

3000 K

Balts

8720169308206



Šī ģipša efektīvā griestu lampa ir vislabākais enerģijas taupīšanas risinājums

Philips ir izstrādājis ģipša efektīvu griestu lampu, izmantot jaunu tehnoloģiju, kas samazina oglekļa emisiju, materiālu atkritumus un enerģijas patēriņu. Ar pārsteidzošu 50 000 stundu kalpošanas laiku tā darbojas līdz pat trīs reizes ilgāk nekā līdzas Philips LED griestu lampas un patērē vien 50 % enerģijas. Tieši tas, kas nepieciešams ilgtspējīgākai planētai.

Ilgtspējīgi apgaismes risinājumi

- Philips piedāvā 5 gadu garantiju LED modulim un draiverim

Gaismas efekts

- Augstas kvalitātes izkliedētājs Maiga vienmērīgi izkliedēta gaisma

Materiāls un apdare

- Augstas kvalitātes metāla materiāls

Izceltie produkti

5 gadu garantija LED sistēmai



Papildus standarta 2 gadu garantijai Philips piedāvā 5 gadu garantiju LED sistēmai, ietverot šīs lampas LED moduli un draiveri.

Augstas kvalitātes izkliedētājs Maiga vienmērīgi izkliedēta gaisma

Šis augstas kvalitātes izkliedētājs vienmērīgi izkliedē maigu gaismu visā telpā.

Augstas kvalitātes metāla materiāls

Izturīgs un pievilcīgs metāla materiāls uzticamai apdarei.

Specifikācijas

Spuldzes raksturlielumi

- Paredzētais lietojums: Iekštelpas

Dizains un apdare

- Krāsa: Balts
- Materiāls: Metāls, Plastmasa

Izturība

- Ieslēgšanas ciklu skaits: 25 000

Vide

- Disposal of the product: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Komplektā iekļauta papildu funkcija/piederums

- Aptumšojama ar tālvadību: Nē
- Iebūvēta gaismas diode: Jā
- Komplektā iekļauta tālvadības pults: Nē

Apgaismojuma raksturlielumi

- Gaismas krišanas leņķis: 110 °
- Krāsu saskaņa: 5 SDCM
- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80
- Uzsilšanas laiks līdz 60% gaismas atdevei: <2

Dažādi

- Radīts tieši: Guļamistaba, Dzīvojamā istaba, Ēdamistaba, Virtuve, Mājas birojs
- Stils: Contemporary
- Tips: Iebūvējami gaismekļi
- Acu komforts: Jā
- LED Innovations: UltraEfficient, EyeComfort

Citi raksturlielumi

- Spuldzes strāvas stiprums: 53 mA
- Efektivitāte: 161 lm/W

Energijas patēriņš

- Jaudas koeficients: 0.45
- Jauda: 6,5 W

Produkta izmēri un svars

- Neto svars: 0,191 kg
- Izgriezuma garums: 15.0 cm
- Izgriezuma platums: 15.0 cm
- Augstums: 5 cm
- Garums: 17 cm
- Nišas iegrime: 0 cm
- Platums: 17 cm

Serviss

- Garantija: 5 gadi

Tehniskā specifikācija

- Kalpošanas laiks līdz: 50 000 stundas
- Diametrs: 170 mm
- Gaismekļa kopējā gaismas atdeve lūmenos: 1050
- Gaismas krāsa: 3000
- Elektrotīkla strāva: AC 220–240
- Aptumšojams gaismeklis: Nē
- LED: Jā
- IP kods: IP20
- Aizsardzības klase: II klase
- Gaismas avotu skaits: 1

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8720169308206
- Neto svars: 0,19 kg
- Bruto svars: 0,24 kg
- Augstums: 17,3 cm
- Garums: 17,3 cm
- Platums: 5,7 cm
- Materiāla numurs (12NC): 929004113931



Izlaides datums:
2024-09-17
Versija: 0.168

© 2024 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. registrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com