

# PHILIPS

40 W spuldze A60  
E27

LED

6500 K

470 lm

15 000 h



8720169324077



## Spilgts LED apgaismojums ar izcilu gaismas kvalitāti

Philips LED spuldzes izstaro vēsi baltu gaismu, tām ir īpaši ilgs kalpošanas laiks un tās sniedz tūlītēju ievērojamu enerģijas ietaupījumu. Ar vienkāršu un elegantu dizainu šī spuldze ir ideāls aizvietotājs matētajām standarta spuldzēm.

### Augstas kvalitātes apgaismojums

- Radīts jūsu acu komfortam

### Izvēlieties vienkāršu risinājumu veco spuldžu nomainīai

- Standarta kvēlspuldzēm līdzīga forma un izmērs

### Izvēlieties ilgtspējīgu risinājumu

- Ilgtspējīgas spuldzes — kalpo līdz 15 gadus ilgi

# Izceltie produkti

## Radīts jūsu acu komfortam



Nav noslēpums, ka spēcīgs apgaismojums noslogo acis. Pārāk spilgts apgaismojums var jūs apžilbināt. Pārāk maigā apgaismojumā var būt manāma mirgoņa. Taču tagad jūs varat maigi izgaismot savu pasauli ar acīm tīkamu LED apgaismojumu un savās mājās radīt ideālu noskaņu.

## Aizvieto standarta kvēlspuldzi



Šī ir standarta energotaupīga LED spuldze ar skaistas formas dizainu un ierastajiem izmēriem mūsdienīgam apgaismojumam. Perfekts, ilgtspējīgs aizstājējs tradicionālajām standarta kvēlspuldzēm.

## Nominālais vidējais kalpošanas laiks 15 000 stundas



Spuldžu kalpošanas laiks ir līdz 15 000 stundām, tāpēc jūs varat neraizēties par nepieciešamību bieži mainīt spuldzes un vairāk nekā 15 gadus baudīt ideālu apgaismojuma risinājumu.

# Specifikācijas

## Spuldzes raksturlielumi

- Paredzētais lietojums: Iekštelpas
- Lampas forma: Spuldze ar nevirzītu gaismu
- Līdzda: E27
- Spuldzes apdare: Matēta
- Darbojas ar reostatu: Nē
- Bulb Material: Plastic

## Spuldzes izmēri

- Augstums: 10,7 cm
- Platums: 6 cm

## Izturība

- Ieslēgšanas ciklu skaits: 50 000
- Nominālais kalpošanas laiks: 15 000 stundas

## Vide

- Disposal of the product: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

## Apgaismojuma raksturlielumi

- Gaismas krišanas leņķis: 150 °
- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80
- Krāsu temperatūra: 6500 K
- Nominālā gaismas plūsma: 470 lm

## Dažādi

- Acu komforts: Jā
- LED Innovations: EyeComfort

## Citi raksturlielumi

- Efektivitāte: 111 lm/W

## Iepakojuma informācija

- EAN: 8720169324077
- EOC: 872016932407700
- Produkta nosaukums: LED 40W A60 E27 CDL FR ND 1SRT4

## Enerģijas patēriņš

- Jaudas koeficients: 0.48
- Spriegums: AC 220-240 V
- Jauda: 4,2 W
- Ekvivalentā kvēlspuldzes jauda: 40 W
- Energoefektivitātes marķējums (EEL): E

#### Produkta izmēri un svars

- Garums: 10,7 cm

#### Tehniskā specifikācija

- Frekvence: 50-60 Hz
- EPREL reģistrācijas numurs: 1930256

#### Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums:  
8720169324077
- Neto svars: 0,02 kg
- Bruto svars: 0,04 kg
- Augstums: 14,6 cm
- Garums: 6,5 cm
- Platums: 6,3 cm



Izlaides datums:  
2025-03-28  
Versija: 0.198

© 2025 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)