

PHILIPS

Virona sienas
lampas ES,

Ar saules enerģiju
darbināma āra


2700 k

Melna

No krēslas līdz rītausmai; saules
enerģija; ūdensizturība



8720169386815



Ar saules enerģiju darbināms dārza apgaismojums visiem gadalaikiem

Philips Virona ir uzticams ar saules enerģiju darbināms gaismeklis uz kājiņas, kas kalpo ilgāk, patērē maz elektroenerģijas un ir ilgtspējīgs.

Vienkārša uzstādīšana

- Nav nepieciešami nekādi vadi

Ilgtspējīgi apgaismes risinājumi

- Saules enerģija
- Ilgs kalpošanas laiks – līdz pat 15 000 stundām

Uzlabots LED apgaismojums

- Augstas kvalitātes LED apgaismojums

Izcila kvalitāte

- Augstas kvalitātes materiāls

Paredzēts lietošanai ārpus telpām

- IP44 – izmantošanai ārā

8720169386815

Augstas kvalitātes apgaismojums

- Silta balta gaisma (2700 kelvini)


Izceltie produkti

Nav nepieciešami nekādi vadi




Šo gaismu pilnībā darbina saules enerģija. Nav jāpievieno nekādi vadi, tāpēc šos gaismekļus var ērti novietot un pārvietot jebkurā vietā dārzā vai citā ārā zonā.

Saules enerģija




Philips ar saules enerģiju darbināmie gaismekļi ir veidoti, lai tie varētu maksimāli izmantot saules enerģiju gaismai, kas spīd ilgāk. Nemaz nepatērējot elektroenerģiju, tie palīdz jums mazināt izdevumus par elektroenerģiju un sniegt savu ieguldījumu apkārtējās vides saudzēšanā.

Ilgs kalpošanas laiks – līdz pat 15 000 stundām




Šis uzticamais augstas kvalitātes LED apgaismojums kalpos līdz pat 15 000 stundas. Varat būt droši, ka nebūs jāraizējas par tehnisko apkopi gadiem ilgi – varēsiet izbaudīt perfektu dārza apgaismojumu katru vakaru.

Augstas kvalitātes LED apgaismojums



Šiem LED gaismekļiem tiek izmantota unikāla Philips izstrādāta tehnoloģija. Tie ieslēdzas acumirkļi un rada optimālu gaismas atdevi, kas izceļ dārza košās krāsas.

Augstas kvalitātes materiāls




Šī Philips ārā lampa ir izgatavota no ilgizturīga augstas kvalitātes materiāla ar nevainojamu pēcapstrādi. Šādi mēs spējam piedāvāt uzticamu un ilgizturīgu apgaismes izstrādājumu, kas ir noturīgs pret koroziju un krāsas maiņu jebkuros laikapstākļos.

IP44 – izmantošanai ārā



Šī Philips ārā lampa ir īpaši izstrādāta mitrai ārpustelpu videi. Tai ir veiktas rūpīgas pārbaudes, lai nodrošinātu ūdensizturību. Tā ir klasificēta kā IP44, un tas nozīmē, ka tā ir sertificēta kā aizsargāta pret putekļu iekļūšanu un droša pret izšļakstījumiem – tā ir ideāli piemērota vispārējai izmantošanai ārpus telpām.

Silta balta gaisma (2700 kelvini)



Vai zinājāt, ka baltās gaismas toņi ir atkarīgi no krāsu temperatūras izmaiņām, ko mēra Kelvinos (K)? Zemāka krāsu temperatūra rada siltu, mājīgu baltu gaismu, savukārt augstāka krāsu temperatūra rada vēsu, enerģiskāku baltu gaismu. Šis gaismeklis rada siltu, relaksējošu gaismu ar 2700 K.

Specifikācijas

Dizains un apdare

- Krāsa: Melns
- Materiāls: Plastmasa

Vide

- Disposal of the product: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Komplektā iekļauta papildu funkcija/piederums

- 5 gadu garantija LED modulim: Jā
- Regulējama gaismekļa galva: Nē
- Pretrūsas un pretputekļu: Jā
- Divvirzienu gaismas staru kūļi: Nē
- Dienas un nakts sensors: Jā
- Pilnībā ūdensnecaurlaidīgs: Jā
- Iebūvēta gaismas diode: Jā
- Kustību sensors: Nē
- Saules enerģija: Jā
- Centrālā daļa: Nē

Apgaismojuma raksturlielumi

- Gaismas krišanas leņķis: 110 °
- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80

Dažādi

- Radīts tieši: Dārzs un terase
- Stils: Contemporary
- Tips: Sienas lampas
- Acu komforts: Nē
- Papildu funkcijas: No krēslas līdz rītausmai, Ar saules enerģiju darbināms, Ūdensizturība

Enerģijas patēriņš

- Jauda: 1,8 W

Produkta izmēri un svars

- Neto svars: 0,467 kg
- Augstums: 12 cm
- Garums: 13 cm
- Platums: 11 cm

Serviss

- Garantija: 2 gadi

Tehniskā specifikācija

- Kalpošanas laiks līdz: 15 000 stundas
- Gaismekļa kopējā gaismas atdeve lūmenos: 200
- Gaismas krāsa: 2700
- Elektrotīkla strāva: 4 V līdzstrāva
- Aptumšojams gaismeklis: Nē
- IP kods: IP44
- Aizsardzības klase: III klase
- Nomaināms gaismas avots: Nē
- Gaismas avotu skaits: 1

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8720169386815
- Neto svars: 0,42 kg
- Bruto svars: 0,49 kg
- Augstums: 13 cm
- Garums: 14,2 cm
- Platums: 11,4 cm



Izlaides datums:
2025-01-28
Versija: 0.145

© 2025 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com