

PHILIPS

Projectline
Waterproof

LED gaismeklis

120 cm

4000 kelvinu dabiska, balta
gaisma

3400 lm

Balta apdare

8720169502703



Profesionāla kvalitāte jūsu projektam

Ūdensizturīgas, ūdensnecaurlaidīgas (piemērotas izmantošanai ārā) un izturīgas LED apgaismojums lietošanai industriālās vai sadzīves telpās. ProjectLine ūdensizturīgās lampas ir izturīgas (IK06), kā arī tām ir aizsardzība (IP65) pret putekļu iekļūšanu un ūdens izsmidzinājumiem no jebkura virziena. Tās var uzstādīt pie sienas (horizontāli) un griestiem, vai arī iekārt. To silti baltā gaisma ir lieliski piemērota vispārīgam (darba) apgaismojumam, noliktavu telpām, garāžām un pagrabiem.

Ilgtspējīga izvēle

- Taupiet enerģiju no brīža, kad pagriežat slēdzi

Izvēlieties augstas kvalitātes apgaismojumu

- Varat uzticēties tam, kas rakstīts uz Philips iepakojuma

Izturība

- Ilgs kalpošanas laiks — līdz pat 35 000 stundas

Izceltie produkti

Energoefektīvs

Visi Philips enerģijas taupītāji taupa enerģiju no brīža, kad pagriežat slēdzi. Kalpošanas laikā tie patērē mazāk kW un tādējādi arī samazina rēķinu par enerģiju. Enerģijas taupīšanas līmenis atšķiras atkarībā no spuldzes veida un tehnoloģijas.

Uzticama kvalitāte:

Philips pilda savus solījumus attiecībā uz spuldžu veiktspēju. Varat uzticēties tam, kas uz Philips iepakojuma rakstīts par spuldzes jaudu, kalpošanas laiku un jaudu, kas ir līdzvērtīga kvēlspuldzēm.

Ilgs kalpošanas laiks — līdz pat 35 000 stundām

Philips LED tehnoloģija pagarina izstrādājuma kalpošanas laiku līdz 35 000 stundām.

Specifikācijas

Dizains un apdare

- Korpusa krāsa: Balts
- Korpusa materiāls: Polikarbonāts
- Optiskā vāciņa/objektīva apdare: Opāls
- Optiskā vāciņa/objektīva materiāls: Polikarbonāts

Izturība

- Apkārtējā temperatūra: No -20 līdz +35 °C

Vide

- Sustainability rating: -

Garantija

- Garantijas periods: 2 gadi

Apgaismojuma raksturlielumi

- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): >80
- Gaismas avota stara leņķis: -
- Gaismas plūsmas tolerance: +/-10%
- Color Code: 840 neitrāli balts
- Konstanta gaismas atdeve: Nē
- Korelētā krāsu temperatūra: 4000
- Sākotnējā krāsainība: (0.38, 0.38) SDCM≤6
- Nomaināms gaismas avots: Nē
- Gaismekļa gaismas stara izkliedēšana: 120°
- Gaismas plūsma: 3 400 lm
- Maksimālais aptumšošanas līmenis: Neizmanto
- Optiskais materiāls: Polikarbonāts
- Optikas tips: Gaismas kūļa leņķis – 120°
- Reflektora materiāls: Polikarbonāts
- Piesātināts sarkans (R9): <50
- Darbības apkārtējā temperatūra Tq: 25 °C
- Stroboskopiska efekta vērtība (SVM): 1,6
- Gaismas efektivitāte (novērtējums) (nomin.): 100 lm/W
- Vienotais atspīdumu novērtējums CEN: 27

Dažādi

- Radīts tieši: Viesnīcas un restorāni, Dārzs un terase
- Papildu funkcijas: ProjectLine, Sensors, Ūdensizturība

Citi raksturlielumi

- CE marķējums: CE marķējums
- ENEC zīme: ENEC zīme
- RoHS atbilstība: Jā
- Fotobioloģiskā drošība: Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
- Fotobioloģiskā riska specifikācija: 0,2 m

Strāvas padeve

- Ieejas spriegums: 220-240
- Izsitiensstrāva: 4,5 A
- Izsitiensstrāvas laiks: 0,105 ms
- Jaudas koeficients (daļa): 0.9

Enerģijas patēriņš

- Average CLO power consumption: - W
- Sākotnējais CLO enerģijas patēriņš: - W
- Enerģijas patēriņš: 34 W
- Enerģijas patēriņa tolerance: +/-10%

Produkta izmēri un svars

- Kopējais augstums: 44,5 mm
- Kopējais garums: 1198 mm
- Kopējais platums: 35,5 mm

Tehniskā specifikācija

- Vads: Kabelis 0.3 m bez spraudņa
- Savienojums: Pieslēguma bloks
- Vadības mehānisma atteices rādītājs vidējā lietderīgās lietošanas laikā 35 000 h: 7,5 %
- Vadības interfeiss: -
- Draiveris/barošanas bloks/transformators: Barošanas avota bloks (ieslēgšana/izslēgšana)
- Iekļauts draiveris: Jā
- Fixation material: -
- Uzliesmojamības zīme: Uzstādīšanai uz parasti uzliesmojošām virsmām
- Mirgojoša vērtība (PstLM): 1
- Kvēldiega tests: Temperatūra 650 °C, ilgums 30 s
- Iekļūšanas aizsardzības kods: IP65 | Aizsargāts pret putekļu iekļūšanu, strūklu necaurļaidīgs
- Line Frequency: 50 or 60
- Lūmena uzturēšana vidējā lietderīgās lietošanas laikā* 100 000 h: -
- Lumen maintenance at median useful life* 35000 h: 65
- Lūmena uzturēšana vidējā lietderīgās lietošanas laikā* 50 000 h: -
- Lumen maintenance at median useful life* 75000 h: -
- Meh. triecienu aizsardzības kods: IK06 | 1 J
- Reduktoru skaits: 1 vienība
- Produktu skaits uz MCB 16 A, tips B: 100
- IEC aizsardzības klase: II drošības klase
- Piemērots nejaušai pārslēgšanai: Jā
- Aptumšojams: Nē

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8720169502703
- Neto svars: 0,29 kg
- Bruto svars: 0,44 kg
- Augstums: 4,6 cm
- Garums: 126 cm
- Platums: 3,8 cm
- Materiāla numurs (12NC): 911401829085



Izlaides datums:
2024-09-09
Versija: 0.210

© 2024 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com