

PHILIPS

ProjectLine garenais gaismeklis


LED gaismeklis

Izvēlieties 1 temperatūras iestatījumu, izmantojot sienas slēdzi – 3000K/6500K/4000K


Viegli uzstādāms ar spraudni, izmanto noklusējuma krāsu temperatūru: 3000K

30 cm

Var savienot līdz pat 8 gaismekļus



8720169510401



Profesionāla kvalitāte jūsu projektam

Energoefektīvs LED garenais gaismeklis, profesionālas LED lampas dažādam pielietojumam. ProjectLine garenais gaismeklis ir energoefektīvs un piemērots uzstādīšanai dažādās vietās. Mūsu jaunās paaudzes garenais gaismeklis tagad ļauj izvēlēties visērtāko krāsu temperatūru ar trim iepriekš definētām ainām atbilstoši vēlamajam diennakts laikam. Garenais gaismeklis ir piemērots uzstādīšanai pie sienas (horizontāli) un griestiem.

Ilgtspējīga izvēle

- Taupiet enerģiju no brīža, kad pagriežat slēdzi

Izvēlieties augstas kvalitātes apgaismojumu

- Varat uzticēties tam, kas rakstīts uz Philips iepakojuma

Izturība

- Ilgs kalpošanas laiks — līdz pat 30 000 stundu

Izceltie produkti

Energoefektīvs

Visi Philips enerģijas taupītāji taupa enerģiju no brīža, kad pagriežat slēdzi. Kalpošanas laikā tie patērē mazāk kW un tādējādi arī samazina rēķinu par enerģiju. Enerģijas taupīšanas līmenis atšķiras atkarībā no spuldzes veida un tehnoloģijas.

Uzticama kvalitāte:

Philips pilda savus solījumus attiecībā uz spuldžu veiktspēju. Varat uzticēties tam, kas uz Philips iepakojuma rakstīts par spuldzes jaudu, kalpošanas laiku un jaudu, kas ir līdzvērtīga kvēlspuldzēm.

Ilgs kalpošanas laiks — līdz pat 30 000 stundu

Philips LED tehnoloģija pagarina izstrādājuma kalpošanas laiku līdz 30 000 stundām.

Specifikācijas

Dizains un apdare

- Korpusa krāsa: Balta RAL 9003
- Korpusa materiāls: Polikarbonāts
- Optiskā vāciņa/objektīva apdare: Opāls
- Optiskā vāciņa/objektīva materiāls: Polikarbonāts

Izturība

- Apkārtējā temperatūra: No -20 līdz +40 °C

Garantija

- Garantijas periods: 2 gadi

Apgaismojuma raksturlielumi

- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): >80
- Gaismas plūsmas tolerance: +/-10%
- Color Code: 3000/4000/6500
- Konstanta gaismas atdeve: Nē
- Korelētā krāsu temperatūra: 3000, 4000, 6500
- Sākotnējā krāsainība: (0.44, 0.40) SDCM≤6
- Nomaināms gaismas avots: Nē
- Gaismekļa gaismas stara izkliedēšana: 120°
- Gaismas plūsma: 400 lm
- Maksimālais aptumšošanas līmenis: Neizmanto
- Optiskais materiāls: Polikarbonāts
- Optikas tips: Gaismas kūļa leņķis – 120°
- Piesātināts sarkans (R9): <50
- Darbības apkārtējā temperatūra Tq: 25 °C
- Stroboskopiska efekta vērtība (SVM): 1,6
- Gaismas efektivitāte (novērtējums) (nomin.): 120 lm/W
- Vienotais atspīdumu novērtējums CEN: 25

Dažādi

- Radīts tieši: Viesnīcas un restorāni, Dārzs un terase
- Papildu funkcijas: ProjectLine, Ūdensizturība

Citi raksturlielumi

- CE marķējums: Jā
- RoHS atbilstība: Jā
- Fotobioloģiskā drošība: Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
- Fotobioloģiskā riska specifika: 0,2 m

Strāvas padeve

- Ieejas spriegums: 220–240
- Izsiensstrāva: 3,55 A
- Izsiensstrāvas laiks: 0,111 ms
- Jaudas koeficients (daļa): 0.5

Enerģijas patēriņš

- Enerģijas patēriņš: 3,4 W
- Enerģijas patēriņa tolerance: +/-10%

Produkta izmēri un svārs

- Kopējais augstums: 32 mm
- Kopējais garums: 325 mm
- Kopējais platums: 20 mm

Tehniskā specifika

- Vads: -
- Savienojums: Tikla kontaktligzda
- Vadības mehānisma atteices rādītājs vidējā lietderīgās lietošanas laikā 35 000 h: 7,5 %
- Iekļauts draiveris: Jā
- Fixation material: -
- Uzliesmojamības zīme: Uzstādīšanai uz parasti uzliesmojošām virsmām
- Mirgojoša vērtība (PstLM): 1
- Kvēldiega tests: Temperatūra 650 °C, ilgums 30 s
- Iekļūšanas aizsardzības kods: IP20 | Aizsargāts pret pirkstu nospiedumiem
- Line Frequency: 50 or 60
- Meh. trieciena aizsardzības kods: IK02 | 0,2 J standarta
- Reduktoru skaits: 1 vienība
- Produktu skaits uz MCB 16 A, tips B: 284
- IEC aizsardzības klase: II drošības klase
- Piemērots nejaušai pārslēgšanai: Jā
- Aptumšojams: Nē

Iepakojuma izmēri un svārs

- EAN/UPC – izstrādājums: 8720169510401
- Neto svārs: 0,15 kg
- Bruto svārs: 0,19 kg
- Augstums: 3,2 cm
- Garums: 57,5 cm
- Platums: 4 cm



Izlaides datums:
2025-03-06
Versija: 0.205

© 2025 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes.