

PHILIPS

Foco


LED

4-40 W

E26

Rojo

046677568832



Ilumina tu hogar con posibilidades infinitas.

Los focos LED de color y bajo consumo Philips proporcionan un brillo instantáneo y hacen que los colores se vean de manera más nítida. Son ideales para actividades y ocasiones especiales.

Elija un simple reemplazo de las viejas bombillas

- De forma y tamaño similares al foco incandescente estándar

Elija una solución sostenible

- Hasta un 80 % de ahorro de energía

Luz más allá de la iluminación

- Focos de colores de cristal clásico

Destacados

Forma y tamaño similares a un foco incandescente estándar



Con un diseño de forma hermosa y dimensiones familiares, este es un foco LED estándar de bajo consumo para iluminación contemporánea. El

reemplazo sostenible ideal para los focos incandescentes estándar tradicionales. Brad, revisa esta copia de nuevo para todas estas. No se lee bien.

Hasta un 80 % de ahorro de energía



Disfruta del ahorro de energía de los LED sin sacrificar la calidad de luz. Ahorra instantáneamente un 80 % en energía reemplazando tus lámparas incandescentes o halógenos.

Colores brillantes (cristal)

Focos LED festivos de colores para decorar tu hogar con colores brillantes para días festivos y ocasiones especiales. El cristal coloreado asegura una alta saturación para colores aún más brillantes, para uso tanto en interiores como en exteriores.

Especificaciones

Características de la fuente de luz

- Uso previsto: Interiores y exteriores
- Forma de la lámpara: Luz no direccionable
- Toma de corriente: E26
- Acabado de la luz: Rojo
- Regulable: NO
- Material del foco: Cristal

Dimensiones del producto

- Alto: 10.6 cm
- Ancho: 6 cm

Duración

- Cantidad de ciclos del interruptor: 20,000
- Vida útil nominal: 15,000 hora(s)
- Rango de temperatura ambiente: -20 °C a 45 °C

Medioambiente

- Disposal of the product: Al final de su vida (económica), deshazte del producto en conformidad con las normas locales y no lo deseches junto con la basura doméstica normal. La eliminación correcta del producto te ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.

Características de la luz

- Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz: 0.5 s

Varios

- EyeComfort: Sí
- Innovaciones en LED: EyeComfort

Otras características

- Cumple con el reglamento RoHS de la UE: Sí

Información del empaque

- EAN: 046677568832
- EOC: 568832
- Título del producto:
4A19/PER/RED/G/E26/ND 4/1PF

Energía

- Factor de potencia (fracción): 0.40

Consumo de energía

- Factor de energía: 0.4
- Voltaje: 120 V
- Potencia en vatios: 4 W
- Potencia en vatios equivalente: 40 W
- Consumo de energía: 4 W

Dimensiones y peso del producto

- Largo: 10.6 cm

Valores nominales

- Vida útil nominal: 15,000 hora(s)

Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 60 Hz
- Frecuencia de línea: 60 Hz
- Regulable: No
- Tapa-base: E26 | Single Contact
Medium Screw

Dimensiones y peso del empaque

- EAN/UPC - Producto: 046677568832
- Peso neto: 0.03 kg
- Peso bruto: 0.09 kg
- Alto: 17.1 cm
- Largo: 6.5 cm
- Ancho: 7.5 cm



Fecha de publicación:
2025-03-06
Versión: 0.45

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no hace ninguna representación ni garantía respecto de la precisión o integridad de la información incluida en el presente y no será responsable de ninguna acción que se tome sobre la base de esta. La información presente en este documento no está pensada como una oferta comercial y no forma parte de ningún presupuesto o contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y Philips Shield Emblem son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com