

PHILIPS

2 focos de filamento transparentes A19 E26 de 60W

LED


2.200-2.700K

800 lm

15.000 h

Regulación de intensidad

046677573478



Pruebe las luces LED de blanco cálido regulables

Las luces LED de Philips proporcionan una increíble luz blanca cálida, una duración excepcional y un ahorro de energía importante e instantáneo. Con un diseño puro y elegante, esta luz es perfecta para sustituir tus luces incandescentes transparentes.

Luz de alta calidad

- Diseñada para que el confort de sus ojos

Elija un simple reemplazo de las viejas bombillas

- De forma y tamaño similares al foco incandescente estándar

Elija una solución sostenible

- Focos de larga duración: duran hasta 15 años

Destacados

Diseñado para la comodidad de tus ojos



No es difícil predecir que una luz fuerte puede molestar a los ojos. Si es demasiado brillante, deslumbra. Si es muy suave, parpadea. Pero ahora con los LED diseñados para no molestar los ojos, puede iluminar suavemente su mundo y crear una atmósfera perfecta para su hogar.

Forma y tamaño similares a un foco incandescente estándar



Con un diseño de forma hermosa y dimensiones familiares, este es un foco LED estándar de bajo consumo para iluminación contemporánea. El reemplazo sostenible ideal para los focos incandescentes estándar tradicionales. Brad, revisa esta copia de nuevo para todas estas. No se lee bien.

Vida útil promedio de 15,000 horas



Con una vida útil de hasta 15,000 horas, puede reducir la incomodidad de cambiar las bombillas con frecuencia y disfrutar de una perfecta solución de iluminación durante más de 15 años.

Especificaciones

Características de la fuente de luz

- Uso previsto: Interiores y exteriores
- Forma de la lámpara: Luz no direccionable
- Toma de corriente: E26
- Tipo de cristal: Transpar.
- Acabado de la luz: Transpar.
- Regulable: Solo con reguladores de intensidad específicos
- Bulb Material: Cristal

Dimensiones del producto

- Alto: 10.5 cm
- Ancho: 6 cm

Diseño y acabado

- Material: Cristal

Duración

- Cantidad de ciclos del interruptor: 20,000
- Vida útil nominal: 15,000 hora(s)

Medioambiente

- Disposal of the product: Al final de su vida (económica), deshazte del producto en conformidad con las normas locales y no lo deseches junto con la basura doméstica normal. La eliminación correcta del producto te ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.

Características de la luz

- Ángulo del rayo de luz: 300 °
- Índice de producción de color (IRC): 95
- Temperatura de color: 2200-2700 K
- Flujo luminoso nominal: 800 lm
- Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz: Luz completa al instante
- Código de color: 922-927 | CCT of 2200K-2700K

Varios

- EyeComfort: Sí
- Innovaciones en LED: EyeComfort
- Características adicionales:
Regulable, WarmGlow

Otras características

- Eficacia: 100 lm/W

Información del empaque

- EAN: 046677573478
- EOC: 573477
- Título del producto:
8A19/PER/UD/CL/G/E26/WGD
4/2PF T20

Consumo de energía

- Factor de energía: 0.7
- Voltaje: 120 V
- Potencia en vatios: 8 W
- Potencia en vatios equivalente: 60 W

Dimensiones y peso del producto

- Largo: 10.5 cm

Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 60 Hz

Dimensiones y peso del empaque

- EAN/UPC - Producto: 046677573478
- Peso neto: 0.07 kg
- Peso bruto: 0.11 kg
- Alto: 17.1 cm
- Largo: 6.5 cm
- Ancho: 13 cm



Fecha de publicación:
2025-02-20
Versión: 0.74

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no hace ninguna representación ni garantía respecto de la precisión o integridad de la información incluida en el presente y no será responsable de ninguna acción que se tome sobre la base de esta. La información presente en este documento no está pensada como una oferta comercial y no forma parte de ningún presupuesto o contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y Philips Shield Emblem son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V.