

# PHILIPS

3 focos BR30 E26  
de 65W

LED

2.700/3.000/3.500/4.000/5.000 K

650 lm

15.000 h

Regulación de intensidad

046677583163



## Innovación creativa para seleccionar colores que coincidan con la atmósfera deseada.

Las luces LED de Philips proporcionan una solución sencilla para seleccionar el color que mejor se adapte a la aplicación deseada. Cuentan con una luz hermosa, una vida útil excepcionalmente larga y un ahorro de energía significativo e inmediato. Con un diseño puro y elegante, esta luz es el reemplazo perfecto para tus luces convencionales.

### Luz más allá de la iluminación

- Con regulador
- Encendido instantáneo

# Destacados

## Con regulador

Este foco puede utilizarse con la mayoría de los atenuadores para crear el ambiente deseado con un

oscurecimiento suave al 10 % del nivel de luz completo. Revise la tabla de compatibilidad para estar seguro de

que su atenuador en particular puede usarse con esta lámpara.

## Encendido instantáneo

# Especificaciones

## Características de la fuente de luz

- Uso previsto: Interiores
- Forma de la lámpara: Reflector no direccional
- Toma de corriente: E26
- Tipo de cristal: Satinado
- Acabado de la luz: Blanco
- Regulable: Solo con reguladores de intensidad específicos
- Material del foco: Plástico

## Dimensiones del producto

- Alto: 13 cm
- Ancho: 9.4 cm

## Diseño y acabado

- Material: Plástico

## Duración

- Cantidad de ciclos del interruptor: 50,000
- Vida útil nominal: 15,000 hora(s)

## Medioambiente

- Disposal of the product: Al final de su vida (económica), deshazte del producto en conformidad con las normas locales y no lo deseches junto con la basura doméstica normal. La eliminación correcta del producto te ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.

## Características de la luz

- Ángulo del rayo de luz: 110 °
- Índice de producción de color (IRC): 90
- Temperatura de color: 2700/3000/3500/4000/5000 K
- Flujo luminoso nominal: 650 lm

## Varios

- EyeComfort: Sí
- Innovaciones en LED: EyeComfort
- Características adicionales: Regulable

## Otras características

- Eficacia: 90 lm/W

## Información del empaque

- EAN: 046677583163
- EOC: 583161
- Título del producto: 7.2BR30/DipS/5CCT/P/E26/DIM/T20 2/3CT

## Consumo de energía

- Factor de energía: 0.7
- Voltaje: AC 120 V
- Potencia en vatios: 7.2 W
- Potencia en vatios equivalente: 65 W

## Dimensiones y peso del producto

- Largo: 13 cm

## Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 60 Hz

## Dimensiones y peso del empaque

- EAN/UPC - Producto: 046677583163
- Peso neto: 0.4 kg
- Peso bruto: 0.5 kg
- Alto: 17.9 cm
- Largo: 9.5 cm
- Ancho: 18.5 cm



Fecha de publicación:  
2024-11-21  
Versión: 0.101

© 2024 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no hace ninguna representación ni garantía respecto de la precisión o integridad de la información incluida en el presente y no será responsable de ninguna acción que se tome sobre la base de esta. La información presente en este documento no está pensada como una oferta comercial y no forma parte de ningún presupuesto o contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y Philips Shield Emblem son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)