

# PHILIPS

Foco A21 E26 de  
60W

LED

2.700 k

800 lm

15.000 h

046677586850



## Luz LED de vanguardia para el hogar

Luces LED de última generación que proporciona una solución de iluminación general para las actividades diarias en interiores. Ahorrará dinero en energía de forma inmediata y reducirá la frecuencia de sustitución de focos, sin comprometer la calidad de la iluminación.

### **Luz de alta calidad**

- Diseñada para que el confort de sus ojos

### **Elija un simple reemplazo de las viejas bombillas**

- De forma y tamaño similares al foco incandescente estándar

# Destacados

## LED suaves que no molestan los ojos



No es difícil predecir que una luz fuerte puede molestar a los ojos. Si es demasiado brillante, deslumbra. Si es muy suave, parpadea. Pero ahora con los LED diseñados para no molestar los ojos, puede iluminar suavemente su mundo y crear una atmósfera perfecta para su hogar.

## Reemplaza incandescente estándar

Con su hermoso diseño y forma familiar, este foco LED de ahorro de energía es el reemplazo sustentable perfecto de los focos incandescentes tradicionales.

# Especificaciones

## Características de la fuente de luz

- Uso previsto: Interiores
- Forma de la lámpara: Luz no direccionable
- Toma de corriente: E26
- Tipo de cristal: Satinado
- Acabado de la luz: Blanco
- Regulable: NO
- Bulb Material: Plástico

## Dimensiones del producto

- Alto: 13.6 cm
- Ancho: 7 cm

## Diseño y acabado

- Material: Plástico

## Duración

- Cantidad de ciclos del interruptor: 50,000
- Vida útil nominal: 15,000 hora(s)

## Medioambiente

- Disposal of the product: Al final de su vida (económica), deshazte del producto en conformidad con las normas locales y no lo deseches junto con la basura doméstica normal. La eliminación correcta del producto te ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.

## Características de la luz

- Ángulo del rayo de luz: 200 °
- Índice de producción de color (IRC): 80
- Temperatura de color: 2700 K
- Flujo luminoso nominal: 800 lm

## Varios

- EyeComfort: Sí
- Innovaciones en LED: EyeComfort

## Otras características

- Eficacia: 100 lm/W

## Información del empaque

- EAN: 046677586850
- EOC: 586859
- Título del producto: 8A21/PER/827/FR/P/E26/Battery 4/1PF

## Consumo de energía

- Factor de energía: 0.5
- Voltaje: AC 120 V
- Potencia en vatios: 8 W
- Potencia en vatios equivalente: 60 W

## Dimensiones y peso del producto

- Largo: 13.6 cm

## Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 60 Hz

046677586850

**Dimensiones y peso del empaque**

- EAN/UPC - Producto: 046677586850
- Alto: 20.4 cm
- Largo: 8 cm
- Ancho: 7.5 cm
- Peso neto: 0.11 kg
- Peso bruto: 0.14 kg



Fecha de publicación:  
2025-01-13  
Versión: 0.102

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no hace ninguna representación ni garantía respecto de la precisión o integridad de la información incluida en el presente y no será responsable de ninguna acción que se tome sobre la base de esta. La información presente en este documento no está pensada como una oferta comercial y no forma parte de ningún presupuesto o contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y Philips Shield Emblem son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)