

# PHILIPS

Luz reflectora  
halógena

HalogenA PAR

100 W

Base E27

Regulable

8711500887788



## Iluminación realzadora asombrosa

El reflector halógeno de Philips proporciona luz halógena direccional con tonos naturales y brillantes. Estos focos halógenos se ha diseñado para proporcionar haces enfocados que crean detalles brillantes en tu hogar. Es totalmente regulable.

### Calidad de luz superior

- Iluminación decorativa realzadora

### Luz natural reluciente

- Regulable
- La luz halógena brillante proporciona contraste para un mejor enfoque

# Destacados

## Iluminación decorativa realzadora



Esta lámpara reflectora halógena se ha diseñado para proporcionar un haz de luz enfocado y brillante. Utilícelo para resaltar objetos especiales o combine varias lámparas reflectoras para la iluminación general del hogar.

### Regulable

Usted controla el nivel de luz que necesita. Regulable con todos los reguladores, este foco halógeno de Philips se puede ajustar desde una luz brillante a un brillo cálido y acogedor.

## Luz halógena brillante [Halógena]

Una iluminación brillante puede darte energía y mejorar tanto tus horas de trabajo como las de ocio. Esta iluminación puede ayudarte a centrarte y hacer que tareas complicadas sean más simples.

# Especificaciones

## Características de la fuente de luz

- Forma: Reflector
- Toma de corriente: E27
- Código de forma de la lámpara: PAR38
- Regulable: Sí

## Dimensiones del producto

- Alto: 136 mm
- Ancho: 123 mm

## Duración

- Vida promedio (a 2.7 horas por día): 3 año(s)
- Vida útil nominal: 3,000 hora(s)

## Características de la luz

- Aplicación: Luz de acentuación
- Índice de producción de color (IRC): 100
- Temperatura de color: 2800 K
- Categoría de color de la luz: Blanco cálido
- Flujo luminoso nominal: 3200 lm
- Hora de inicio: 0 s
- Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz: Luz completa al instante
- Temperatura de color correlacionada (nominal): 2800 K

## Otras características

- Corriente de la lámpara: 909 mA

## Consumo de energía

- Factor de energía: 1
- Voltaje: 110 - 130 V
- Potencia en vatios: 100 W
- Consumo de energía: 100 W

## Valores nominales

- Vida útil nominal: 3,000 hora(s)
- Flujo luminoso nominal: 3200 lm
- Potencia asignada: 100 W

## Especificaciones técnicas

- Regulable: Sí
- Tapa-base: E27

## Dimensiones y peso del empaque

- EAN/UPC - Producto: 8711500887788
- Peso neto: 0.34 kg
- Peso bruto: 0.42 kg
- Alto: 14.5 cm
- Largo: 11.5 cm
- Ancho: 11.5 cm



Fecha de publicación:  
2025-02-14  
Versión: 0.467

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no hace ninguna representación ni garantía respecto de la precisión o integridad de la información incluida en el presente y no será responsable de ninguna acción que se tome sobre la base de esta. La información presente en este documento no está pensada como una oferta comercial y no forma parte de ningún presupuesto o contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y Philips Shield Emblem son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)