

PHILIPS

Luz reflectora
halógena

HalogenA PAR

100 W

Base E27

Regulable

8711500887788



Iluminación realzadora asombrosa

El reflector halógeno de Philips proporciona luz halógena direccional con tonos naturales y brillantes. Estos focos halógenos se ha diseñado para proporcionar haces enfocados que crean detalles brillantes en tu hogar. Es totalmente regulable.

Calidad de luz superior

- Iluminación decorativa realzadora

Luz natural reluciente

- Regulable
- La luz halógena brillante proporciona contraste para un mejor enfoque

Destacados

Iluminación decorativa realzadora



Esta lámpara reflectora halógena se ha diseñado para proporcionar un haz de luz enfocado y brillante. Utilícelo para resaltar objetos especiales o combine varias lámparas reflectoras para la iluminación general del hogar.

Regulable

Usted controla el nivel de luz que necesita. Regulable con todos los reguladores, este foco halógeno de Philips se puede ajustar desde una luz brillante a un brillo cálido y acogedor.

Luz halógena brillante [Halógena]

Una iluminación brillante puede darte energía y mejorar tanto tus horas de trabajo como las de ocio. Esta iluminación puede ayudarte a centrarte y hacer que tareas complicadas sean más simples.

Especificaciones

Características de la fuente de luz

- Forma: Reflector
- Toma de corriente: E27
- Código de forma de la lámpara: PAR38
- Regulable: Sí

Dimensiones del producto

- Alto: 136 mm
- Ancho: 123 mm

Duración

- Vida promedio (a 2.7 horas por día): 3 año(s)
- Vida útil nominal: 3,000 hora(s)

Características de la luz

- Aplicación: Luz de acentuación
- Índice de producción de color (IRC): 100
- Temperatura de color: 2800 K
- Categoría de color de la luz: Blanco cálido
- Flujo luminoso nominal: 3200 lm
- Hora de inicio: 0 s
- Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz: Luz completa al instante s
- Temperatura de color correlacionada: 2800 K

Otras características

- Corriente de la lámpara: 909 mA

Consumo de energía

- Factor de energía: 1
- Voltaje: 110 - 130 V
- Potencia en vatios: 100 W
- Consumo de energía: 100 W

Valores nominales

- Vida útil nominal: 3,000 hora(s)
- Flujo luminoso nominal: 3200 lm
- Potencia asignada: 100 W

Especificaciones técnicas

- Regulable: Sí
- Tapa-base: E27

Dimensiones y peso del empaque

- EAN/UPC - Producto: 8711500887788
- Peso neto: 0.34 kg
- Peso bruto: 0.42 kg
- Alto: 14.5 cm
- Largo: 11.5 cm
- Ancho: 11.5 cm
- N.º de material (12NC): 924712836383



Fecha de publicación:
2024-09-09
Versión: 0.403

© 2024 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no hace ninguna representación ni garantía respecto de la precisión o integridad de la información incluida en el presente y no será responsable de ninguna acción que se tome sobre la base de esta. La información presente en este documento no está pensada como una oferta comercial y no forma parte de ningún presupuesto o contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y Philips Shield Emblem son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com