

PHILIPS

Luz halógena

Cápsula

40 W

Base G9

Regulable

8711500922861



Luz reluciente asombrosa

Los focos tipo cápsulas Philips proporcionan una luz halógena nítida y reluciente, lo que permite obtener el mejor rendimiento de sus luminarias. Todas las cápsulas de Philips son totalmente atenuables.

Calidad de luz superior

- Reluciente luz natural

Luz natural reluciente

- Regulable
- La luz halógena brillante proporciona contraste para un mejor enfoque

Destacados

Reluciente luz natural



Esta lámpara de cápsula de Philips proporciona una luz halógena natural y brillante. Utilízalas para realzar la belleza de tus lámparas.

Regulable

Usted controla el nivel de luz que necesita. Regulable con todos los reguladores, este foco halógeno de Philips se puede ajustar desde una luz brillante a un brillo cálido y acogedor.

Luz halógena brillante [Halógena]

Una iluminación brillante puede darte energía y mejorar tanto tus horas de trabajo como las de ocio. Esta iluminación puede ayudarte a centrarte y hacer que tareas complicadas sean más simples.

Especificaciones

Características de la fuente de luz

- Forma: Foco spot
- Toma de corriente: G9
- Código de forma de la lámpara: T13
- Regulable: Sí
- Acabado de la luz: Transpar.

Dimensiones del producto

- Alto: 45 mm
- Ancho: 14 mm

Duración

- Vida promedio (a 2.7 horas por día): 3 año(s)
- Vida útil nominal: 3,000 hora(s)

Características de la luz

- Aplicación: Aplicación especial, Luz de acentuación
- Índice de producción de color (IRC): 100
- Temperatura de color: 2900 K
- Categoría de color de la luz: Blanco cálido
- Flujo luminoso nominal: 490 lm
- Hora de inicio: 0 s
- Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz: Luz completa al instante
- Flujo luminoso: 300 lm

Otras características

- Corriente de la lámpara: 364 mA

Consumo de energía

- Factor de energía: 1
- Voltaje: 110-130 V
- Potencia en vatios: 40 W
- Consumo de energía: 40 W

Valores nominales

- Vida útil nominal: 2,000 hora(s)
- Flujo luminoso nominal: 490 lm
- Potencia asignada: 40 W

Especificaciones técnicas

- Regulable: Sí
- Tapa-base: G9

Dimensiones y peso del empaque

- EAN/UPC - Producto: 8711500922861
- Peso neto: 0 kg
- Peso bruto: 0.01 kg
- Alto: 11 cm
- Largo: 1.3 cm
- Ancho: 4.5 cm



Fecha de publicación:
2025-02-24
Versión: 0.469

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no hace ninguna representación ni garantía respecto de la precisión o integridad de la información incluida en el presente y no será responsable de ninguna acción que se tome sobre la base de esta. La información presente en este documento no está pensada como una oferta comercial y no forma parte de ningún presupuesto o contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y Philips Shield Emblem son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com